



■用于临时止动车的辅助零件。

CAD数据文件名: 42\_Casters

请按照选型步骤①～③选择型式和参数后进行订购。

Order

订货范例

型式(①Type・②No.)

FLOCK100

FLOCKZ75

ー

③压力

L

### ■压力选择型

锁紧

解除

No.65・75

100: A向视图

150: A向视图

100: A向视图

150: A向视图

内置弹簧

①通过内置弹簧产生的压力(中或强)来实现紧固力的选择。

②出厂时主体上粘贴有识别贴纸[□][田]。

M 材 质 主 体: SPHC 内 置 弹 簧: SWP-A

S 表 面 处 理 铬 酸 盐 光 泽 处 理

| 型式     |       | ③ 压力选择                 | 安装高度 | 行程       |          | D  | 安装板部尺寸 |     |    |     |     |     |      |     |    |     | 压力N |            | 重量  | 交货期 |     |     |
|--------|-------|------------------------|------|----------|----------|----|--------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|-----|
| ① Type | ② No. |                        |      | Y1 (min) | Y2 (max) |    | A      | C   | F1 | F2  | G1  | G2  | d    | t   | h  | (U) | (J) | —L(中)—H(强) |     |     |     |     |
| FLOCK  | 65    | L (压力: 中)<br>H (压力: 强) | 85   | 75       | 90       | 60 | 105    | 135 | 67 | —   | 103 | —   | 10.5 | 2.3 | 5  | 93  | 53  | 120        | 200 | 0.7 | 第5天 | 第5天 |
|        | 75    |                        | 90   | 80       | 95       | 60 | 105    | 135 | 67 | —   | 103 | —   | 10.5 | 2.3 | 5  | 93  | 53  | 120        | 200 | 0.8 | 库存品 | 库存品 |
|        | 100   |                        | 130  | 115      | 135      | 75 | 120    | 120 | 85 | 100 | 85  | 100 | 11   | 4   | 10 | 127 | 87  | 120        | 200 | 1.2 | 库存品 | 库存品 |
|        | 150   |                        | 160  | 145      | 165      | 75 | 105    | 135 | 70 | —   | 110 | —   | 11   | 4   | 10 | 127 | 87  | 120        | 200 | 1.3 | 库存品 | 库存品 |

①压力选择不定时为H(按压力: 强力)。 ②库存品…隔日上海・广州发货 ③P.9(17:00前订购的库存品可当日发货。) ④制作品…上海・广州发货 ⑤遇特殊期间交期有变更, 详情请见 ⑥P.9。

### ■带高度调整功能型

锁紧

解除

No.65・75

No.100・150

A向视图

A向视图

A向视图

调整螺帽

①已注册实用新型专利

M 材 质 主 体: SPHC 内 置 弹 簧: SWP-A

S 表 面 处 理 烤 漆(主 体: 黑 色・OFF踏板: 黄 色)

| 型式     |      | 安装高度 |     | 行程      |         |           | D       | 安装板部尺寸 |     |     |    |     |     |     | t    | h   | (U) | (J) | 压力N | 重量(kg) |     |
|--------|------|------|-----|---------|---------|-----------|---------|--------|-----|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| ①Type  | ②No. |      |     | 解除时     |         | 锁紧时(调整范围) |         | A      | C   | F1  | F2 | G1  | G2  | d   |      |     |     |     |     |        |     |
|        |      | min  | max | Y1(min) | Y1(max) | Y2(min)   | Y3(max) |        |     |     |    |     |     |     |      |     |     |     |     |        |     |
| FLOCKZ | 65   | 85   | 90  | 75      | 80      | 90        | 95      | 60     | 105 | 135 | 67 | —   | 103 | —   | 10.5 | 2.3 | 5   | 93  | 53  | 200    | 0.7 |
|        | 75   | 90   | 101 | 80      | 91      | 95        | 106     |        |     |     |    |     |     |     |      |     |     |     |     |        | 0.8 |
|        | 100  | 130  | 140 | 115     | 125     | 135       | 145     | 75     | 120 | 120 | 85 | 100 | 85  | 100 | 11   | 4   | 10  | 127 | 87  | 1.2    |     |
|        | 150  | 160  | 195 | 145     | 180     | 165       | 200     |        |     |     |    |     |     |     |      |     |     |     |     | 250    | 1.3 |

#### ■特长

- ・FLOCK可选择由弹簧强度产生的按压力。
- ・FLOCKZ带有行业首创的高度调整功能, 可在上述范围内调整安装高度。

#### ■使用注意事项

- ・本产品在设计上不具备可单件抬起台车及支撑对象物的功能。载重时请参考并用脚轮的容许负载。

移动时

固定时

NG

Example 使用范例

Order

订货范例

型式(Type・No.)

FLOCK125

FLOR70

### ■制动件

解除

锁紧

Type

FLOCK

FLOKS

M材质

SPHC

SUS304

S表面处理

铬酸盐光泽处理

—

内置弹簧

SWP-B

SUS304-WPB

■载重

与台车重量、装载物重量无关, 通过内置弹簧的缓冲器, 以稳定的力牢牢地固定在地面上。如使用范例所示, 有关装载重量, 请参考同时使用的脚轮的容许负载。不能顶升台车。

①请勿焊接。

No.65・75・75A

A向视图

解除

锁紧

No.100・125・150

A向视图

解除

锁紧

| 型式                       |     | 安装高度     | 行程          |          | D  | 安装板部尺寸 |     |    |     |      |          | t    | (K) | (U) | (J)  | 弹簧常数kgf/mm |       | 重量<br>(kg) | 交货期   |  |
|--------------------------|-----|----------|-------------|----------|----|--------|-----|----|-----|------|----------|------|-----|-----|------|------------|-------|------------|-------|--|
| Type                     | No. |          | Y1<br>(min) | Y2 (max) |    | A      | C   | F  | G   | d    | FLOCK    |      |     |     |      | FLOKS      | FLOCK |            | FLOKS |  |
| FLOCK<br>FLOKS<br>(不锈钢型) | 65  | 85       | 75          | 90       | 60 | 105    | 135 | 67 | 103 | 10.5 | 2.3(2.0) | 22.4 | 45  | 23  | 1.81 | 1.58       | 1.1   | 库存品        | 第9天   |  |
|                          | 75  | 92(93)   | 82.5        | 97.5     | 60 | 105    | 135 | 67 | 103 | 10.5 | 2.3(2.0) | 22.4 | 45  | 23  | 1.81 | 1.58       | 1.2   | 库存品        | 第5天   |  |
|                          | 75A | 106(102) | 96(92)      | 111(107) | 60 | 105    | 135 | 67 | 103 | 10.5 | 2.3(2.0) | 22.4 | 45  | 23  | 1.81 | 1.58       | 1.2   | 库存品        | 库存品   |  |
|                          | 100 | 130      | 110         | 135      | 90 | 105    | 135 | 70 | 110 | 11   | 4.5      | 2.4  | 73  | 41  | 3.09 | 2.73       | 1.4   | 库存品        | 库存品   |  |
|                          | 125 | 165      | 145         | 170      | 90 | 105    | 135 | 70 | 110 | 11   | 4.5      | 2.4  | 73  | 41  | 3.09 | 2.73       | 1.5   | 库存品        | 库存品   |  |
|                          | 150 | 190      | 170         | 195      | 90 | 105    | 135 | 70 | 110 | 11   | 4.5      | 2.4  | 73  | 41  | 3.09 | 2.73       | 1.5   | 库存品        | 库存品   |  |

①( )内尺寸为FLOKS的尺寸。 ②库存品…隔日上海・广州发货 ③P.9(17:00前订购的库存品可当日发货。) ④制作品…上海・广州发货 ⑤遇特殊期间交期有变更, 详情请见 ⑥P.9。

### ■脚踏制动器

锁紧

解除

Type

FLOR

FLORS

M材质

SPCC

SUS304

S表面处理

铬酸盐光泽处理

—

内置弹簧

SWP-B

调整块

EPDM

导电性橡胶

Example 使用范例

FLOR

①压上侧橡胶块, 因下侧橡胶块压紧地面而能快速锁紧。

②踏下踏板, 即可解锁, 调节行程。

③解锁状态下, 地面与下侧橡胶块之间大约留有25~30mm的间隔进行安装。

④安装孔可任选, 用螺栓牢牢固定。

| 型式            |     | 行程<br>(S) | (Y) | H     | h   | W  | A   | R   | 安装部尺寸          |                |                |                |    |     | B  | d  | U  | J  | E  | 弹簧常数<br>N/mm(Kgf/mm) | 踏板踏容许负载 N |       | 重量<br>(g) |
|---------------|-----|-----------|-----|-------|-----|----|-----|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----|-----|----|----|----|----|----|----------------------|-----------|-------|-----------|
| Type          | No. |           |     |       |     |    |     |     | P <sub>1</sub> | P <sub>2</sub> | P <sub>3</sub> | P <sub>4</sub> | F  | N   |    |    |    |    |    |                      | FLOR      | FLORS |           |
| FLOR<br>FLORS | 70  | 30        | 160 | 85    | 68  | 40 | 60  | 76  | 45             | —              | —              | —              | 30 | 5.5 | 10 | 20 | 24 | 34 | 15 | 6.91(0.704)          | 60        | 110   | 270       |
|               | 100 |           | 210 | 117.5 | 100 |    | 80  | 90  | 35             | 35             | —              | —              | 50 | 7   | 16 | 30 | 34 | 40 | 18 |                      |           |       | 620       |
|               | 130 | 34        | 240 | 147.5 | 130 | 60 | 110 | 100 | 20             | 20             | 20             | 20             |    |     |    |    |    |    |    |                      |           |       | 770       |



Delivery

交货期

FLOR・FLORS

库存品

①隔日上海・广州发货 ③P.9 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

| 数量分类 | 标准订购 | 特殊订购 |
|------|------|------|
| 数量   | 1~50 | 51~  |
| 交货期  | 通常   | 另行报价 |

①超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 ③P.9

