



最快当天发货



交期缩短

CAD数据文件名: 37_Aluminum_Frames




Order
订货范例

型式 (Type・No.)

HSJ8

■单接头套件 标准型




CAD
2D
3D


库存制

HSJ (钢型)
HSJS (不锈钢型)

①连接螺帽 HSJNT HSJNTS (SS400)
(相当于SUS316・烧结)




②连接板 HSJPL HSJPLS (SPCC)
(SUS304)



单接头套件 标准型

在需要连接的2根型材上各开一个孔，实现端部垂直连接。☞ 请参照右页

■单接头套件 窄型




CAD
2D
3D


库存制

HSJNS (不锈钢型)

①连接螺帽 HSJNTS (相当于SUS316・烧结)



②窄型连接板 HSJPLNS (SUS304)



单接头套件 窄型

将面板嵌入型材槽时，为防止连接部分和面板相碰将标准型形状加以变更即为窄型接头。

■单接头套件 标准型・窄型・两面槽用型

种类	型式		适用型材 (类型)	①连接螺帽(1个)		②连接板				③内六角圆头螺栓			
	Type	No.		SS400	相当于SUS316	SPCC	数量	SUS304	数量	SCM435	数量	SUS304	数量
标准型	HSJ HSJS (不锈钢型)	6	边长30	HSJNT6	HSJNTS6	HSJPL6	1	HSJPLS6	1	BCB6-25	1	SBCB6-25	1
		6-50	边长50	—	HSJNTS6-50	—	—	HSJPLS6-50	2	—	—		2
		6-60	边长60	—	HSJNTS6-60	—	—	HSJPLS6	—	—	—	—	
		8	边长40	HSJNT8	HSJNTS8	HSJPL8	1	HSJPLS8	1	BCB8-35	1	SBCB8-35	1
		8-45	边长45	HSJNT8-45	HSJNTS8-45	HSJPL8-45		HSJPLS8-45					
窄型	HSJNS (不锈钢型)	6	边长30	—	HSJNTS6	—	—	HSJPLNS6	1	—	—	SBCB6-25	1
		6-50	边长50	—	HSJNTS6-50	—	—	HSJPLNS6-50	2				2
		6-60	边长60	—	HSJNTS6-60	—	—	HSJPLNS6	—	—	—	—	
		8	边长40	—	HSJNTS8	—	—	HSJPLNS8	1	—	—	SBCB8-35	1
		8-45	边长45	—	HSJNTS8-45	—	—	HSJPLNS8-45					

①连接螺帽单件

种类	型式		适用型材 (类型)	M	D	P	L	材质・表面处理		
	Type	No.						Type	M 材质	S 表面处理
连接螺帽	HSJNT (SS400) HSJNTS6-50/60 (SUS304) HSJNTS8/8-45 (相当于SUS316・烧结)	6	边长30	6	11	—	12	HSJNT	SS400	光泽镀锌
		6-50	边长50	—	—	—	—	HSJNTS	相当于SUS316, SUS304	—
		6-60	边长60	—	—	30	42	HSJPL	SPCC	光泽镀锌
		8	边长40	8	13	—	15	HSJPLS	SUS304	—
连接螺帽	HSJNTS (相当于SUS316・烧结)	8-45	边长45	—	—	—	19	HSJPLNS	SUS304	—

②连接板单件

种类	型式		适用型材 (类型)	N	A	SPCC				SUS304			
	Type	No.				B	L	T	t	B	E	L	T
连接板	HSJPL HSJPLS (SUS304)	6	边长30	6.5	8	14	29	7.6	1.6	14	—	29	7.5
		6-50	边长50	—	—	—	19	—	—	—	—	19	—
		8	边长40	8.5	10	18	38	12	2.0	18	—	38	12
		8-45	边长45	—	—	—	—	—	—	—	—	43	—
窄型 连接板	HSJPLNS (SUS304)	6	边长30	6.5	5	—	—	—	—	15	3	25	7.5
		6-50	边长50	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—
		8	边长40	8.5	6	—	—	—	—	18	3.5	34	12
		8-45	边长45	—	—	—	—	—	—	—	—	39	12



Delivery
交货期

●HSJ6・HSJ8・HSJ8-45・
HSJNT6/8-45・HSJPL6/8-45

☞ 隔日上海・广州发货 ☞ P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

☞ 上述以外

5 天 发 货

☞ 上海・广州发货


☞ 遇特殊期间交期有变更，
详情请见 ☞ P.9。

数量分类	标准订购	
	小单	大单
数 量	1~100	101~
交货期	通常	另行报价

☞ 超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。☞ P.9



Example
使用范例



单接头用螺帽(不锈钢)			连接板*3			可使用型材			备注
槽宽	边长	型式	槽宽	边长	型式	槽宽	边长	型式	
槽宽8 边长 30・ 50・ 60		HSJNTS6	HSJPLNS6			HFS NEFS	6-3030	6-3060	*1
		HSJNTS6-60				HFSF NEFSF	6-3030		*2
		HSJNTS6-50				HFST NEFST	6-3030		*2
槽宽10 边长 40		HSJNTS8	HSJPLNS8			HFS NFS	6-6060		—
		HSJNTS8-45							
槽宽10 边长 45		HSJNTS8	HSJPLNS8-45			HFS NEFS	8-4040	8-4080	*1
		HSJNTS8-45				HFSF HFST NEFSF/NEFST	8-4040		*2
槽宽10 边长 45		HSJNTS8	HSJPLNS8-45			HFS NEFS	8-4545	8-4590	*1
		HSJNTS8-45				HFSF HFST NEFSF/NEFST	8-4545		*2

*1:另外还有钢型单接头用螺帽。*2:备有两面槽型单接头用螺帽。*3:表中连接板为窄型连接板(不锈钢)。除此之外还有标准型和双面槽型。

■型材之间的连接方法

连接2根型材可采用下述方法。

①使用支架的方法

②使用隐藏式接头的方法

下面对②进行说明。

■隐藏式接头的特长

●隐藏式接头连接，是在铝合金型材上开孔，在孔内放入连接零件，与另一铝合金型材连接的方法。与采用支架式相比倾角更加规则。


隐藏式连接分为单接头连接和双接头连接2种。

■单接头连接方法(通过型材的倾角连接)


顺序	主视图	侧视图	示意图	产品目录符号中所表示的连接方法(以边长30为例)
1				在型材上开D孔。 A NEFS6-3030-1000-LDH 长度 (任意) 在型材左侧水平方向开D孔
2				在开好D孔的型材中装入连接螺帽①。 ① HSJNTS6(边长30用连接螺帽)
3				② HSJPLNS6(窄型・连接板) ③ BCB6-25(内六角圆头螺栓) 不锈钢时为SBCB6-25
4				将圆头螺栓③插入连接板②，临时紧固至螺帽①并使连接板浮起。
5				B NEFS6-3030-800-LCV 长度 (任意) 在型材左侧垂直方向开扳手孔
6				在开好扳手孔的型材⑥的槽中装入连接板②，滑动到⑤的下面。
7				从扳手孔插入六角扳手将圆头螺栓③锁紧固定。
8				

■将型材切短型材端盖厚度的方法

按一般的指定方法，将型材端盖嵌入时，会比型材高出型材端盖厚度部分。我们可以通过对型材指定追加加工及变更单接头部分来保证型材端盖和型材高度一致。请事先指定将型材长度切短型材端盖厚度部分3mm(单侧)。(两侧有扳手孔时切短6mm)



■HFS6-3060、8-4080、8-4590等长方形型材时的安装方法



■型材的追加加工

通过指定-FL，-FR变更扳手孔位置。

(例) NEFS6-3030-494-FR-LCH-RCH

例如边长为30mm时，通过以上指定可以将扳手孔位置从距端面15mm的位置改为距12mm的位置。

■单接头的变更

使用HSJNS代替HSJ或HSJS。
(HSJ的L尺寸较长，与型材端盖相碰。)

