

アルミフレーム用キャスタ/一体型キャスタ&アジャスタパッド
铝合金型材用脚轮/一体型脚轮&脚轮调整块
—加强型—
—侧面安装型—




CAD数据文件名: 37_Aluminum_Frames


请按照选型步骤①~③选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例	型式 (①Type · ②D)	—	③轮部材质	型式 (①Type · ②No. — ③负载)
	HSMC75	—	R	HCFY6—130
	HCHJF65	—	N	

■铝合金型材用·加强型
轻载



HSMC
(万向型)



HSMCS
(带挡块万向型)

Type	主体	轮	轴承
HSMC	M材质	S表面处理	M材质
HSMCS	SPHC	铬酸盐光泽处理	合成橡胶(黑色) 尼龙(白色)·聚氨酯(茶色)

①表示轮的回转半径及踏板的回转半径。


主体类型	型式	①Type	②D	③轮材质	适用型材	H	B	d	E	r	容许负载N	重量(g)	交货期
万向型	HSMC	50	65	R(橡胶) N(尼龙) U(聚氨酯)	HFS5—2020	70	28	5.3	27	53	500	600	—
		75	75		HFS6—3030	85	25	6.5	28	60	500	700	—
					HFS8—4040·8—4545	93	28	6.6	28	66	600	800	—
万向型 带挡块型	HSMCS	50	65		HFS5—2020	70	28	5.3	27	67	500	600	—
		75	75		HFS6—3030	85	25	6.5	28	68	500	700	—
					HFS8—4040·8—4545	93	28	6.6	28	68	600	800	—

●库存品…隔日上海·广州发货 ●P9(17:00前订购的库存品可当日发货。) ●制作品…上海·广州发货 ●不销售未标记交货期的产品。

■铝合金型材用·
加强型重载



HCHJF
(万向型)



HCHJS
(带挡块万向型)


Type	主体	轮	轴承
HCHJF	M材质	S表面处理	M材质
HCHJS	SPHC	铬酸盐光泽处理	强化尼龙(黑色) 酚醛树脂(黑色)

①表示轮的回转半径及踏板的回转半径。


主体类型	型式	①Type	②D	③轮材质	适用型材	H	B	d	E	r	容许负载(N)	重量(g)	交货期
万向型	HCHJF	65	75	N(强化尼龙) P(酚醛树脂)	HFS6—3030	92	25	6.5	27	57	1170	1270	—
		75	75		HFS8—4040	106	25	6.5	27	61	1270	1270	—
万向型 带挡块型	HCHJS	65	75		HFS8—4545	92	25	6.5	27	67	1270	1270	—
		75	75			106	25	6.5	27	67	850	850	—

●库存品…隔日上海·广州发货 ●P9(17:00前订购的库存品可当日发货。) ●制作品…上海·广州发货

■一体型脚轮&脚轮调整块



HCFY



HCFYM



HCFYD

Type	轮材质	M材质	S表面处理	M材质	S表面处理
HCFY	尼龙	SPHC	铬酸盐光泽处理	SS400	铬酸盐光泽处理
HCFYM	MC尼龙				
HCFYD	导电性MC尼龙				

①表示轮的回转半径及踏板的回转半径。

型式	主体	轮	轴承
HCFY	M材质	S表面处理	M材质
HCFYM	SPHC	铬酸盐光泽处理	SS400
HCFYD	导电性MC尼龙		

●HSMC · HSMCS · HCHJF · HCHJS

数量分类 标准订购 特殊订购

数量 1~100 101~

交货期 通常 另行报价

●HCFY · HCFYM · HCFYD

数量分类 标准订购 特殊订购

数量 1~50 51~

交货期 通常 另行报价

●超过表中所示的数量时, 请在WOS中确认。 ●P.9

特长 · 在铝合金型材组件上安装时, 由于仅从侧面紧固螺栓, 因此作业人员无需如安装以往产品(P2081)那样, 钻到底下进行危险的作业。

· 采用侧面板保持结构, 承受横向负载的能力强, 增加了稳定性。

· 另售的固定板(P2218), 用地脚螺栓固定, 可获得防震效果。

アルミフレーム用キャスタ/アルミフレーム用防振タイプキャスタ —アジャスタ付タイプ—
铝合金型材用脚轮/铝合金型材用防震型脚轮
—带调整块型—




CAD数据文件名: 37_Aluminum_Frames


请按照选型步骤①~③选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例	型式 (①Type · ②D)	—	③轮部材质
	CMPAN50	—	N
	HCMAS65	—	N

■铝合金型材用·带调整块
轻载



CMPAL(万向杆式)



CMPAN(万向杆入式)

■安装方法

CMPAL

- 将上侧板安装到对象主体上。
- 拧动螺帽②对调整块的高度进行调整。
- 将调整块的螺帽③向上拧紧, 固定调整块。


CMPAN

- 转动螺帽①, 将脚轮安装到对象主体上。
- 拧动螺帽②对调整块的高度进行调整。
- (螺帽①与螺帽②非一体型)
- 将调整块的螺帽③向上拧紧, 固定调整块。


Type	主体	轮	轴承	调整块
CMPAL · CMPAN	M材质	S表面处理	M材质	S表面处理
	SPHC	铬酸盐光泽处理	合成橡胶(黑色) 尼龙(白色)·聚氨酯(茶色)	SS400

●库存品…隔日上海·广州发货 ●P9(17:00前订购的库存品可当日发货。) ●制作品…上海·广州发货

■铝合金型材用·带调整块型
重载



HCMAS(万向型)



AFCLA


Type	主体	轮	轴承
HCMAS	M材质	S表面处理	M材质
AFCLA	SPHC	铬酸盐光泽处理	SS400

①表示轮的回转半径及踏板的回转半径。


主体类型	型式	①Type	②D	③轮材质	适用型材	H	B	d	E	r	容许负载(N)	重量(g)	交货期
万向型	HCMAS	50	65	N(强化尼龙)	HFS6—3030	74	23	5.3	27	53	500	600	—
		65	75		HFS8—4040	85	25	6.5	28	60	500	700	—
					HFS8—4545	93	28	6.6	28	66	600	800	—

●隔日上海·广州发货 ●P9(17:00前订购的库存品可当日发货。)

■防震型脚轮



AFCLA



AFCLA


Type	主体	轮	轴承
AFCLA	M材质	S表面处理	M材质
	SPHC	铬酸盐光泽处理	SS400

①表示轮的回转半径及踏板的回转半径。


型式	主体	轮	轴承
AFCLA	M材质	S表面处理	M材质
	SPHC	铬酸盐光泽处理	SS400

●只有1列槽型的铝合金型材适用。 ●制作品…上海·广州发货

■操作方法



AFCLA



AFCLA

· 固定时

- ①转动旋钮, 将调整块降落到地面。(临时紧固)
- ②确定高度后, 用旋钮下面的螺帽完全紧固。
- ③拧紧锁紧螺帽。
- (用锁紧螺帽施加扭矩可有效防止因震动引起的松动。)

· 移动时

- ①请松开锁紧螺帽。
- ②拧松调整螺帽, 松开螺帽。
- ③转动旋钮, 抬起调整块, 使脚轮降落到地面。

※调整旋钮与调整螺帽合为一体。

铝合金型材
支架
型材用螺帽
展位构成零件
附加机配零件
脚轮
门部件
其他型材

37 铝合金型材
支架·配件