


丸棒取手/取手用あて板
圓型拉手/拉手用垫板



オネジ/メネジ 丸棒取手
外螺纹/内螺纹 圓型拉手



CAD数据文件夾名: 43_Levers_and_Pulls

CAD数据文件夾名: 43_Levers_and_Pulls

请按照选型步骤①～④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式 (①Type · ②D) — ③L — ④H

UWAN10 — 100 — 27

UWAF6 — 80 — 30

■圓型拉手尺寸固定型



Type		M材质	S表面处理
普通型	端面铣削型		
①UWAN	UWANHM	SUM22L或SUM24L	镀铬
②UWANK	—	—	四氧化三铁保护膜
③UWANS	UWANSHM	SUS304	抛光
④UWANA	—	—	抛光
⑤UWANEA	—	铝合金	本色阳极氧化处理
⑥UWANB	—	—	静电喷涂(黑色亚光)

型式		③L	④H	L ₁	M	容许负载 (N)	交货期							
①Type	②D						UWAN	UWANK	UWANS	UWANA	UWANEA	UWANB	UWANHM	UWANSHM
UWAN UWANK UWANS UWANA UWANEA UWANB UWANHM (端面铣削型) UWANSHM (端面铣削型)	10	80	27	90	5	2500	库存品	库存品	库存品	库存品	库存品	库存品	第5天	库存品
			50	110	5		库存品	库存品	库存品	库存品	库存品	库存品	第5天	库存品
		100	27	120	5		库存品	第5天	库存品	库存品	第5天	库存品	第5天	库存品
			50	120	6		—	—	库存品	—	—	—	—	—
		110	27	130	5		库存品	第5天	库存品	库存品	库存品	库存品	第5天	库存品
			50	130	6		库存品	第5天	库存品	库存品	库存品	库存品	第5天	库存品
		120	27	135	5		库存品	第5天	库存品	库存品	库存品	库存品	第5天	库存品
			50	135	5		库存品	第5天	库存品	库存品	库存品	库存品	第5天	库存品
		125	27	170	5		库存品	第5天	库存品	库存品	库存品	库存品	第5天	库存品
			50	170	5		库存品	第5天	库存品	库存品	库存品	库存品	第5天	库存品
		160	27	210	5		库存品	第5天	库存品	库存品	库存品	库存品	第5天	库存品
			50	210	5		库存品	第5天	库存品	库存品	库存品	库存品	第5天	库存品
		200	27	260	5		库存品	第5天	库存品	库存品	库存品	库存品	第5天	库存品
			50	260	5		库存品	第5天	库存品	库存品	库存品	库存品	第5天	库存品
		12	40	162	8		库存品	库存品	库存品	库存品	库存品	库存品	第5天	库存品
			75	162	8		库存品	第5天	库存品	库存品	库存品	库存品	第5天	库存品
			40	200	8		库存品	第5天	库存品	库存品	库存品	库存品	第5天	库存品
			75	200	8		库存品	第5天	库存品	库存品	库存品	库存品	第5天	库存品
		238	40	250	8		库存品	第5天	—	第5天	第5天	第5天	第5天	第5天
			75	250	8		—	—	—	—	—	—	—	—
		288	40	300	8		库存品	第5天	库存品	第5天	第5天	第5天	第5天	第5天
			75	300	8		—	—	—	—	—	—	—	—

- ①在末对H尺寸进行指定的情况下，D10为H27、D12为H40。
- ②不销售未标记交货期的产品。
- ③库存品…隔日上海·广州发货 ㊦ P.9 (17:00前订购的库存品可当日发货。)
- ④制作品…上海·广州发货
- ⑤遇特殊期间交期有变更，详情请见 ㊦ P.9。



数量分类	标准订购		特殊订购
	小单	大单	
数量	1~50	51~	
交货期	通常	另行报价	

⑥超过数量请利用WOS进行确认。 ㊦ P.9

Order 订货范例


型式 (①Type · ②D) — ③L

UWANC6 — 66

■小型拉手



Type	M材质	S表面处理
UWANC	SUM22L或SUM24L	镀铬
UWANC6	SUS304	抛光



型式		③L	H	M	容许负载 (N)	重量 (g)	交货期	
①Type	②D						UWANC	UWANC6
6	48	37	4	3000	24	24	库存品	库存品
		66	37	4	3000	28	库存品	库存品
7	68	23	5	3000	30	30	—	库存品
		48	37	4	3000	45	库存品	库存品
8	66	37	4	3000	52	52	库存品	库存品
		48	37	4	3000	63	第5天	库存品
9	66	37	4	3000	71	71	库存品	库存品
		66	37	4	3000	71	库存品	库存品

- ①不销售未标记交货期的产品。
- ②库存品…隔日上海·广州发货 ㊦ P.9 (17:00前订购的库存品可当日发货。)
- ③制作品…上海·广州发货
- ④遇特殊期间交期有变更，详情请见 ㊦ P.9。

请按照选型步骤①～③选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例


型式 (①Type · ②D) — ③L

C-UWANM8 — 100

■外螺纹型



Type	M材质	S表面处理
①C-UWANM	Q235热轧圆棒	镀铬
②C-UWANSM	不锈钢	抛光



型式		③L	重量 (g)
①Type	②D		
C-UWANM(钢)	8	75	60
C-UWANSM(不锈钢)		100	70



①隔日上海·广州发货 ㊦ P.9 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购		特殊订购
	小单	大单	
数量	1~50	51~	
交货期	通常	另行报价	

⑥超过数量请利用WOS进行确认。 ㊦ P.9

请按照选型步骤①～④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例


型式 (①Type · ②D) — ③L — ④H

C-UWANS6 — 40 — 22

■内螺纹型



Type	材质	表面处理
C-UWANS	不锈钢	震抛



型式		③L	④H	M	F
①Type	②D				
C-UWANS	6	40	22	M4	7
		60			
	7	68	30	M5	8
		100			
	9	110	40	M6	8
		120			
	10	150	50	M8	10
		188			
		238			
		288			



①隔日上海·广州发货 ㊦ P.9 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购		特殊订购
	小单	大单	
数量	1~50	51~	
交货期	通常	另行报价	

⑥超过数量请利用WOS进行确认。 ㊦ P.9

