

非金属/プレート用取手
非金属拉手/板用拉手

大订单
对应
BIG ORDER

库存品
最快当天发货



外付/原掴みメネジ精円取手
外装型・易握持内螺纹椭圆拉手

库存品
最快当天发货

CAD数据文件夹名: 43_Levers_and_Pulls

CAD数据文件夹名: 43_Levers_and_Pulls

请按照选型步骤①～④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式 (①Type · ②A) - ③L - ④拉手颜色

UPFN26 - 110 - B

■尼龙型



CAD 2D 3D

库存 RoHS 10

型式		③L	④拉手颜色	L ₁	H	h	M (粗牙螺纹)	容许负载 (N)	重量 (g)
UPFN	26	105	B(黑色)	121	37	29	6	500	55
		110	W(白色)	133	40	32	8		60
		117	M(橙色)				62		
			R(红色)						

④拉手未指定颜色时为黑色。

Order 订货范例

型式 (Type · L)

HHDS104
UGFN40

■板用拉手




CAD 2D 3D

库存 RoHS 10

Type	材质	表面处理
HHDS	聚碳酸酯(黑色)	—
HHDSW	聚碳酸酯(白色)	—
HHDSA	ADC12	烤漆 金属银色
HHDS	相当于SUS304	抛光

HHDS
HHDSW
HHDSA
HHDS



④由于用作面板拉手，承载极轻，故不标容许负载。

■橡胶型



CAD 2D 3D

库存

型式		③L	④拉手颜色	L ₁	H	h	M (粗牙螺纹)
UGFN	40	50	B(黑色)	50	10	12	M4(粗牙)
		53	W(白色)	63	12	15	
		70	M(橙色)	80	15	15	
			R(红色)				

④因为测量困难，因此没有记载容许负载。

Delivery 交货期

库存品

④ 隔日上海・广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

④ 超过数量请利用WOS进行确认。 P.9

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~50	51~
交货期	通常	另行报价



请按照选型步骤①～④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式 (Type · L)

C-UADR152 C-UABRC20 - 100


■外装型椭圆拉手



CAD 2D 3D

库存

Type	材质	S表面处理
①C-UADL	铝合金	滚磨抛光(银色)
②C-UADR		静电喷涂(黑)



型式	Type	L	L ₁	H	h	重量 (g)
C-UADL (银色)	114	129	55	38		142
	152	167				181

Delivery 交货期

库存品

④ 隔日上海・广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~50	51~
交货期	通常	另行报价

④ 超过数量请利用WOS进行确认。 P.9




■易握持内螺纹椭圆型拉手



CAD 2D 3D

库存

Type	材质	表面处理
C-UABRC	铝合金	黑色烤漆
C-UABLC		阳极原色
C-UABMC		红色烤漆
C-UABNC		阳极黑亮



型式	Type	②A	③L	M	H	Lf
C-UABRC (黑色烤漆)	20		100	M6	50	10
			112			
			128			
			160			
	26		112	M8	55	12
			117			
			128			
			160			
C-UABLC (阳极原色)	20		112	M6	50	10
			117			
			128			
			160			
C-UABMC (红色烤漆)	20		112	M6	50	10
			117			
			128			
			160			
C-UABNC (阳极黑亮)	20		112	M6	50	10
			117			
			128			
			160			



④ 隔日上海・广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)