

ユニレート®(快削樹脂)/帯電防止PETプレート UNILATE®(快削树脂)/防静电PET板

新刊载

橙色文字表示

樹脂シート 树脂片

新刊载

橙色文字表示

- UNILATE®(快削树脂)具有优良的耐热性、绝缘强度。
- 防静电PET板加工性、尺寸稳定性优良，不易脱色。

请按照选型步骤①~④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例 **1**型式 - **2**A - **3**B - **4**T
PYCA - 300 - 200 - 10

UNILATE® 快削树脂板



防静电 PET板



标准加工品

Type	材质	颜色	使用环境温度
YCA	UNILATE®	自然棕色	常温~120℃
PYCA	防静电PET/PET300ESD	黑色	常温~100℃

UNILATE®为Unitika(株)的注册商标。
 材质 快削树脂板: 聚对苯二甲酸乙酯
 防静电PET板: 聚对苯二甲酸乙酯
 特性、加工条件 见 P.2270

加工方式	侧面4面		双面	
	加工方法	精加工符号	加工方法	精加工符号
圆盘锯切断	圆盘锯切断	✓	材料	~

●T的尺寸公差·翘曲·扭曲率

T	YCA		PYCA		翘曲·扭曲率 1000mm时
	T尺寸公差	T	T尺寸公差	T	
5	±0.35	8·10	0~+1.4	1.5%以下	
10	0~+3.0	15·20·25	0~+2.0	1.0%以下	
15	0~+4.0	30·40·50	0~+3.0	1.0%以下	

●A、B尺寸公差

A·B 单位: mm	AB尺寸公差
~99	±0.5
100~250	±0.75
251~	±1.0

型式	2A	3B	4T 选择
1 Type	指定单位1mm		5 · 10 · 15
YCA UNILATE® (快削树脂)	20~800	20~600	5 · 10 · 15
PYCA 防静电PET	20~500	20~400	8 · 10 · 15 · 20 · 25 · 30
	40~300	40~300	40 · 50

Delivery 交货期 **5** 天发货

- ① 上海·广州发货
- ② 13:00之后下订为6天后发货。
- ③ 遇特殊期间交期有变更，详情请见 P.9。

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~20	21以上
交货期	通常	另行报价

④ 超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 见 P.9



请按照选型步骤①~④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例 **1**型式 - **2**A - **3**B - **4**T
ACSH - 150 - 118 - 1.0

树脂片



标准加工品

Type	材质	级别	颜色	全光线透射率	使用环境温度
ACSH	丙烯	标准级	透明	93%	-30~80℃
PCTSH	聚碳酸酯		透明	90%	-30~100℃
PYSH	PET		透明	87%	-15~55℃
PASH	聚缩醛		白色	-	-45~95℃
UPSH	超高分子量聚乙烯		乳白色	-	-100~80℃

特性 见 P.2270 · P.2274

●T尺寸公差

T	ACSH PYSH	PCTSH PASH	UPSH
0.5	±0.1	-	-
1.0	±0.12	-0.2~+0.5	-
1.5	-	-	-
2.0	±0.2	-0.2~+0.5	-

型式	指定单位1mm		4T 选择		
1 Type	2A	3B	ACSH PCTSH PASH	PYSH	UPSH
ACSH PCTSH PYSH PASH UPSH	20~300	20~300	0.5 1.0 1.5 2.0	0.5 1.5	1.0 2.0

- ① 订购T1.0、2.0的PYSH型时，请使用P2303的PYA。
- ② PASH、UPSH会因制造方法产生翘曲。

Delivery 交货期 **5** 天发货

- ① 上海·广州发货
- ② 13:00之后下订为6天后发货。
- ③ 遇特殊期间交期有变更，详情请见 P.9。

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~20	21以上
交货期	通常	另行报价

④ 超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 见 P.9

