

折りたたみ式取手/丸棒取手おねじタイプ/サイド取付取手
可折叠式拉手/外螺纹型圆型拉手/侧装拉手



溶接取手/スプリング付取手/ステンレス回転取手
焊接式拉手/弹簧拉手/不锈钢旋转拉手



CAD数据文件夹名: 43_Levers_and_Pulls

CAD数据文件夹名: 43_Levers_and_Pulls

Order 订货范例 型式 (Type · L) **UWAFN100**

■可折叠式拉手

■材质	■表面处理	■附件
SUM22L	镀铬	垫圈(SUS304)2个 螺帽(SUS304)2个

UWAFN

Example 使用范例

Delivery 交货期

库存品

隔日上海·广州发货 P.9 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~50	51~
交货期	通常	另行报价

超过数量请利用WOS进行确认。 P.9

请按照选型步骤①~③选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例 型式 (①Type · ②D) - ③L **UWANM10 UWANY 100 120**

■外螺纹型

Type	■材质	■表面处理
UWANM	SUM22L或SUM24L	镀铬
UWANSM	SUS304	抛光

Example 使用范例

Delivery 交货期

库存品

隔日上海·广州发货 P.9 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

制作品...上海·广州发货

遇特殊期间交期有变更, 详情请见 P.9。

型式	①Type	②D	③L	L ₁	容许负载 (N)	重量 (g)	交货期	
UWANM (钢) UWANSM (不锈钢)	10	10	80	90	2500	76	UWANM	UWANSM
			100	110		88	库存品	库存品
			110	120		94	库存品	库存品
			120	130		100	库存品	库存品
			125	135		103	库存品	库存品
			160	170		125	第5天	库存品
			200	210		150	库存品	库存品
			250	260		180	第5天	库存品

■侧装拉手

Type	■材质	■表面处理
UWANY	相当于SUS304	抛光

Example 使用范例

Delivery 交货期

库存品

隔日上海·广州发货 P.9 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

选择L尺寸时无需加注“—”。

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~50	51~
交货期	通常	另行报价

超过数量请利用WOS进行确认。 P.9



请按照选型步骤①~③选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例 型式 (①Type · ②D) - ③L **UWANW10 100**

■焊接式拉手

Type	■材质
UWANW	SUM22L

Example 使用范例

Delivery 交货期

库存品

隔日上海·广州发货 P.9 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

未经热处理, 因此在表面涂抹了防锈油。

型式	①Type	②D	③L	重量 (g)
UWANW	10	10	80	83
			100	95
			120	109

超过数量请利用WOS进行确认。 P.9

Order 订货范例 型式 (Type · L) **UWUASP102 UWAKS76**

■弹簧拉手

Type	■材质	■表面处理
UWUASP	SPCC	镀铬
UWUASPS	SUS304	—

Example 使用范例

Delivery 交货期

库存品

隔日上海·广州发货 P.9 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

手一离开拉手部, 由于弹簧的作用, 拉手即恢复为图示状态。

型式	Type	L	重量 (g)
UWUASP (钢) UWUASPS (不锈钢)	102	158	

■不锈钢旋转拉手

Type	■材质
UWAKS	SUS304

Example 使用范例

Delivery 交货期

库存品

隔日上海·广州发货 P.9 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

面板安装孔尺寸

型式	Type	L	W	L ₁	S	J	D	T	t	A	L ₂	重量 (g)									
UWAKS	76	24	90	52	12	32	36	1	11	60	49	49									
													94	64	12	38	42	1	11	74	59
													115	25	135	90	12.2	50	55	1.2	12

Delivery 交货期

库存品

隔日上海·广州发货 P.9 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

超过数量请利用WOS进行确认。 P.9

