

プッシュタイプクランプレバー/パッド付クランプレバー/先端SRクランプレバー
推压型固定把手/带垫块固定把手/前端圆弧固定把手



樹脂クランプレバー/プッシュタイプ樹脂クランプレバー
树脂固定把手/推压型树脂固定把手



CAD数据文件夹名: 43_Levers_and_Pulls

CAD数据文件夹名: 43_Levers_and_Pulls

请按照选型步骤①~④选择型式和参数后进行订购。



Order

订货范例

型式 (①Type · ②M)	—	③L	—	④把手颜色
CLDMP5	—	12	—	B
CLDFP4	—	7	—	M
CLWP8	—	20	—	M
CLRM10	—	20	—	S

■推压型固定把手



Type	把手部	螺丝部	弹簧
外螺纹型 CLDMP CLMSP SCLMSP	M材质 锌压铸件 SCS13(不锈钢铸件)	S表面处理 静电喷涂 抛光	M材质 S45C SUS303
内螺纹型 CLDFP	—	—	—

■使用方法



M	R	H	H ₁	(h)	S	D	d	锯齿 齿数	B	最大负载 Fmax. (N) SUS303	最大紧固力 Pmax. (kN) S45C	参考重量 (g) 外螺纹型
4	45	33	35.5	30	4	13	10	16	1.3	48	80	40
5										65	108	40
6										110	184	41
8	63	44	49	40	5.5	17.5	14	20	1.3	189	316	70

型式 ①Type	②M	③L 选择	④把手颜色 仅CLDMP、CLMSP 可选	交货期
外螺纹型 SCLMSP CLDMP CLMSP	4 5 6 *18	16 20 25 32 12 16 20 25 32 16 20 25 32 40	B(黑色) M(橙色) S(银灰色)	库存品* 库存品* 库存品* 库存品*
内螺纹型 CLDFP	4 5 6 8	7	B(黑色) M(橙色) S(银灰色)	库存品* 库存品* S(银灰色) 第5天


① *部分L尺寸的产品于第5天发货。 ② *1 SCLMSP的M8不适用
③ 库存品…隔日上海·广州发货 ④ P.9 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

■带垫块·前端圆弧型
固定把手



Type	把手部	垫块 (仅带垫块型)	弹簧	把手部
CLRM CLWP	M材质 SUM24L SUS303	S表面处理 黑色铬酸盐光泽处理 —	聚缩醛 (白色)	M材质 S表面处理 锌压铸件

■使用方法



M	R	H	H ₁	(h)	S	D	d	d ₁	SR	ℓ	锯齿 齿数	B	*最大负载 Fmax. (N)	*最大紧固力 Pmax. (kN)	参考重量 (g)
5	45	35	38.5	25.8	4	13	10	3	5	1	16	3	74	3.3	34
6								4	6				126	4.7	40
8	63.5	45	48.5	32.3	7	17.5	14	6	8	2	20	4	217	8.6	70
10	78.5	54	58	37.6	8	21	16	8	10		24		347	13.6	152

① *最大负载、最大紧固力表示螺丝(M)的轴向力。在最大紧固力条件下, 垫块有可能断裂。
② 前端圆弧固定把手与工件的接触面较小, 因此在紧固时具有抑制工件偏移的效果。

型式 ①Type	②M	③L 选择	④把手颜色
CLWP (带垫块) CLRM (前端圆弧型)	5 6 8 10	12 12 16 20	B(黑色) M(橙色) S(银灰色) C(镀铬) SC(铜质镀铬)



① 隔日上海·广州发货 ④ P.9 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~50	51~
交货期	通常	另行报价

① 超过数量请利用WOS进行确认。 ④ P.9




① 负载方向
转动半径R



最大紧固力Pmax.

■使用方法



樹脂クランプレバー/プッシュタイプ樹脂クランプレバー
树脂固定把手/推压型树脂固定把手

请按照选型步骤①~④选择型式和参数后进行订购。

	Order 订货范例	型式 (①Type · ②M)		—	③L
		CLNP4	—	12	
		LNP8	—	20	
		LNF10	—	14	
		CLNPP10	—	20	

■树脂固定把手



Type	把手部	螺丝部	弹簧
CLNP CLSP	M材质 尼龙6(黑色亚光)	S表面处理 SUM22L SUS303	M材质 四氧化三铁保护膜 —

型式 ①Type	②M	③L 选择	R	H	H ₁	(h)	S	D	d	锯齿 齿数	B	最大负载 Fmax. (N)	最大紧固力 Pmax. (kN)	参考重量 (g)	交货期
CLNP CLSP	4 5 6 8 10 12	12 16 20 25 32 12 16 20 25 32 40 16 20 25 32 40 50 20 25 32 40 50 25 32 40 50	48 48 48 65 82 92	34 34 34 44.5 54 64	36 36 36 46.5 56 66	25.5 25.5 25.5 35 35 42	3 3 3 4 5 6	13 13 13 18 16 25	10 10 10 14 16 19	16 16 16 20 24 28	3 3 3 4 4 5	21 42 70 120 200 290	1.7 2.7 3.8 7 11 16	18 18 20 40 80 120	库存品* 库存品* 库存品* 库存品* 库存品* 库存品*

① *部分L尺寸的产品于第5天发货。 ② 隔日上海·广州发货 ④ P.9 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

■树脂固定把手



Type	把手部	螺丝部	弹簧
CLNP CLSP	M材质 尼龙6(黑色亚光)	S表面处理 SUM22L SUS303	M材质 四氧化三铁保护膜 —

型式 ①Type	②M	③L 选择	R	H	H ₁	(h)	S	D	d	锯齿 齿数	B	最大负载 Fmax. (N)	最大紧固力 Pmax. (kN)	参考重量 (g)	交货期
CLNP CLSP	4 5 6 8 10 12	12 16 20 25 32 12 16 20 25 32 40 16 20 25 32 40 50 20 25 32 40 50 25 32 40 50	48 48 48 65 82 92	34 34 34 44.5 54 64	36 36 36 46.5 56 66	25.5 25.5 25.5 35 35 42	3 3 3 4 5 6	13 13 13 18 16 25	10 10 10 14 16 19	16 16 16 20 24 28	3 3 3 4 4 5	21 42 70 120 200 290	1.7 2.7 3.8 7 11 16	18 18 20 40 80 120	库存品* 库存品* 库存品* 库存品* 库存品* 库存品*

① *部分L尺寸的产品于第5天发货。 ② 隔日上海·广州发货 ④ P.9 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

■推压型
树脂固定把手



Type	把手部	螺丝部	弹簧
CLNPP CLSP	M材质 尼龙6(黑色亚光)	S表面处理 SUM22L SUS303	M材质 四氧化三铁保护膜 —

型式 ①Type	②M	③L 选择	R	H	H ₁	(h)	S	D	d	锯齿 齿数	B	最大负载 Fmax. (N)	最大紧固力 Pmax. (kN)	参考重量 (g)	交货期
CLNPP CLSP	4 5 6 8 10 12	20 12 16 20 25 32 12 16 20 25 32 40 16 20 25 32 40 50 20 25 32 40 50 25 40	48 48 48 65 82 92	33.5 33.5 33.5 44.5 54 64	35.5 35.5 35.5 46.5 56 66	30 30 30 40.5 47 56	3 3 3 3.5 4 5	13 13 13 14 16 21	10 10 10 11 16 19	16 16 16 20 24 28	1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3	21 42 70 120 200 290	1.7 2.7 3.8 7 11 16	18 18 20 40 80 120	库存品* 库存品* 库存品* 库存品* 库存品* 库存品*

① *部分L尺寸的产品于第5天发货。 ② 库存品…隔日上海·广州发货 ④ P.9 (17:00前订购的库存品可当日发货。)



数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~50	51~
交货期	通常	另行报价

① 超过数量请利用WOS进行确认。 ④ P.9