

请按照选型步骤①~④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例  
型式 (1)Type · (2)D - (3)L  
SKE10 - 300


■ 不锈钢管



Type	材质	标准	退火	光泽
SKHR SKH SKER SKE	SUS304	JIS G3459	大气退火	无
	SUS316		光輝退火(BA管)	有
			大气退火	无
			光輝退火(BA管)	有

④ SKE的t尺寸为( )内的数值。

D	t
4	1
6	1
6.35(1/4英寸)	1
8	1(1.2)
9.53(3/8英寸)	1
10	1(1.5)
12	1(1.5)
12.7(1/2英寸)	1
16	1



型式	③L 指定单位mm
①Type	②D
SKHR	4
SKH	6
SKER	6.35 (1/4英寸)
SKE	8
	9.53 (3/8英寸)
	10
	12
	12.7 (1/2英寸)
	16

20~500

不同壁厚不锈钢管的可使用压力 (MPa)

管外径(mm)	壁厚(mm)			
	0.5	1.0	1.5	2.0
4	36.1	77.1	—	—
6	—	49.5	77.1	—
8	—	36.1	56.4	—
10	—	28.1	44	—
12	—	23.2	36.1	49.5
6.35 (1/4英寸)	—	46.4	72.6	—
9.53 (3/8英寸)	—	29.8	46.4	—
12.7 (1/2英寸)	—	21.8	33.8	46.4

Delivery 交货期 6 天发货

⑤ 上海·广州发货  
⑥ 遇特殊期间交期有变更, 详情请见 P.9.

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~49	50~
交货期	通常	另行报价

⑦ 超过表中所示的数量时, 请在WOS中确认。P.9

■ 接头部的紧固步骤

- 请勿拆下螺帽, 而是直接将配管插入接头内, 直至配管前端碰到接头内的肩部为止。
- 用手拧紧螺帽至拧不动为止。将此位置作为0点并作出标记。
- 用扳手等紧固接头主体直至无法转动为止, 然后用另一个扳手按照右图记载的转数拧紧螺帽。


注意: 连接塑料管时, 请务必与橡皮管用套管(SKITK P.2563)组合使用, 按照 1.25~1.5圈紧固 φ4~φ12.7的塑料管。

■ 拆卸后重新紧固的方法

- 旋松螺帽前, 请确认螺帽的位置后再拆下螺帽。(基准的紧固旋转位置) 请重新确认前套圈的安装位置是否正确。重新安装前, 请确认管体的锥面及前后侧无异物附着。
- 插入配管直至前套圈与管体的锥面完全紧贴, 然后用手拧紧螺帽。(插入时, 请注意避免使管端划伤主体锥部)
- 接着请用扳手紧固螺帽, 紧固角度稍大于旋松前。

接头部的特长·构造

接头部由接头主体、前套圈、后套圈、螺帽构成。  
不锈钢管用接头的可使用温度范围为-196~600℃。



〔适用管规格〕

- 管的种类: 不锈钢管  
JIS G3459 配管用不锈钢管中规定  
依据SUS304TP、SUS316TP的不锈钢管
- 外径公差 ±0.05mm
- 管的表面硬度 HV190以下(HRB90以下)
- 管的表面状态 无表面粗糙、伤痕等有害缺陷


请按照选型步骤①~④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例  
型式 (1)Type · (2)D - (3)T/D1  
SKTGK8 - 2  
SKUSK4

■ 不锈钢管用接头 - 直接头 -



SKTGK




型式	③T	T	L	E	F	ℓ	对边
①Type	②D	R(PT)选择	R(PT)				主体h 螺帽H
3.18 (1/8)	1	1/8	32.9	2.5	13.4	26	12 12
	2	1/4	34.9	2.5	13.4	28	14 12
	4	1/8	35.8	3.5	15.3	28.5	14 14
	2	1/4	37.8	3.5	15.3	30.5	14 14
4	1	1/8	35.9	5	15.4	28.5	14 14
	2	1/4	37.9	5	15.4	30.5	14 14
	3	3/8	38.9	5	15.4	31.5	17 14
	4	1/2	44.4	5	15.4	37	22 14
6.35 (1/4)	1	1/8	35.9	5	15.4	28.5	14 14
	2	1/4	37.9	5	15.4	30.5	14 14
	3	3/8	38.9	5	15.4	31.5	17 14
	4	1/2	44.4	5	15.4	37	22 14
8	1	1/8	35.9	5	15.4	28.5	14 14
	2	1/4	37.9	5	15.4	30.5	14 14
	3	3/8	39.8	6	16.8	31	14 15.9
	4	1/2	45.3	6	16.8	37.5	22 15.9
9.53 (3/8)	2	1/4	39.8	7	17.8	32	17 19
	3	3/8	40.8	7.5	17.8	33	17 19
	4	1/2	46.3	7.5	17.8	38.5	22 19
	2	1/4	39.8	7	17.8	32	17 19
10	3	3/8	40.8	8	17.8	33	17 19
	4	1/2	46.3	8	17.8	38.5	22 19
	2	1/4	39.8	7	17.8	32	17 19
	4	1/2	46.3	8	17.8	38.5	22 23
12	3	3/8	43.8	9	22.8	33	22 23
	4	1/2	49.3	10	22.8	38.5	22 23
	2	1/4	42.8	7	22.8	32	22 23
	3	3/8	43.8	9	22.8	33	22 23
12.7 (1/2)	4	1/2	49.3	10	22.8	38.5	22 23

⑦ L·F为用手拧紧时的尺寸。  
⑧ D尺寸( )内的数值为英寸。

■ 不锈钢管用接头 - 管接头型 -



SKUSK



型式	D	L	E	F	ℓ	对边
Type						主体h 螺帽H
3.18(1/8)	37.8	2.5	13.4	24	12	12
	42.6	3.5	15.3	28	14	14
4	42.8	5	15.4	28	14	14
6.35(1/4)	42.8	5	15.4	28	14	14
6	42.8	5	15.4	28	14	14
8	44.6	6	16.8	29	14	15.87
9.53(3/8)	46.6	8	17.8	31	17	19
10	46.6	8	17.8	31	17	19
12	52.6	10	22.8	31	22	23
12.7(1/2)	52.6	10	22.8	31	22	23

⑦ L·F为用手拧紧时的尺寸。  
⑧ D尺寸( )内的数值为英寸。

■ 色型式

Delivery 交货期 5 天发货


⑤ 隔日上海·广州发货 P.9 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

⑥ 上海·广州发货  
⑦ 遇特殊期间交期有变更, 详情请见 P.9.

■ 不锈钢管用接头 - 弯管型 -



SKTGLK




型式	③T	T	L	L1	E	E1	F	ℓ	对边
①Type	②D	R(PT)选择	R(PT)						主体h 螺帽H
3.18 (1/8)	1	1/8	24.9	22	2.5	5	13.4	18	12 12
	2	1/4	25.9	24	2.5	5	13.4	19	14 12
4	1	1/8	27.8	22	3.5	5	15.3	20.5	14 14
	2	1/4	27.8	24	3.5	5	15.3	20.5	14 14
6	1	1/8	27.9	22	5	5	15.4	20.5	14 14
	2	1/4	27.9	24	5	5	15.4	20.5	14 14
	3	3/8	28.9	27	5	5	15.4	21.5	17 14
	4	1/2	30.9	35	5	5	15.4	23.5	22 14
6.35 (1/4)	1	1/8	27.9	22	5	5	15.4	20.5	14 14
	2	1/4	27.9	24	5	5	15.4	20.5	14 14
	3	3/8	28.9	27	5	5	15.4	21.5	17 14
	4	1/2	28.9	27	5	5	15.4	21.5	17 14
8	1	1/8	28.8	22	5	5	15.4	21.5	14 15.9
	2	1/4	28.8	24	6	6	16.8	21	14 15.9
	3	3/8	29.8	27	6	6	16.8	22	17 15.9
	4	1/2	31.8	35	6	6	16.8	24	22 15.9
9.53 (3/8)	2	1/4	30.8	27	7.5	7	17.8	23	17 19
	3	3/8	30.8	27	7.5	8	17.8	23	17 19
	4	1/2	32.8	35	7.5	8	17.8	25	22 19
	2	1/4	30.8	27	7	7	17.8	23	17 19
10	3	3/8	30.8	27	8	8	17.8	23	17 19
	4	1/2	32.8	35	8	8	17.8	25	22 19
	2	1/4	35.8	28	7	7	22.8	25	22 23
	3	3/8	35.8	30	9	9	22.8	25	22 23
12	4	1/2	35.8	35	10	10	22.8	25	22 23
	2	1/4	35.1	28	10	9	22.8	25	22 23
	3	3/8	35.1	30	10	9	22.8	25	22 23
	4	1/2	35.1	35	10	10	22.8	25	22 23

⑦ L·F为用手拧紧时的尺寸。  
⑧ D尺寸( )内的数值为英寸。

■ 不锈钢管用接头 - 异径接头 -



SKUSDK



型式	③D1	L	E	F	F1	ℓ	对边
Type	②D						主体h 螺帽H
6.35(1/4)	3.18(1/8)	40.8	2.5	15.4	13.4	26.5	14 14 12
	4	42.7	3.5	15.4	15.3	28	14 14 14
8	4	43.6	3.5	16.8	15.3	28.5	14 15.87 14
6	4	43.7	5	16.8	15.4	28.5	14 15.87 14
9.53(3/8)	6.35(1/4)	44.7	5	17.8	15.4	29.5	17 19 14
	6	44.7	5	17.8	15.4	29.5	17 19 14
10	8	45.6	6	17.8	16.8	30	17 19 15.87
	6	47.7	5	22.8	15.4	29.5	22 23 14
12	10	49.6	8	22.8	17.8	31	22 23 19
	6.35(1/4)	47.7	5	22.8	15.4	29.5	22 23 14

⑦ L·F为用手拧紧时的尺寸。  
⑧ D尺寸·D1尺寸( )内的数值为英寸。

■ 色型式

Delivery 交货期 5 天发货

⑤ 隔日上海·广州发货 P.9 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

⑥ 上海·广州发货  
⑦ 遇特殊期间交期有变更, 详情请见 P.9.

