

树脂拉手·取手用垫板
树脂拉手·拉手用垫板

大订单 对应
BIG ORDER

库存品 最快当天发货

外部固定
交期缩短



CAD数据文件名: 43_Levers_and_Pulls


请按照选型步骤1~4选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例
型式 (1) Type · (2) A/L - (3) 拉手颜色 - (4) H
UPCN19 - B - 36
UPCNAT90


小型树脂外装拉手



CAD 2D 3D 库存 RoHS10



UPCANN



2-φ4.2孔 φ7.2沉孔深度4.2

型式	容许负载 (N)	重量 (g)	交货期
UPCANN	200	25	库存品


隔日上海·广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

M材质
玻璃纤维强化尼龙6

树脂外装拉手



CAD 2D 3D 库存 制




UPCN

M材质
玻璃纤维强化尼龙6

型式 ①Type	②A	③拉手颜色	④H	h	L	L ₁	R	C	L _r	L _c	容许负载 (N)	重量 (g)	交货期				
													B (黑色)	W (白色)	M (橙色)	R (红色)	G (绿色)
													⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
UPCN	19	B (黑色)	36	30	90	108.5	5.5	9.5	11	6	500	23	库存品	库存品	库存品	库存品	库存品
			51	30	93.5	112	6.5	10.5	13	7		24	库存品	库存品	库存品	库存品	第5天
	21	W (白色)	36	45	117	139	8.5	13.3	15	9		25	库存品	库存品	库存品	库存品	库存品
			51	45								28	库存品	库存品	库存品	库存品	第5天
	26	M (橙色)	47	34	132	156	8.5	13.3	16	9		38	库存品	库存品	库存品	库存品	库存品
			51	50								48	库存品	库存品	库存品	库存品	第5天
	27	R (红色)	45	37	179	204	8.5	13.3	17	9		54	库存品	库存品	库存品	库存品	库存品
			63	55								62	库存品	第5天	库存品	库存品	库存品
	28	G (绿色)	52	42	204	204	8.5	13.3	17	9		66	库存品	库存品	库存品	库存品	库存品
			71	63								68	库存品	库存品	库存品	库存品	第5天
											86	库存品	库存品	第5天	库存品	第5天	

① 拉手未指定颜色时为黑色。② H尺寸无指定时: A19-H36、A21-H36、A26-H41、A27-H45、A28-H50。
③ 不销售未标记交货期的产品。
④ 库存品...隔日上海·广州发货 P.9 (17:00前订购的库存品可当日发货。)
⑤ 制作品...上海·广州发货
⑥ 遇特殊期间交期有变更, 详情请见 P.9。

Example 使用范例
铝合金型材上的安装范例




使用垫板时
使用垫板可防止产生开裂或变形。
薄型面板等用途非常有效。

拉手用垫板



CAD 2D 3D 库存 制 RoHS10



UPCNAT

型式 ①Type	②L	L ₁	A	B	N	适用拉手	参考重量 (g)	交货期
	93.5	112	21	9.25	6.5	UPCN21	36	库存品
	117	139	26	11	8.5	UPCN26	55	库存品
	132	156	27	12	8.5	UPCN27	64	第5天
	179	204	28	12.5	8.5	UPCN28	88	第5天

① 库存品...隔日上海·广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
② 制作品...上海·广州发货
③ 遇特殊期间交期有变更, 详情请见 P.9。



Delivery 交货期

数量分类	标准订购	特殊订购
小单	1~20	21~
大单	通常	另行报价

超过数量请利用WOS进行确认。 P.9

フェノール取手/片持ち取手/取手用ナット
酚醛树脂拉手/悬臂拉手/拉手用螺帽

大订单 对应
BIG ORDER

库存品 最快当天发货

外部固定

CAD数据文件名: 43_Levers_and_Pulls

Order 订货范例
型式 (Type · L/P)
UPCFAN90
HHKA100
HHPUW90


酚醛树脂拉手



CAD 2D 3D 库存 RoHS10

M材质
酚醛树脂

UPCFAN




型式 Type	L	L ₁	h	H	R	C	L _c	重量 (g)
	114	135	39	60	8.5	13.5	8.5	108
	120	141						116
	140	161						131
	160	181						145
	180	201	164					
	200	221	178					

悬臂拉手




CAD 2D 3D 库存 RoHS10

Type	拉手			端盖 M材质
	M材质	S表面处理	M材质	
HHKP	玻璃纤维强化尼龙 (黑色亚光)	-	尼龙6 (黑色亚光)	
HHKA	ADC12	烤漆 (银色)	尼龙6 (灰色亚光)	



Example 使用范例




不附带螺栓·垫圈。

型式 Type	L	H	h	A	R	C	L _r	L _c	D	P	K	容许负载 (N)		重量 (g)	
												HHKP	HHKA	HHKP	HHKA
HHKP (树脂)	80	29	18	16	3	6	5	3	24	12	6	60	200	15	28
HHKA (铝合金)	100	35	19	20	4	8	6	4	28	12	8	90	320	29	56
	147	50.5	30	29	6	11	9	6	38	19	9	150	500	78	170

拉手用螺帽



CAD 2D 库存 RoHS10



HHPUW

型式		适用拉手例
Type	P	
HHPUW	90	UPCN19-B-36

Delivery 交货期

库存品

数量分类	标准订购	特殊订购
小单	1~20	21~
大单	通常	另行报价

隔日上海·广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

超过数量请利用WOS进行确认。 P.9

