



最快当天发货

CAD数据文件夹名: 46_Hose



Order
订货范例


型式(Type・No.)

YCPT22

■PT・PF双外螺纹
-45°弯管型・母接头-



Type	M材质	S表面处理
YCWPFP	S25C	铬酸盐光泽处理
YCWPFS	SUS304	-




型式	No.	T R (PT)	F G (PF)	L1	L2	ℓ1	ℓ2
YCWPFP	11F	1/8	1/8	18	17	12	11
YCWPFS	22F	1/4	1/4	21	21	13	13
	33F	3/8	3/8	23	23	15	15
	44F	1/2	1/2	29	28	18	18

■PT・PT双外螺纹
-直接头-



Type	M材质	S表面处理
YCPT	S35C	铬酸盐光泽处理
YCPTS	SUS304	-




型式	No.	T1 R (PT)	T2 R (PT)	L	ℓ1	ℓ2	B
YCPT	11	1/8	1/8	26	10	10	12
	12	1/8	1/4	31	10	13	17
	13*	1/8	3/8	33	10	15	21
YCPTS	22	1/4	1/4	34	13	13	17
	23	1/4	3/8	36	13	15	21
	33	3/8	3/8	37	15	15	21
	34	3/8	1/2	40(46)	14(16)	17(19)	26(22)
	44	1/2	1/2	43	17	17	26(22)
	46	1/2	3/4	46(48)	17(18)	19	32(27)
	66	3/4	3/4	48	19	19	32(27)

◎YCPTS不可选带*产品。

■PT・PT双外螺纹
-45°弯管型-



Type	M材质	S表面处理
YCWPPT	S25C	铬酸盐光泽处理



型式	No.	T1 R (PT)	T2 R (PT)	L	ℓ
YCWPPT	11	1/8	1/8	17	12
	22	1/4	1/4	19	14
	33	3/8	3/8	22	15
	44	1/2	1/2	28	18



Delivery
交货期



库存品

◎隔日上海・广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~30	31~
交货期	通常	另行报价

◎超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 P.9

■规格 使用流体 油・水
最高使用压力 20.6MPa(210kgf/cm²以下)



最快当天发货



交期缩短

CAD数据文件夹名: 46_Hose



Order
订货范例

型式(Type・No.)

KCLPFP4


■油压・水压用活动接头
-弯管型-



Type	M材质	S表面处理	最高使用压力
KCLP□□	SS400	镀锌	20.6MPa
SKCLP□□	SUS304	-	-


■PF外螺纹・公接头

KCLPFP
SKCLPFP




■PF外螺纹・母接头

KCLPFP
SKCLPFP



■PT内螺纹型

KCLPPT
SKCLPPT




■油压・水压用活动接头
-直管形-



Type	M材质	S表面处理	最高使用压力
SKCR□□	SUS304	-	20.6MPa


■PF外螺纹・公接头

SKCRGP




■PF外螺纹・母接头

SKCRGP



■PT内螺纹型

SKCRCT



Delivery
交货期



色 型式

库存品

◎隔日上海・广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)



色 型式

7 天 发货

◎上海・广州发货
◎遇特殊期间交期有变更，详情请见 P.9。


数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~19	20~
交货期	通常	另行报价

◎超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 P.9



Example
使用范例

连接在装置上后可以360°旋转。



46 软管

液压软管

树脂软管

管道软管