



CAD数据文件名: 47\_Sanitary\_Vacuum

CAD数据文件名: 47\_Sanitary\_Vacuum



Order 型式(Type・No.)  
订货范例 **SNGS1S**

#### 配管挂夹



库存 制 RoHS10

| Type        | 材质     |
|-------------|--------|
| <b>SNZP</b> | SUS304 |

#### 衬垫



库存 RoHS10

| Type         | 材质   |
|--------------|------|
| <b>SNGS</b>  | 硅胶   |
| <b>SNGSF</b> | PTFE |

#### 固定夹 —低压用—



库存 制 RoHS10

| Type        | 材质                            | 建议使用压力                               |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| <b>SNCP</b> | 8A~15A SCS13A<br>1S~3S SUS304 | 8A~2S: 0~0.3MPa<br>2.5S・3S: 0~0.2MPa |

#### 固定夹 —中・高压用—



库存 RoHS10

| Type         | 材质     | 建议使用压力                             |
|--------------|--------|------------------------------------|
| <b>SNCPH</b> | SCS13A | 1S~2S: 0~1MPa<br>2.5S~3S: 0~0.8MPa |



Delivery 交货期  
色 型式  
库存品

隔日上海・广州发货 **P.9**  
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

色 型式

5 天 发 货


上海・广州发货  
遇特殊期间交期有变更,  
详情请见 **P.9**。

| 数量分类 | 标准订购<br>小单 | 特殊订购<br>大单 |
|------|------------|------------|
| 数 量  | 1~20       | 21~        |
| 交货期  | 通常         | 另行报价       |

超过表中标示的数量时,  
请在WOS中确认。 **P.9**



Example  
使用范例



No.8A~15A及1S・1.5S的法兰形状相同,  
因此固定夹也为同一形状。

| 型式          | d    | A     | B   | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | C   |
|-------------|------|-------|-----|----------------|----------------|-----|
| Type No.    |      |       |     |                |                |     |
| <b>SNZP</b> |      |       |     |                |                |     |
| 1S          | 25.4 | 60    | 56  | 28             | 30             | 2   |
| 1.5S        | 38.1 | 81.5  | 63  | 39             | 37.5           | 5   |
| 2S          | 50.8 | 96.5  | 76  | 46             | 47             | 3.5 |
| 2.5S        | 63.5 | 111.5 | *86 | 53.5           | 54.5           | 3.5 |
| 3S          | 76.3 | 122   | *98 | 58             | 61             | 3   |

带\*符号的尺寸为B'尺寸。  
进深和宽度均为28。

| 型式           | A    | d           | T         | t       |
|--------------|------|-------------|-----------|---------|
| Type No.     |      |             |           |         |
| <b>SNGSF</b> |      |             |           |         |
| 8A           | 34   | 10.5        |           | 1.7     |
| 10A          |      | 14          |           |         |
| 15A          |      | 17.5        |           |         |
| 1S           | 50.5 | 23.2 (23)   |           |         |
| 1.5S         |      | 35.9 (35.7) |           |         |
| 2S           | 64   | 48 (47.8)   | 5.5 (5.0) | 2 (1.8) |
| 2.5S         | 77.5 | 59.7 (59.5) |           |         |
| 3S           | 91   | 72.5 (72.3) |           |         |

SNGSF为( )内的尺寸。

| 型式          | D   | A   | B   |
|-------------|-----|-----|-----|
| Type No.    |     |     |     |
| <b>SNCP</b> |     |     |     |
| 8A          | 45  | 65  | 74  |
| 10A         |     |     |     |
| 15A         |     |     |     |
| 1S          | 60  | 94  | 90  |
| 1.5S        |     |     |     |
| 2S          | 75  | 110 | 103 |
| 2.5S        | 90  | 130 | 108 |
| 3S          | 104 | 144 | 114 |

因为No.8A~15A及1S・1.5S的套圈形状相同, 所以  
SNCP8A~15A及SNCP1S・1.5S也为同一形状。

| 型式           | D   | A   | B   |
|--------------|-----|-----|-----|
| Type No.     |     |     |     |
| <b>SNCPH</b> |     |     |     |
| 1S           | 65  | 97  | 88  |
| 1.5S         |     |     |     |
| 2S           | 79  | 109 | 96  |
| 2.5S         | 94  | 128 | 104 |
| 3S           | 107 | 143 | 110 |

SNCPH1S・1.5S为同一形状。

请按照选型步骤①~③选择型式和参数后进行订购。



Order 型式(①Type・②No.) — ③压力范围(仅限食品级压力计)  
订货范例 **SNPRG1.5S** — **1.0**


型式(①Type・②No.) — ④网目数  
**SNGCN1S** — **100**

#### 食品级压力计




制

#### SNPRG




1S没有d部。

#### 滤网



库存 RoHS10

| Type         | 材质      |
|--------------|---------|
| <b>SNGCN</b> | SUS316L |




#### 滤网安装用衬垫




库存 RoHS10

| Type         | 材质   |
|--------------|------|
| <b>SNGGS</b> | 硅胶   |
| <b>SNGGF</b> | PTFE |




#### 蝶阀



库存 制 RoHS10

#### BFBS



#### ● SNPRG・BFBS

| 数量分类 | 标准订购<br>小单 | 特殊订购<br>大单 |
|------|------------|------------|
| 数 量  | 1~5        | 6~         |
| 交货期  | 通常         | 另行报价       |

超过表中标示的数量时,  
请在WOS中确认。 **P.9**

#### ● SNGCN・SNGGS・SNGGF

| 数量分类 | 标准订购<br>小单 | 特殊订购<br>大单 |
|------|------------|------------|
| 数 量  | 1~10       | 11~        |
| 交货期  | 通常         | 另行报价       |

超过表中标示的数量时,  
请在WOS中确认。 **P.9**

| 型式           | ④压力范围<br>(MPa) | A    | B    | d  | 交货期  |
|--------------|----------------|------|------|----|------|
| ①Type ②No.   |                |      |      |    |      |
| <b>SNPRG</b> |                |      |      |    |      |
| 1S           | 0.25           | 50.5 | 43.5 | —  | 第12天 |
| 1.5S         | 0.4            | 50.5 | 43.5 | 34 | 第12天 |
| 2S           | 0.6            | 64   | 56.5 | 47 | 第12天 |
| 2.5S         | 1.0            |      |      |    |      |


精度: ±1.6%FS  
上海・广州发货

#### 零件名称・材质表

| 零件编号 | 零件名称     | 材质     |
|------|----------|--------|
| ①    | 隔膜部 套圈   | SUS316 |
| ②    | 隔膜部 膜    | SUS316 |
| ③    | 指示部 主体   | SUS304 |
| —    | 隔膜部 封入液体 | 食用硅油   |

| 型式           | ④网目数       | D  | d    |
|--------------|------------|----|------|
| ①Type ②No.   |            |    |      |
| <b>SNGCN</b> |            |    |      |
| 1S           | 40・100・200 | 29 | 23   |
| 1.5S         |            | 40 | 35.7 |
| 2S           |            | 53 | 47.8 |

网目数越大, 网眼越细。  
库存品…隔日上海・广州发货 **P.9** (17:00前订购的库存品可当日发货。)  
制作品…上海・广州发货



需加工套圈

无需加工套圈

#### ■特长

通过 与 滤网 安装用 衬垫  
(SNGGS・SNGGF)组合使用, 可直  
接配管而无需对法兰进行加工。  
可直接安装至现有配管。

由于采用金属密封, 可  
可能会发生流体迂回流入  
的现象。  
如果在流量较大部位使  
用将会导致损坏, 敬请  
注意。

| 型式                     | A    | T          | d            | d <sub>1</sub> |
|------------------------|------|------------|--------------|----------------|
| ①Type ②No.             |      |            |              |                |
| <b>SNGGS<br/>SNGGF</b> |      |            |              |                |
| 1S                     | 50.5 | 5.5<br>(5) | 30<br>(29.5) | 43.5           |
| 1.5S                   |      |            | 41<br>(40.5) |                |
| 2S                     | 64   |            | 54<br>(53.5) | 56.5           |

SNGGF为( )内的尺寸。  
库存品…隔日上海・广州发货 **P.9** (17:00前订购的库存品可当日发货。)  
制作品…上海・广州发货

| 型式          | d    | A    | B    | D   | L   | (H) | (W) | 交货期 |
|-------------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| ①Type ②No.  |      |      |      |     |     |     |     |     |
| <b>BFBS</b> |      |      |      |     |     |     |     |     |
| 1S          | 23.0 | 50.5 | 43.5 | 74  | 84  | 92  | 142 | 库存品 |
| 1.5S        | 35.7 | 50.5 | 43.5 | 87  | 84  | 99  | 142 | 第7天 |
| 2S          | 47.8 | 64.0 | 56.5 | 98  | 84  | 105 | 142 | 第7天 |
| 2.5S        | 59.5 | 77.5 | 70.5 | 112 | 100 | 112 | 142 | 第7天 |
| 3S          | 72.3 | 91.0 | 83.5 | 128 | 100 | 126 | 189 | 第7天 |

库存品…隔日上海・广州发货 **P.9** (17:00前订购的库存品可当日发货。)  
制作品…上海・广州发货

#### 零件名称・材质表

| 零件编号 | 零件名称 | 材质      |
|------|------|---------|
| ①    | 主体   | SUS316L |
| ②    | 阀体   | SUS316L |
| ③    | 座环   | 硅橡胶     |
| ④    | 刻槽板  | SCS13   |
| ⑤    | 手柄零件 | SCS13   |
| ⑥    | 手柄   | SCS13   |
| ⑦    | 弹簧   | SUS304  |
| ⑧    | 弹性销  | SUS304  |
| ⑨    | 钢球   | 塑料      |

#### ■规格

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 使用流体   | 水・空气・油・蒸气                       |
| 最高使用温度 | 120℃                            |
| 最高使用压力 | 1S~2S 0.98MPa<br>2.5・3S 0.78MPa |

#### ■特长

全流量端口无液体残留。  
能以10°为单位的任意位置固定开度。  
采用恒定面压保持气密性, 用较小的扭矩即可操作。

