


低発塵マグネットキャッチ/低発塵薄型マグネットキャッチ
低尘磁力扣/低尘薄型磁力扣



CAD数据文件名: 43_Levers_and_Pulls


Order 型式(Type・No.)
订货范例 MGCC1

■低尘磁力扣



No.	零件名称	材质
①	主体	聚脲醛
②	吸附板	SUS430
③	磁铁	钕磁铁

MGCC



■特长

- ・磁铁为密封构造, 具有防锈、防尘效果。
- ・最适用于无尘室的磁力扣。

型式		保持力 (kgf)	重量 (g)	颜色
Type	No.			
MGCC	1	1.0	21	①黑色
	2	1.4	22	②灰色
	3	2.0	24	③乳白色
	4	3.3	25	④白色

⚠No.4不带吸附板。

Delivery 库存品
交货期 隔日上海・广州发货 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~4	5~
交货期	通常	另行报价

⚠超过数量请利用WOS进行确认。 P.9


Order 型式(Type・No.)
订货范例 MGCCU1

■低尘薄型磁力扣



零件名称	材质
主体	聚脲醛
吸附板	SUS430
磁铁	钕磁铁

MGCCU



■特长

- ・吸附板也用树脂覆盖, 可以进一步防止产生粉尘。

型式		保持力 (kgf)	重量 (g)
Type	No.		
MGCCU	1	1	14

Delivery 库存品
交货期 隔日上海・广州发货 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~10	11~
交货期	通常	另行报价

⚠超过数量请利用WOS进行确认。 P.9



センサ付マグネットキャッチ/ドアリミットスイッチ
带传感器型磁力扣/门限位开关



CAD数据文件名: 43_Levers_and_Pulls


Order 型式(Type・No.)
订货范例 BCWS1

■门限位开关



零件名称	材质
主体	ABS
磁铁	铁氧体
端子部	相当于SUS304

BCWS



■接线图




■性能

检测距离	如下图所示
最高工作电压	DC100V
最大工作电流	0.5A
最大功率	10W
接触电阻	150mΩ
耐电压	DC200V 1min

⚠不可使用AC电源。

型式		重量 (g)
Type	No.	
BCWS	1	19

Example 检测范围



Delivery 库存品


隔日上海・广州发货 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~10	11~
交货期	通常	另行报价

⚠超过数量请利用WOS进行确认。 P.9

Order 型式(Type・No.)
订货范例 MGST1


■带端子型



MGST

No.	零件名称	材质	S表面处理
①	主体	聚对苯二甲酸丁二酯(PBT)	—
②	端子盖	聚碳酸酯	—
③	支承板	SPCC	镀镍

型式	动作	保持力 (kgf)	壳体颜色	重量 (g)
MGST	1 吸附时开关OFF	3	灰色	52
	2 吸附时开关ON			



■开关的动作特性

动作所需的力(OF)(N(gf))	3.43(350)max.
复位力(RF)(N(gf))	0.49(50)min.
开始动作前的行程(PT)	1.8mm max.
差动距离(MD)	0.2~0.8mm
复位位置(RP)	4.0mm max.


■额定值

	电阻负载	灯负载	电感性负载
AC125V	5A	1.5A	3A
AC250V	5A	—	3A
DC30V	5A	—	1.5A

性能概要	绝缘电阻(初期)		机械寿命	寿命	电气寿命	保护性能	使用环境温度	使用环境湿度	容许操作频率
	100MΩ以上(用DC500V绝缘电阻计测量)		10万次以上(开关频率60次/分)	5万次以上(电阻负载AC250V5A)	3万次以上(灯负载AC 125V 15A)	IP40	—20~+80℃(低温时不得结冰)	95%RH以下	机械: 60次/分 电气: 20次/分


Order 型式
订货范例 HMGR-T - R 150

■3线磁力扣



零件名称	材质	S表面处理
主体	聚乙烯	—
板	SPCC	铬酸盐光泽处理

HMGR-T



主体和板吸附在一起时
白—红导通
主体和板分离时
白—黑导通
最大接点容量
AC250V3A
DC125V0.4A

型式	R	保持力 (kgf)	重量 (g)
HMGR-T	150	2	43
	2000		

⚠无指定时R尺寸为150。

Delivery 库存品

隔日上海・广州发货 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~300	301~
交货期	通常	另行报价

⚠超过数量请利用WOS进行确认。 P.9

