

鋼管 一スパン溝付タイプ/保温・保冷用配管カバー  
钢管/保温・保冷用配管套  
一带扳手槽型一



交期缩短

CAD数据文件夹名: 45\_Pipes\_Fittings\_Valves

请按照选型步骤①~⑤选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式(①Type · ②形状符号 · ③No.) - ④L - ⑤SC

SSUTD15A - 500 - SC30


■ 钢管  
一带扳手槽型一



CAD 2D 3D

| Type | M材质      | 用途                     | S表面处理                   |
|------|----------|------------------------|-------------------------|
| SSGG | SGP      | 使用压力较低的蒸汽、水、油、气体、空气用配管 | —                       |
| SSGP | SGPW     | 排水、空调等的水配管             | 镀锌<br>①螺纹部・扳手槽部未进行表面处理。 |
| SSUT | SUS304TP | 耐腐蚀用、低温用、高温用配管         | —                       |

\* 出厂时外螺纹部已缠上密封带。  
\* 内螺纹部过度紧固时，螺纹部分有可能变形。手工紧固完成后，再增拧一圈左右(大致标准)。  
\* 钢管表面上可能残留有加工螺纹时留下的压痕。



| 型式                   |                  |      | ①L      | ③SC                                           | W  | ℓ <sub>1</sub> | R (PT)  | T <sub>1</sub> | T <sub>2</sub> | SSGG |      | SSGP |      | SSUT |      |
|----------------------|------------------|------|---------|-----------------------------------------------|----|----------------|---------|----------------|----------------|------|------|------|------|------|------|
| ①Type                | ②形状符号            | ③No. | 指定单位1mm | 指定单位1mm                                       |    |                | Rc (PT) |                |                | D    | d    | D    | d    | D    | d    |
| SSGG<br>SSGP<br>SSUT | P<br>A<br>D<br>C | 6A   | 30~1500 | 5~100<br>①根据不同形状<br>会有指定限制。<br>请参考图下方<br>的公式。 | 8  | 8              | 1/8     | 10             | 15             | 10.5 | 6.5  | —    | —    | 10.5 | 5.7  |
|                      |                  | 8A   | 40~1500 |                                               | 12 | 10             | 1/4     | 15             | 20             | 13.8 | 9.2  | 13.8 | 9.2  | 13.8 | 7.8  |
|                      |                  | 10A  | 40~1500 |                                               | 16 | 10             | 3/8     | 17             | 16             | 17.3 | 12.7 | 17.3 | 12.7 | 17.3 | 10.9 |
|                      |                  | 15A  | 50~1500 |                                               | 19 | 10             | 1/2     | 20             | 18             | 21.7 | 16.1 | 21.7 | 16.1 | 21.7 | 16.1 |
|                      |                  | 20A  | 50~1500 |                                               | 24 | 15             | 3/4     | 23             | 20             | 27.2 | 21.6 | 27.2 | 21.6 | 27.2 | 21.4 |
|                      |                  | 25A  | 60~1500 |                                               | 30 | 15             | 1       | 25             | 22             | 34   | 27.6 | 34   | 27.6 | 34   | 27.2 |

Delivery 交货期 7 天发货

① 上海・广州发货  
② 遇特殊期间交期有变更，  
详情请见 P.9。

| 数量分类 | 标准订购<br>小单 | 特殊订购<br>大单 |
|------|------------|------------|
| 数 量  | 1~49       | 50~        |
| 交货期  | 通常         | 另行报价       |

① 超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 P.9

请按照选型步骤①~⑤选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式(①Type · ②No.) - ③L

HKCVP15A - 100


■ 保温・保冷用配管套  
一管用一



CAD 2D 3D

RoHS 10

HKCVP



使用温度范围: -20~120℃ M材质 耐热聚乙烯泡沫

Delivery 交货期 11 天发货

① 上海・广州发货

| 数量分类 | 标准订购<br>小单 | 特殊订购<br>大单 |
|------|------------|------------|
| 数 量  | 1~49       | 50~        |
| 交货期  | 通常         | 另行报价       |

① 超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 P.9

| 型式    |      |         | ③L | D  | d  | t  |
|-------|------|---------|----|----|----|----|
| ①Type | ②No. | 指定单位1mm |    |    |    |    |
| HKCVP | 6A   | 30~1500 |    | 26 | 10 | 8  |
|       | 8A   |         |    | 29 | 13 | 8  |
|       | 10A  |         |    | 38 | 18 | 10 |
|       | 15A  |         |    | 42 | 22 | 10 |
|       | 20A  |         |    | 48 | 28 | 10 |
|       | 25A  |         |    | 55 | 35 | 10 |
|       | 32A  |         |    | 63 | 43 | 10 |
|       | 40A  |         |    | 69 | 49 | 10 |
|       | 50A  |         |    | 81 | 61 | 10 |



配管支持具 一サドルバンド・配管用Uボルト一  
配管支架  
一鞍形管箍・配管用U型螺栓一



交期缩短

CAD数据文件夹名: 45\_Pipes\_Fittings\_Valves

Order 订货范例

型式(Type · No.)

RSDLNS25A

■ 鞍形管箍




CAD 2D 3D

库存制 RoHS 10


| Type   |       | M材质    | S表面处理   |
|--------|-------|--------|---------|
| 双鞍型    | 单鞍型   | SPHC   | 铬酸盐光泽处理 |
| RSDLN  | KSDLN | SUS304 | —       |
| RSDLNS | KSDLS |        |         |

双鞍型



① 因为采用薄铁板金加工而成，故(L)尺寸、(P)尺寸为参考尺寸。  
请调整之后再使用。

单鞍型



① KSDLN32A、40A、50A不带加强筋，  
安装孔为φ5的圆形孔。

■ 双鞍型

| 型式              |     | 适用管外径 (L) |       | (P)    |       | W      |
|-----------------|-----|-----------|-------|--------|-------|--------|
| Type            | No. | D         | RSDLN | RSDLNS | RSDLN | RSDLNS |
| RSDLN<br>RSDLNS | 15A | 21.7      | 60    | 60     | 47    | 47     |
|                 | 20A | 27.2      | 65    | 65     | 52    | 52     |
|                 | 25A | 34.0      | 73    | 72     | 60    | 59     |
|                 | 32A | 42.7      | 81    | 86     | 68    | 73     |
|                 | 40A | 48.6      | 86    | 88     | 73    | 75     |
|                 | 50A | 60.5      | 100   | 102    | 87    | 89     |

■ 单鞍型

| 型式             |     | 适用管外径 |       | (L)   |       | (P)   |       | t     |       | W     |  |
|----------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Type           | No. | D     | KSDLN | KSDLS | KSDLN | KSDLS | KSDLN | KSDLS | KSDLN | KSDLS |  |
| KSDLN<br>KSDLS | 15A | 21.7  | 45    | 49    | 13    | 1.6   | 1.2   | 25    | 20    |       |  |
|                | 20A | 27.2  | 50    | 54.5  |       |       |       |       |       |       |  |
|                | 25A | 34    | 57    | 67    |       |       |       |       |       |       |  |
|                | 32A | 42.7  | 71    | 75    | 10    | 2     | 25    |       |       |       |  |
|                | 40A | 48.6  | 77    | 82    |       |       |       |       |       |       |  |
|                | 50A | 60.5  | 89    | 99    |       |       |       |       |       |       |  |

Delivery 交货期

● KSDLS40A  
5 天发货

● 左述以外

库存品

① 上海・广州发货  
② 遇特殊期间交期有变更，  
详情请见 P.9。

① 隔日上海・广州发货 P.9  
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

| 数量分类 | 标准订购<br>小单 | 特殊订购<br>大单 |
|------|------------|------------|
| 数 量  | 1~10       | 11~        |
| 交货期  | 通常         | 另行报价       |

① 超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 P.9

Order 订货范例

型式(Type · No.)

UB4-M5

■ 配管用U型螺栓




CAD 2D 3D


库存 RoHS 10

UB  
UBSU  
(不锈钢)

主体



附件螺帽



UB  
M 材 质 SS400  
S 表面处理 铬酸盐光泽处理  
A 附 件 螺帽2个(SWRCH铬酸盐光泽处理)

UBSU  
M 材 质 SUSXM7(相当于SUS304)  
A 附 件 螺帽2个(SUS304)

| 型式         |       | 适用配管    |        | M      | (H) | L    |
|------------|-------|---------|--------|--------|-----|------|
| Type       | No.   | 适用配管No. | * 配管外径 | (底牙螺纹) |     |      |
| UB<br>UBSU | 3     | 10A     | 17.3   | M4     | 34  | 21.3 |
|            | 4     | 15A     | 21.7   | M4     | 37  | 25.7 |
|            | 4-M5  |         |        | M5     | 37  | 26.7 |
|            | 6     | 20A     | 27.2   | M4     | 39  | 31.2 |
|            | 6-M5  |         |        | M5     | 39  | 32.2 |
|            | 8     | 25A     | 34.0   | M4     | 43  | 38   |
|            | 8-M5  |         |        | M5     | 43  | 39   |
|            | 10    | 32A     | 42.7   | M5     | 47  | 47.7 |
|            | 10-M6 |         |        | M6     | 47  | 48.7 |
|            | 12    | 40A     | 48.6   | M5     | 50  | 53.6 |
|            | 16    | 50A     | 60.5   | M5     | 57  | 65.5 |

\* 配管的外径为参考值。

■ 螺帽规格

| M(粗牙螺纹) | B  | C    | T   |
|---------|----|------|-----|
| M4      | 7  | 8.1  | 3.2 |
| M5      | 8  | 9.2  | 4   |
| M6      | 10 | 11.5 | 5   |

Delivery 交货期

库存品

① 隔日上海・广州发货 P.9  
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

| 数量分类 | 标准订购<br>小单 | 特殊订购<br>大单 |
|------|------------|------------|
| 数 量  | 1~50       | 51~        |
| 交货期  | 通常         | 另行报价       |

① 超过表中标示的数量时，  
请在WOS中确认。 P.9

45  
管・接头  
阀门・密封圈