



CAD数据文件名: 46_Hose

请按照选型步骤①~⑤选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式 (1)Type · (2)公称内径 - (3)软管长度 - (4)左侧铆接形状 - (5)右侧铆接形状

HOEMF8A - 1.5 - LA - RA



Type	材质	管接头	使用流体	使用温度范围	最高使用压力
HOEMF	SUS304	SUS304	蒸汽、油、	0~200℃	2.0MPa
HOEMFG	SUS304+玻璃丝网+软管箱(2个)	SUS304	燃气、空气、水		

■特长

- 重量小于高压型。
- 采用金属接触式，无需维护作业。
- 是无密封圈的结构。

■用途

- 需吸收偏心等的一般配管用途。

③ 软管长度(包括铆接零件)

④ ⑤

铆接零件形状



型式	①Type	②软管公称内径	③软管长度指定单位0.1m	④L左侧铆接形状	⑤R右侧铆接形状	软管尺寸					铆接零件尺寸				
						内径 (mm)	外径 (mm)	最小曲率半径 (mm)	弹簧常数 (N/mm)	最高使用压力 (MPa)	R (PT) Rc (PT)	Hs	L	A形状 H1	B形状 H2
HOEMF HOEMFG (玻璃丝网保护)	8A	8	0.3~2.0	LA LB	RA RB	7.2	12.1	25	1677.1	2.0	1/4	17	44.5	14	17
	10A	10.5				16.3	35	2494.1	3/8		21	48.5	17	21	
	15A	13				19.6	50	1894.1	1/2		26	58.0	22	26	
	20A	19				26.9	65	3789.9	3/4		32	63.2	27	32	
	25A	25.2				34	80	2550.1	1		38	72.0	35	38	



Type	材质	管接头	密封部	使用流体	工作温度范围	最高使用压力
HOSLTR	SUS304	SUS304	硅橡胶	水·油	-50~280℃ (蒸汽: 150℃以下)	参见规格表

③ 软管长度(包括铆接零件)

④ ⑤

铆接零件形状



型式	①Type	②软管公称内径	③软管长度指定单位0.1m	④L左侧铆接形状	⑤R右侧铆接形状	软管尺寸			铆接零件尺寸					
						软管内径 (mm)	最小曲率半径 (mm)	最高使用压力 (MPa)	R (PT) G (PF)	A形状		B形状		
HOSLTR	8A	8	0.3~5.0	LA LB	RA RB	7.0	25	6.4	1/4	X	L	X(对边间距)	Y	L
	10A	10.5				30	6.4	3/8	17	36	17	19	41	
	15A	13.2				35	4.4	1/2	22	45	22	27	49	
	20A	19.2				40	3.4	3/4	30	64	30	36	68	
	25A	25.5				50	3.4	1	36	68	36	41	72	

Delivery 交货期 **7** 天发货

- 上海·广州发货
- 遇特殊期间交期有变更, 详情请见 P.9.

数量分类	标准订购	特殊订购
小单	1~20	21~
数量	通常	另行报价
交货期	通常	另行报价

超过表中所示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9



CAD数据文件名: 46_Hose

请按照选型步骤①~⑤选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式 (1)Type · (2)公称内径 - (3)软管长度 - (4)左侧铆接形状 - (5)右侧铆接形状

HOSFR8 - 1.5 - LC - RA




Type	材质	管接头	表面处理	最高使用压力
HOSFR	氟树脂	SUS304	SS400 铬酸盐光泽处理	参见规格表
HOSFRS		SUS304	-	

③ 软管长度(包括铆接零件)

④ ⑤

铆接零件形状



型式	①Type	②软管公称内径	③软管长度指定单位0.1m	④L左侧铆接形状	⑤R右侧铆接形状	软管尺寸					铆接零件尺寸					
						内径 (mm)	外径 (mm)	最高使用压力 (MPa)	最小破坏压力 (MPa)	最小曲率半径 (mm)	大概重量 (g/m)	R (PT) G (PF)	B (对边间距)	A形状 L	B·C形状 L	B·C形状 Bz(对边间距)
HOSFR HOSFRS	4	4	0.3~20.0	LA LB LC	RA RB RC	4.8	7.7	20.5	82.0	51	105	1/4	17	43	48	17
	6	6.4				9.5	20.5	82.0	76	120	1/4	17	43	48	17	
	8	7.9				10.9	17.0	68.0	102	145	3/8	19	48	53	19	



Type	材质	管接头	使用流体	工作温度范围	最高使用压力
HOSJRS	氟树脂	SUS304	空气·燃气·水·溶剂	-100~120℃	参见规格表

③ 软管长度(包括铆接零件)

④ ⑤

铆接零件形状



型式	①Type	②软管公称内径	③软管长度指定单位0.1m	④L左侧铆接形状	⑤R右侧铆接形状	软管尺寸			铆接零件尺寸					
						内径 (mm)	外径 (mm)	最小曲率半径 (mm)	最高使用压力 (MPa)	R (PT) G (PF)	A形状		B形状	
HOSJRS	6A	6	0.3~2.0	LA LB	RA RB	4.0	7.0	20	3.0	1/8	12	39	14	37
	8A	5.0				8.5	20	2.5	1/4	14	47	17	43	
	10A	9.0				13.0	25	2.0	3/8	19	53	21	49	
	15A	11.0				16.5	30	2.0	1/2	24	60	26	57	

Delivery 交货期 **7** 天发货

上海·广州发货

遇特殊期间交期有变更, 详情请见 P.9.

数量分类	标准订购	特殊订购
小单	1~20	21~
数量	通常	另行报价
交货期	通常	另行报价

超过表中所示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9

