



最快当天发货

CAD数据文件名: 46_Hose



最快当天发货

CAD数据文件名: 46_Hose



Order
订货范例

型式(Type・No.)

YCPF22F


■PT・PF双外螺纹
ー直管型・公接头ー



CAD 2D 3D

库存

Type	材质	S表面处理
YCPFP	S35C	铬酸盐光泽处理
YCPFSS	SUS304	—




■PT・PF双外螺纹
ー直管型・母接头ー



CAD 2D 3D

库存

Type	材质	S表面处理
YCPF	S35C	铬酸盐光泽处理
YCPFS	SUS304	—



型式		T	F	L	l ₁	l ₂	B
Type	No.	R (PT)	G (PF)				
YCPFP YCPFSS	11F	1/8	1/8	31	10	13	14
	12F	1/8	1/4	34	10	16	19
	13F*	1/8	3/8	37	10	17.5	22
	21F	1/4	1/8	34	13	13	14
	22F	1/4	1/4	37	13	16	19
	23F	1/4	3/8	38.5	13	17.5	22
	31F*	3/8	1/8	37	15	13	19
	32F	3/8	1/4	38.5	15	16	19
	33F	3/8	3/8	40.5	15	17.5	22
	34F	3/8	1/2	45	15	20	27
	44F	1/2	1/2	48	18	20	27
	46F	1/2	3/4	52	18	22	32
	64F	3/4	1/2	50	20	20	27
	66F	3/4	3/4	54	20	22	36

❖YCPFSS不可选带*产品。


■PT外螺纹・PF内螺纹
ー直管型・公接头ー



CAD 2D 3D

库存


Type	材质	S表面处理
YCPFG	S35C	铬酸盐光泽处理
YCPFGS	SUS304	—



型式		T	F	L	l ₁	l ₂	B
Type	No.	R (PT)	G (PF)				
YCPFG YCPFGS	11F	1/8	1/8	31	10	6	14
	12F*	1/8	1/4	34	10	8	19
	21F*	1/4	1/8	34	13	6	14
	22F	1/4	1/4	38	13	8	19
	23F*	1/4	3/8	39	13	8	22
	32F*	3/8	1/4	39	15	8	19
	33F	3/8	3/8	42	15	8	22

❖YCPFGS不可选带*产品。


■PT内螺纹・PF外螺纹
ー直管型・公接头ー



CAD 2D 3D

库存

Type	材质	S表面处理
YCPFFP	S35C	铬酸盐光泽处理
YCPFFSP	SUS304	—



型式		T	F	L	l ₁	B
Type	No.	Rc (PT)	G (PF)			
YCPFFP YCPFFSP	22F	1/4	1/4	33	16	19
	33F	3/8	3/8	37	18	22
	44F	1/2	1/2	42	20	27

■规格

使用流体 油・水
最高使用压力 20.6MPa(210kgf/cm²以下)



Delivery
交货期



库存品

❖隔日上海・广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~30	31~
交货期	通常	另行报价

❖超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9



Order
订货范例

型式(Type・No.)

YCLPFP22F


■PT・PF公接头
ー弯管型・公接头ー



CAD 2D 3D

库存

Type	材质	S表面处理
YCLPFP	S25C	铬酸盐光泽处理
YCLPFPSS	SUS304	—



型式		T	F	L ₁	L ₂	l ₁	l ₂
Type	No.	R (PT)	G (PF)				
YCLPFP YCLPFPSS	11F	1/8	1/8	21	20	14	13
	12F	1/8	1/4	22	24	14	16
	21F	1/4	1/8	22	21	15	13
	22F	1/4	1/4	25	24	17	16
	23F	1/4	3/8	27	27.5	17	17.5
	32F	3/8	1/4	30	26	20	16
	33F	3/8	3/8	30	27.5	20	17.5
	34F	3/8	1/2	32	32	20	20
	44F	1/2	1/2	36	32	24	20
	46F	1/2	3/4	38	36	24	22
	64F	3/4	1/2	42	34	28	20
	66F	3/4	3/4	43	37	28	22


■PT・PF内螺纹
ー弯管型・公接头ー



CAD 2D 3D

库存

Type	材质	S表面处理
YCLPFG	S25C	铬酸盐光泽处理



型式		T	F	L ₁	L ₂	l ₁
Type	No.	R (PT)	G (PF)			
YCLPFG	22F	1/4	1/4	25	28	17
	33F	3/8	3/8	30	33	20

■规格


使用流体 油・水
最高使用压力 20.6MPa(210kgf/cm²以下)

■规格

与软管的组合范例

软管侧形状	软管侧形状	液压・水压用接头	密封方法
管用锥形外螺纹 (PT外螺纹)			利用螺纹的锥形部分, 防止流体泄漏。 ❖使用时请适量缠绕密封带。
圆柱管内螺纹 (PF内螺纹) + 30°锥形: 外螺纹			使前端30°的圆锥面互相接合, 可防止流体泄漏。 选型时请确认连接对象30°圆锥面的内外螺纹。 ❖请勿缠绕密封带。
圆柱管内螺纹 (PF内螺纹) + 30°锥形: 内螺纹			

■连接部



❖带30°锥形的PF内螺纹型螺帽能旋转, 因此安装时软管不会扭转。



规格检索, 轻松选型

<https://www.misumi.com.cn> 米思米

检索