

レギュレータ ーゲージ付エルボ・ゲージ付ユニオンー
调节器

ー带仪表弯管型・带仪表管接头型ー



最快当天发货



交期缩短

急速排气弁
快速排气阀



最快当天发货



交期缩短

CAD数据文件名: 50_Cylinders

CAD数据文件名: 50_Cylinders


请按照选型步骤①～③选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例
型式 ①Type · ②D/No.) - ③公称R
RGCM4 - 1
RGUN6-4

■带仪表弯管型



RGCM




公制螺纹型

型式		③公称 R	螺纹尺寸 M	A	B1		B2	B3	B4	B5	B6	L1		L2	L3	C	E	P	对边 H1	对边 H2	重量 (g)
①Type	②管外径 (mm) D				Max	Min						Max	Min								
RGCM	4	M5	M5×0.8	3	60.6	56.6	24.8	27.4	5.8	13.7	15.1	57.6	53.6	42.8	11.8	11	4.7	11	14	8	28
		1	R1/8	7.8	81.8	77.4	32	36.2	7.8	15.8	15	77.8	73.4	51.6	18.6	15.9	7.3	15.2	14	12	55
		M5	M5×0.8	3	60.6	56.6	24.8	27.8	5.8	13.7	15.1	57.6	53.6	42.8	11.8	11.6	4.7	11	14	8	28
	6	1	R1/8	7.8	81.8	77.4	32	36.8	7.8	15.8	15	77.8	73.4	51.6	18.6	17	7.3	15.2	14	12	56
		2	R1/4	11.3	90	85.7	35.1	39.9	9.9	17.7	19.1	84	79.7	57.3	22.8		8.7	19.1	16	16	84
	8	1	R1/8	7.8	81.8	77.4	32	36.7	7.8	15.8	15	77.8	73.4	51.6	18.6	18.1	7.3	15.2	14	12	56
		2	R1/4	11.3	90	85.7	35.1	39.8	9.9	17.7	19.1	84	79.7	57.3	22.8		8.7	19.1	12	16	85

■带仪表管接头型



RGUN



带压力仪表调节器
标识符号

型式		D1	D2	B1		B2	B3	B4	B5	L1	L2	L3	P1	P2	C1	C2	J	对边 H	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	重量 (g)
①Type	②No.			Max	Min																								
RGUN	4	4	4			21.8	32.9								11	11	1	14	30	15	4.2	4.2	17	9.1	20.2	10.1	10.1	9	47
	6-4	6	4	63.4	58.9	49.5	22.2	33.3						11.6															
	6	6	6										11.6																
	8-6	8	6	67.4	63.2	59.7	28.5	40.7	19.2	48.5	29.4	21.3	19	15.2	18.1	17	0	14	39.7	19.8	3.9	4.1	21.3	12.2	23.2	9.1	11.6	13	74
	8	8	8					40.6								18.1													


■特长

- 带有压力仪表的简易型减压阀。
- 可以利用仪表主体六角部(H部)改变仪表方向。

■使用注意事项

- 二次侧的压力变化过大，压力超过设定值时请不要使用。否则可能造成机器的损坏、运转不良。遇到这种情况时请另行安装安全装置后使用。
- 请在上升方向(向右旋转)进行压力设定。在下降方向(向左旋转)不能进行正确的设定。主体(聚对苯二甲酸丁二醇酯)。
- 压力设定为所需值之后，一定要拧紧锁紧螺帽以保证不会弄乱压力设定。

■构造图



规格

使用流体	空气
工作温度范围	0~60℃
工作压力范围	0~0.9MPa
设定压力范围	0.1~0.8MPa
压力指示范围	0~0.8MPa
仪表精度	±5%(全量程*)

*指示压力从0快速调到最大值0.8MPa时，指示位置的变动范围。



交货期

色型式

库存品

隔日上海・广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

色型式

5天发货

上海・广州发货
遇特殊期间交期有变更，
详情请见 P.9。

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~10	11~
交货期	通常	另行报价

超过表中所示的数量时，
请在WOS中确认。 P.9




请按照选型步骤①～④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例
型式 ①Type · ②D) - ③R (PT) - ④公称
EQXCE6 - 1 - 1
EQUS4

■标准型
(带排气节流)



EQXCE




材质: 主体: 铝合金
指针部: 黄铜(无电解镀镍)
节流元件: 聚乙烯醇缩甲醛

①Type	②管外径(mm)D	③R (PT)	④公称	A	B	L1	L2	P	C	S	E1		E2	E3	对边h	有效截面积(mm²)		重量(g)
											Max	Min				IN→OUT	OUT→EX	
											66.7	61.8	54.3	23.8	15	4	8	
EQXCE	4	1 (R1/8)	1	8	25.5	21.5	14	15	10.9	15	67	62.1	54.6	24.1	15	6		23
	6	1 (R1/8)	1	8	29	25	16	18	11.7	18	77.4	71.6	63.1	28.1	18	9	15	35
	8	2 (R1/4)	1	11	31	25	16	18	18.2	18	82.7	76.9	68.4	33.4	18	12	15	37
	8	1 (R1/8)	1	8	29	25	16	18	18.2	18	82.7	76.9	68.4	33.4	18	12	15	41

■直通型



EQUS




材质: 聚对苯二甲酸丁二醇酯

①Type	②管外径(mm)D	B	L	P1	P2	P3	C	S	有效截面积(mm²)		重量(g)
									IN→OUT	OUT→EX	
EQUS	4	34.6	11	8.4	10	9	11	10	1.8	1.8	3.3
	6	37	12	10.4	12	11	11.6	12	4	4	4.9

■管接头型
(带排气节流)



EQEJ



材质: 聚对苯二甲酸丁二醇酯
指针部: 黄铜(无电解镀镍)
节流元件: 聚乙烯醇缩甲醛

①Type	②管外径(mm)D	B	L1	L2	L3	Max	Min	P1	P2	P3	C	S	E	有效截面积(mm²)		重量(g)
														IN→OUT	OUT→EX	
EQEJ	4	44.7	34.6	28.6	18.5	17.4	13.5	9	10	8.4	11	10	11	1.8	1.7	8.3
	6	46.7	37	29.4	20	19	14	11	12	10.4	11.6	12	13	4	3.2	12



交货期

色型式

库存品

隔日上海・广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

色型式

5天发货

上海・广州发货
遇特殊期间交期有变更，
详情请见 P.9。

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~20	21~
交货期	通常	另行报价

超过表中所示的数量时，
请在WOS中确认。 P.9



特长・规格

- 特长: 因能快速排气，故可适用于气缸的高速驱动。排气节流型也可调节气缸运行的速度。

使用流体	空气
工作压力范围	0.1~0.7MPa
耐压	1.35MPa
工作温度范围	5~60℃(无冻结)
最低动作压力	0.05MPa

■注意事项

- 排气节流型可能由于节流元件堵塞，使排气阻力增大，从而导致整个系统功能下降。发生此种情况时，请停止使用，更换主体。
- 不能作为梭阀使用。

标识符号

