



CAD数据文件夹名：46_Hose



最快当天发货



CAD数据文件夹名：46_Hose


请按照选型步骤①～③选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例


型式 (①Type · ②公称内径) — ③软管长度

HOTRS19 — 50


■通用树脂软管
ー耐油型ー



■通用树脂软管
ー高强度型ー



■通用树脂软管
ー高耐压型ー




型式		③软管长度	内径 (mm)	外径 (mm)	使用温度 范围 (℃)	使用压力 (MPa)	最小 曲率半径 (mm)	重量 kg/m
①Type	②软管 公称内径	尺寸固定型 (m)						
HOTRS (尺寸固定型)	9	50	9	15	-5~60	0~1.0	45	0.15
		100						
	12	50	12	18		0~0.8	60	0.19
		100						
	15	50	15	22		0~0.6	90	0.27
		100						
	19	50	19	26		0~0.6	130	0.32
	25	50	25	33			150	0.50

型式		②软管长度	内径 (mm)	外径 (mm)	使用温度 范围 (℃)	使用 压力 (MPa)	最小 曲率半径 (mm)	重量 kg/m
①Type	②软管 公称内径	尺寸固定型 (m)						
HOTG (尺寸固定型)	9	50	9	15	-5~60	-0.1~0.8	40	0.14
		100				-0.1~0.5	50	0.185
	12	50	12	18		-0.1~0.5	60	0.25
		100				-0.1~0.4	80	0.34
	15	50	15	22		-0.1~0.4	100	0.5
	19	50	19	26				
	25	50	25.4	33.4				

型式		③软管长度	内径 (mm)	外径 (mm)	使用温度 范围 (℃)	使用 压力 (MPa)	最小 曲率半径 (mm)	重量 kg/m
①Type	②软管 公称内径	尺寸固定型 (m)						
HOTSG (尺寸固定型)	9	50	9	15	-5~60	0~1.5	45	0.15
		100						
	12	50	12	18			55	0.19
		100						
	15	50	15	22			80	0.27
		100						
	19	50	19	26			95	0.32
		25						


■柔软性

测量条件：在突出300mm的测试软管上施加100g负载，10秒后测量位移量。




■抗压强度

测量条件：在5cm的四边上施加规定负载，并测量此时的外径变化率。




■耐油性

测量条件：按JIS6723的标准进行测量。浸渍温度：40℃ 浸渍油：压缩机油




■耐压性

测量条件：将测试材料投入各温度条件30分钟后进行测量。



■真空强度

测量条件：将测试材料置于各负压下5分钟后进行测量。(温度23℃±3℃)



* -0.1MPa为近似值。部分用途及条件下可能无法使用。



Delivery 交货期

7 天 发 货

① 上海・广州发货
② 遇特殊期间交期有变更，详情请见 P.9。

数量分类	标准订购	特殊订购
数 量	小单	大单
交 货 期	1~9	10~
交 货 期	通常	另行报价

③ 超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 P.9



Order 订货范例


型式 (Type · No.)

HOSN92

■软管用
外螺纹接头




Type	材质
HOSN	黄铜
HOSNS	SUS304



■软管连接用
螺纹接头




Type	材质
HOSJN	黄铜
HOSJNS	SUS304



■规格

使用流体	水・空气・油
工作温度范围	-50~150℃(无冻结)
最高使用压力	3.45MPa

■组装步骤 (HOSJE · HOSJH · HOSJT)



- ① 请将软管口插入软管螺帽内。
- ② 使软管口的R面(垫片)贴到接头主体内表面。
- ③ 请用拧紧软管螺帽。
- ④ 请使用扳手或活动扳手等紧固牢靠。



Delivery 交货期

●HOSN · HOSNS · HOSJN

库存品

① 隔日上海・广州发货 P.9 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

●HOSJNS

5 天 发 货

① 上海・广州发货

数量分类	标准订购	特殊订购
数 量	小单	大单
交 货 期	1~30	31~
交 货 期	通常	另行报价

③ 超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 P.9