



CAD数据文件夹名: 48_Fittings_Vacuum_Pads




Order
订货范例

型式(Type・No.)

QNPFC3




QNPFC (黄铜)
QNPFS (SUS304)



型式		Rc (PT)	D	d	L	L1	L2
Type	No.						
QNPFC QNPFS	1	1/8	14	4.5	28.5	11	15.5
	2	1/4	17	6.5	35	14	18
	3	3/8	21	10	40	15	21.5
	4	1/2	29	13	45	17	24
	6	3/4	35	17	51	19	28
	8	1	41	25	60	21	36.5




QNPFC (黄铜)
QNPFS (SUS304)



型式		R (PT)	D	d	L	L1	L2
Type	No.						
QNPFC QNPFS	1	1/8	12	4.5	32	10	15.5
	2	1/4	14	6.5	38	13	18
	3	3/8	19	10	43	13	21.5
	4	1/2	23	13	52	17	24
	6	3/4	32	17	59	19	28
	8	1	41	25	73	22	36.5



QNPFC (黄铜)
QNPFS (SUS304)



型式		B	D	d	L	L1	L2	交货期
Type	No.							
QNPFC QNPFS	6	6.5	11	3	41	20	15.5	库存品
	9	11	18	7	60	30	21.5	
	12	15	22	10	66	35	24	
	19	21	28	15	79	43	28	第9天
	25	27	40	19	98	50	36.5	第11天

请选择与软管内径相同的Type No.



色 型、QNPFC4、QNPFS3、QNPFS6、QNSFS4、QNSFS6

库存品

隔日上海・广州发货 P.9 (17:00前订购的库存品可当日发货。)



规格

主体材质	黄铜	SUS304
使用流体	水、油、空气	水、油、空气
密封圈材质	丁腈橡胶	氟橡胶
使用温度范围 *	-20~80℃	-15~180℃
最高使用压力	4.9MPa No.6・8为2.9MPa	7.4MPa No.6・8为4.4MPa
耐压力	7.4MPa No.6・8为4.4MPa	9.8MPa No.6・8为6.4MPa


* 不得冻结

流向

可从管套、管塞任一侧流入。




QNSFC (黄铜)
QNSFS (SUS304)



型式		Rc (PT)	D	d	L	L1	A
Type	No.						
QNSFC QNSFS	1	1/8	18	4.5	27	9.5	14
	2	1/4	24	8	32	13	19
	3	3/8	28	12	35	13	23
	4	1/2	35	16	42	17	29
	6	3/4	45	20	48.1	19	38
	8	1	57	26	59.3	21	50




QNSFC (黄铜)
QNSFS (SUS304)



型式		R (PT)	D	d	L	L1	A
Type	No.						
QNSFC QNSFS	1	1/8	18	4.5	30	9	14
	2	1/4	24	7	42	13	19
	3	3/8	28	10	46	13	23
	4	1/2	35	13	56	17	29
	6	3/4	45	18	65.1	19	38
	8	1	57	24	76.3	22	50



QNSFC (黄铜)
QNSFS (SUS304)



型式		B	D	d	A	L	L1	交货期
Type	No.							
QNSFC QNSFS	6	6.5	18	3	16	40	20	库存品
	9	11	28	7	25	60	30	
	12	15	35	10	32	69	35	
	19	21	45	15	40	84.1	43	第9天
	25	27	57	19	52	95.3	50	

请选择与软管内径相同的Type No.



色 型、QNSFC4、QNSFS3、QNSFS6、QNSFS4、QNSFS6

库存品

隔日上海・广州发货 P.9 (17:00前订购的库存品可当日发货。)



规格


主体材质	黄铜	SUS304
使用流体	水、油、空气	水、油、空气
密封圈材质	丁腈橡胶	氟橡胶
使用温度范围 *	-20~80℃	-15~180℃
最高使用压力	4.9MPa No.6・8为2.9MPa	7.4MPa No.6・8为4.4MPa
耐压力	7.4MPa No.6・8为4.4MPa	9.8MPa No.6・8为6.4MPa

* 不得冻结

流向

可从管套、管塞任一侧流入。

无阀型压力损失—流量特性



CAD数据文件夹名: 48_Fittings_Vacuum_Pads



Order
订货范例


型式(Type・No.)

QBPFC3




Type		M材质
标准型	大流量型	
QBPFC	QBPFC	黄铜
QBPFS	QBPFS	SUS304

型号 非RoHS指令对应




型式		Rc (PT)	L	L1	B	交货期
Type	No.					
QBPFC QBPFS	1	1/8	29	19	14	库存品
	2	1/4	35.5(33)	22	17	
	3	3/8	39.9(37)	25.2	21	
	4	1/2	44	28	29	第9天
	6	3/4	52	36.5	35	

QBPFC・QBPFS为()内的数值。



M材质 特殊碳素钢 S表面处理 铬酸盐光泽处理

型式		Rc (PT)	L	A	对边距离 H
Type	No.				
QBPFC QBPFS	2	1/4	34.5	17.5	19
	3	3/8	40	22.5	23
	4	1/2	44	27.5	29
	6	3/4	50	27.5	32



M材质 特殊碳素钢 S表面处理 无电解镀镍

型式		Rc (PT)	L	A	E	H
Type	No.					
QBPFC QBPFS	2	1/4	72	36	13	27
	3	3/8	72	36	13	27
	4	1/2	82.5	40.5	18	32
	6	3/4	90	44.5	18	41



QBPFC・QBPFS・QBSHT・QBSHTP (色 型) 式

天 发 货

上海・广州发货

隔日上海・广州发货 P.9 (17:00前订购的库存品可当日发货。)



规格

主体材质	黄铜	SUS304	特殊碳素钢
使用流体	水、油、空气	水、油、空气	油
密封圈材质	丁腈橡胶	氟橡胶	丁腈橡胶
使用温度范围 *	-20~80℃	-15~180℃	-20~80℃
最高使用压力	4.9MPa No.6・8为2.9MPa	7.4MPa No.6・8为4.4MPa	20.6MPa (210型) 34.3MPa (350型)
耐压力	7.4MPa No.6・8为4.4MPa	9.8MPa No.6・8为6.4MPa	30.9MPa (210型) 51.5MPa (350型)


* 不得冻结

流向

可从管套、管塞任一侧流入。




Type		M材质
标准型	大流量型	
QBPFC	QBPFC	黄铜
QBPFS	QBPFS	SUS304




型式		Rc (PT)	L	D	P	B	交货期
Type	No.						
QBPFC QBPFS	1	1/8	48	24	18(15.5)	14	库存品
	2	1/4	58(55)	28	22(19)	17	
	3	3/8	65(62)	35	25(23.5)	21	
	4	1/2	71.7	45	35(32)	29	第9天
	6	3/4	88	55	41(39)	35	

QBPFC・QBPFS为()内的数值。



M材质 特殊碳素钢 S表面处理 铬酸盐光泽处理

型式		Rc (PT)	L	D1	D2	对边距离 H
Type	No.					
QBPFC QBPFS	2	1/4	51.6	28	24	19
	3	3/8	60	34	28.6	23
	4	1/2	72.2	43	38.5	35
	6	3/4	72.2	43	38.5	35





M材质 特殊碳素钢 S表面处理 无电解镀镍

型式		Rc (PT)	L	D	E	H
Type	No.					
QBPFC QBPFS	2	1/4	82	34	13	30
	3	3/8	82	34	13	30
	4	1/2	93.5	41	16	36
	6	3/4	105.5	49	18	46





流量特性图

阀型压力损失



大流量阀型压力损失



橡皮管

快速接头

吸附件

橡皮管・快速接头