


■特长: 使用法兰可牢固固定连接件。



Order
订货范例

型式 (Type · M)

FJA10




标准加工品


库存 制 RoHS10

Type							M材质	H硬度		S表面处理
标准	组件	分离	两平面	连接件单品	法兰单品	L尺寸固定型		法兰	连接件	
FJA	FJB	FJC	FJCN	FJA-H	FJB-H	FJC-H	相当于S45C	法兰	连接件	四氧化三铁保护膜
FJAS	FJBS	FJCS	FJCNS	FJAS-H	FJBS-H	FJCS-H	SUS440C或同等高硬度耐腐蚀钢	45~55HRC	表面高频淬火	—

■安装法兰



■气缸连接件



※1 仅M30・M36为2.0。
※SUS440C或同等高硬度耐腐蚀钢的淬火品可能因淬火而变色。※容许偏心量刊载于右页。

型式			安装法兰											气缸连接件										
Type			M	A	D ₁	D ₂	t	F	P.C.D.	d	d ₁	H ₁	E	G	M×螺距	ℓ	L	D	H	T	W	L ₁	SR	
【组件】 FJA FJAS FJB FJBS FJC FJCS	【连接件单品】 FJCN FJCNS FJB-H FJBS-H FJC-H FJCS-H	【法兰单品】 FJA-H FJAS-H FJB-H FJBS-H FJC-H FJCS-H	3	42	18	13	5	10	30	4.5	8	5	24	30	3×0.5	6	15	12	17	5	10	6	40	
			4	48	20	15	6	12	34	6	9.5	5.5	28	34	4×0.7	8								
			5	51	24	17	8	16	37	7	11	6	30	37	5×0.8	10	20	14	19	6	12	8	50	
			6	54	28	21									40	6								9.5
			8	70	36	27	10	20	52	10	14	8	42	52	8×1.25	14	25	16	23	8	14	10	60	
			10	70	36	27	10	20	52	10	14	8	42	52	10×1.25	15								
			12	90	46	35	12	24	68	12	17.5	10	54	68	12×1.25	18	35	25	34	10	22	12	100	
			14	90	46	35	12	24	68	12	17.5	10	54	68	14×1.5	21								
			16	106	56	44	15	30	80	14	20	12	66	80	16×1.5	24	45	32	43	12	27	15	200	
			18	106	56	44	15	30	80						18×1.5	27								
			20	116	66	53	16	32	86						20×1.5	30								
			22	116	66	53	16	32	86						22×1.5	33								
			24	134	74	59	18	40	104	18	26	18	80	104	24×1.5	36	60	49	62	16	41	23	250	
			26	134	74	59	18	40	104						26×1.5	39								
			30	134	74	59	18	40	104						30×1.5	43								
			36	134	74	59	18	40	104	36×1.5	45						65	54	69	18	46 48	24	250	



Delivery
交货期

色 型式


5天 天 发货

※上海・广州发货
※13:00之后下订为6天后发货。(17:00前订购的库存品可当日发货。)
※遇特殊期间交期有变更, 详情请见 P.9。




Example
使用范例

●标准型




●分离型

组装、拆卸简便。



●两平面型

由于是简易型, 因此可用于安装面狭窄的地方。




■特长: 该产品减小了安装螺纹直径, 实现了紧凑化。气缸专用的浮动接头。



Order
订货范例

型式 (Type · M)

FJUA10
FJUB-H12




标准加工品


制 RoHS10

Type							M材质	H硬度		S表面处理
标准	组件	分离	两平面	连接件单品	法兰单品	L尺寸固定型		法兰	连接件	
FJUA	FJUB	FJUC	FJUN	FJUA-H	FJUB-H	FJUC-H	相当于S45C	法兰	连接件	四氧化三铁保护膜
FJUAS	—	FJUCS	FJUNS	FJUAS-H	FJUBS-H	FJUCS-H	SUS440C或同等高硬度耐腐蚀钢	45~55HRC	表面高频淬火	—

■安装法兰



■气缸连接件



※1 仅M30・M36为2.0。
※SUS440C或同等高硬度耐腐蚀钢的淬火品可能因淬火而变色。

型式			安装法兰											气缸连接件										
Type			M	A	D ₁	D ₂	t	F	P.C.D.	d	d ₁	H ₁	E	M×螺距	ℓ	L	D	H	T	W	L ₁	SR		
【组件】	【连接件单品】	【法兰单品】	5	34	17	13	5	11	24	4.5	8	5	22	5×0.8	10	17	12	16	5	10	6	50		
			6											6×1.0	12	20								
标准 FJUA FJUAS	FJUN FJUNS	标准 FJUA-H FJUAS-H	8	40	23	17			30				25	8×1.25	14	23	16	22		13	8	60		
			10											10×1.25	15	25								
分离 FJUB		分离 FJUB-H FJUBS-H	12	52	32	24	5.5	12	40	6	9.5	5.5	34	12×1.25	18	29	22	30	5.5	19	10	100		
			14											14×1.5	21	33								
			16											16×1.5	24	37								
			18											18×1.5	27	41								
两平面 FJUC FJUCS		两平面 FJUC-H FJUCS-H	20	74	46	36	10	20	58	10	14	8	48	20×1.5	30	46	32	42	10	26	15	200		
			22											22×1.5	33	50								
			24											24×1.5	36	55								
			26											26×1.5	39	60								
			30	90	62	52	16	32	74				64	30×1.5	43	65	48	58	16	36	18	250		



Delivery
交货期

5天 天 发货

※上海・广州发货
※13:00之后下订为6天后发货。
※遇特殊期间交期有变更, 详情请见 P.9。


数量分类	标准订购	特殊订购
数 量	1~30	31~
交货期	通常	另行报价

※超过表中所示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9

■容许偏心量 (mm)

M	U
3~10	0.5
12・14	1
16・18	1.5
20~26	2
30・36	2.5(2)

*紧凑型为()内的数值。



■标准型・紧凑型比较 (以内螺纹型M18为例)

