

フローティングジョイント フランジ取付型 -【おねじ】標準タイプ-  
**浮动接头 法兰安装型**  
 -【外螺纹】标准型-

新刊载  
 橙色文字表示

CAD数据文件名: 50\_Cylinders

■特长: 使用法兰可牢固固定连接件。

Order 订货范例  
 型式 (Type · M)  
**FJMA10**  
**FJB-H14**




标准加工品


RoHS10

Type							M材质	H硬度		S表面处理
连接件单件			法兰单件					法兰	连接器	
标准	分离	两平面	F尺寸固定	标准	分离	两平面	相当于S45C			法兰
FJMA	FJMB	FJMC	FJCNF	FJA-H	FJB-H	FJC-H	SUS440C或同等高硬度耐腐蚀钢	45~55HRC	Φ部45~50HRC 高频淬火	—
FJMAS	FJMBS	FJMCS	FJCNFS	FJAS-H	FJBS-H	FJCS-H				

■安装法兰



■气缸连接件



●SUS440C或同等高硬度耐腐蚀钢的淬火品可能因淬火而变色。 ●容许偏心量刊载于右页。

型式 Type	安装法兰											气缸连接件										
	M	A	D1	D2	t	F	P.C.D.	d	d1	H1	E	G	M×螺距	F	L	D	H	T	W	L1	SR	
【组件】 【连接件单件】 【法兰单件】	3	42	18	13	5	10	30	4.5	8	5	24	30	3×0.5	5	14	12	17	5	10	6	40	
	4	48	20	15	6	12	34	6	9.5	5.5	28	34	4×0.7	6	16	14	19	6	12	8	50	
标准 FJMA FJMAS FJMB FJMBS	5	51	24	17	8	16	37	7	11	6	30	37	5×0.8	7	16	14	19	6	12	8	50	
	6	54	28	21	8	16	40	7	11	6	32	40	6×1.0	10	20	18	23	8	14	10	60	
分离 FJMB FJMBS	8	54	28	21	8	16	40	7	11	6	32	40	8×1.25	12	20	18	23	8	14	10	60	
	10	70	36	27	10	20	52	10	14	8	42	52	10×1.5	15	25	23	34	10	22	12	100	
两平面 FJMC FJMCS	12	70	36	27	10	20	52	10	14	8	42	52	12×1.75	16	25	25	34	10	22	12	100	
	16	90	46	35	12	24	68	12	17.5	10	54	68	16×2.0	18	30	32	43	12	27	15	100	
	20	106	56	44	15	30	80	14	20	12	66	80	20×2.5	25	55	40	52	15	32	18	200	
	22												22×2.5	28								

Delivery 交货期 **5** 天发货  
 上海·广州发货  
 13:00之后下订为6天后发货。  
 遇特殊期间交期有变更, 详情请见 P.9.

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~30	31~
交货期	通常	另行报价

Example 使用范例

- 标准型
- 分离型 组装、拆卸简便。
- 两平面型 由于是简易型, 因此可用于安装面狭窄的地方。

フローティングジョイント フランジ取付型 -【おねじ】省スペースタイプ-  
**浮动接头 法兰安装型**  
 -【外螺纹】紧凑型-

新刊载  
 橙色文字表示

CAD数据文件名: 50\_Cylinders

■特长: 该产品减小了安装螺纹直径, 实现了紧凑化。气缸专用的浮动接头。

Order 订货范例  
 型式 (Type · M)  
**FJUMA5**  
**FJUBS-H12**




标准加工品


RoHS10

Type							M材质	H硬度		S表面处理
连接件单件			法兰单件					法兰	连接器	
标准	分离	两平面	L尺寸固定型	标准	分离	两平面	相当于S45C			法兰
FJUMA	FJUMB	FJUMC	FJUNF	FJUA-H	FJUB-H	FJUC-H	SUS440C或同等高硬度耐腐蚀钢	45~55HRC	Φ部45~50HRC 高频淬火	—
FJUMAS	—	FJUMCS	FJUNFS	FJUAS-H	FJUBS-H	FJUCS-H				

■安装法兰



■气缸连接件



●SUS440C或同等高硬度耐腐蚀钢的淬火品可能因淬火而变色。

型式 Type	安装法兰											气缸连接件										
	M	A	D1	D2	t	F	P.C.D.	d	d1	H1	E	M×螺距	F	L	D	H	T	W	L1	SR		
【组件】 【连接件单件】 【法兰单件】	5	34	17	13			24	4.5	8	5	22	5×0.8	10	14	12	16		10	3	50		
	6											6×1.0	13									
标准 FJUMA FJUMAS FJUMB	8	40	23	17	5	11	30	5	11	5	25	8×1.25	15	15	16	22	5	13	4	60		
	10											10×1.5	18									
分离 FJUMB	12	52	32	24	5.5	12	40	6	9.5	5.5	34	12×1.75	22	16	22	30	5.5	19	4	100		
	16	62	39	31	8	16	48	7	11	6	41	16×2.0	30	20	28	36	8	21				
两平面 FJUMC FJUMCS	20	74	46	36	10	20	58	10	14	8	48	20×2.5	32	25	32	42	10	26	5	200		
	22											22×2.5	35									

Delivery 交货期 **5** 天发货  
 上海·广州发货  
 13:00之后下订为6天后发货。  
 遇特殊期间交期有变更, 详情请见 P.9.

容许偏心量 (mm)

M	U
3~10	0.5
12·14	1
16·18	1.5
20·22	2

数量分类 标准订购 特殊订购  
 数量 1~30 31~  
 交货期 5/+1天 另行报价

●超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9

