

经济型空气喷嘴/圆头型空气喷嘴



CAD数据文件名: 49_Nozzles

请按照选型步骤①~④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式 (①Type · ②No.) - ③d

NZAK2 - 1.0


NZAL11

经济型空气喷嘴




库存

NZAK (喷射口狭小型)



- 空气喷射示意图
- 特长: 气体沿着槽缝成扇形扩散喷射。
- 用途: 蒸汽加湿、干燥、送风等。

NZAL (喷射口加宽型)



- 空气喷射示意图
- 特长: 可大角度喷气。
- 用途: 防尘、送风等。

材质 SUS304




库存品

隔日上海·广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~30	31~
交货期	通常	另行报价

超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9

空气流量特性表



表中数值为参考值, 并非保证值。

喷射角度

压力 (MPa)	喷射角度										NZAL			
	NZAK													
	1-0.6	1-0.8	1-1.0	1-1.2	1-1.6	2-0.6	2-0.8	2-1.0	2-1.2	2-1.6	11	22	33	
0.1	55°	60°	65°	65°	70°	60°	60°	60°	65°	65°	70°	25°	50°	55°
0.2	60°	65°	75°	70°	70°	65°	70°	75°	70°	70°				
0.3	65°	70°	75°	75°	75°	70°	75°	80°	75°	75°				
0.4	70°	75°	80°	80°	80°	75°	80°	85°	80°	80°				
0.5	75°	80°	80°	80°	85°	85°	85°	85°	85°	85°				
0.6	80°	80°	85°	85°	85°	85°	85°	85°	85°	85°				

表中数值为参考值, 并非保证值。

请按照选型步骤①~④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式 (①Type · ②d) - ③N (孔数)


ARDA1.0 - 6

圆头型空气喷嘴



库存

Type	材质	最高使用压力	破坏扭矩	耐热温度
①ARDP	聚丙烯(PP)	0.7MPa	15N·m	70℃
②ARDA	A5052P	1.0MPa	—	200℃
③ARDS	SUS303	1.0MPa	—	200℃



●空气喷射示意图

- 特长: 可从前端的小孔中喷射强力的直线状空气。
- 用途: 用于去除油、水滴、切屑, 进行冷却、干燥以及向狭小空间鼓风等。




库存品

隔日上海·广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~200	201~
交货期	通常	另行报价


超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9

空气流量特性表




表中数值为参考值, 并非保证值。

静音特性表



冲击力特性表



点式喷嘴



CAD数据文件名: 49_Nozzles

请按照选型步骤①~④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式 (①Type · ②No.) - ③d - ④L


PNZRF1 - 3 - 10

点式喷嘴



库存 RoHS10

PNZRF



●角度调整范围 使用时请拧入六角螺帽, 调整喷嘴后固定螺帽。

材质 SUS304

型式	③d 选择	④L 选择	T	L1
①Type	②No.			
PNZRF	1	3 4	10 15 30 50	R1/8 10



No.1


库存品

隔日上海·广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~20	21~
交货期	通常	另行报价


超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9

空气流量特性表





表中数值为参考值, 并非保证值。

静音特性表



冲击力特性表



(焊锡工序中的氮气吹洗)
※供给压力请通过减压阀调整。



表中数值为参考值, 并非保证值。