

CAD数据文件夹名: 52_Angles_and_Ribs

CAD数据文件夹名: 52_Angles_and_Ribs

■特长: 材质为铝制, 重量可减至最轻。

请按照选型步骤①~③选择型式和参数后进行订购。

Order 型式 (①Type · ②H) - ③A
订货范例 AIKD60 - 60

标准加工品

Type	材质
AIKFB	AC4C-T5
AIKD	
AIKK	

A面孔加工详图

①未标注的尺寸公差和形位公差以实物为准

■无孔型 (不附带d通孔、DH7定位孔)

型式		③A	W	T	T ₁
①Type	②H				
AIKFB	60	60	60	10	10
	70				
	80				
	90				
	100				

■安装孔固定型 (不附带DH7定位孔)

型式		③A	W	T	T ₁	B	a	X	F	h	Y	G	DH7	d
①Type	②H													
AIKD	60	60	60	10	10	35	-	30	-	-	25	25	-	6.5
	70										30			
	80										35	30		
	90											35		
	100										40	40		


■安装孔・定位孔固定型

型式		③A	W	T	T ₁	B	a	X	F	h	Y	G	DH7	d
①Type	②H													
AIKK	60	60	60	10	10	35	45	30	-	37.5	25	25	6	6.5
	70									42.5	30			
	80									50	35	30		
	90									52.5		35		
	100									60	40	40		

Delivery 交货期 5 天发货
①上海・广州发货
②遇特殊期间交期有变更, 详情请见 P.9.

数量分类 标准订购 特殊订购
小单 1~20 大单 21~
交货期 通常 另行报价
③超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9

Example 使用范例



汽车焊接夹具相关产品推荐

焊接夹具用定位销	P.1365~P.1392	定位块	P.1427~P.1446
V形/凹定位块	P.1447~P.1452	调整基准块	P.1454
铰链销	P.658~P.674	角座	P.2811
垫片	P.1855~P.1856	无油衬套	P.233~P.258

■特长: 可以1mm为单位指定高度・安装孔间距。可作为重载型底座使用。

请按照选型步骤①~⑦选择型式和参数后进行订购。

Order 型式 (①Type · ②A) - ③B - ④H - ⑤F - ⑥G - ⑦孔型选择
订货范例 YSSP100 - B100 - H150 - F75 - G80 - M6

标准加工品

Type	材质	表面处理
YSSP	SS400	-
YSBP		四氧化三铁保护膜
YSMP		无电解镀镍

④材质为SS400的产品, 四氧化三铁保护膜有可能个别会有茶红色, 属于正常工艺现象。
⑤如对防锈有要求, 请优先选择无电解镀镍表面处理产品。表面处理和防锈方法请参考 P.2906~2908.

⑦4-孔型选择
M6 (螺纹孔)
N6 (通孔)


①/部已进行喷砂处理

型式		指定单位1mm			⑦孔型选择	V	W	d	C
①Type	②A	③B	④H	⑤F	⑥G				
YSSP (无表面处理) YSBP (四氧化三铁保护膜) YSMP (无电解镀镍)	100	50	50~200	15 ≤ F ≤ B - 20	80	30	80	6.5	50
		60				40			
		70				50			
		80				60			
		100				80			
	120	50			90~100	30	100	9	60
		60				40			
		70				50			
		80				60			
		100				80			
	150	50			105~130	30	130	9	75
		60				40			
		70				50			
		80				60			
		100				80			
	200	120			130~180	90	120	11	75
		150				120			
		50				30			
		60				40			
		70				50			
		80				60			
		100				70			
		120				90			
		150				120			
		200				170			

Delivery 交货期 7 天发货
①上海・广州发货

数量分类 标准订购 特殊订购
小单 1~4 大单 5~
交货期 通常 另行报价
③超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9

Example 使用范例



Alterations 追加加工
型式 (①Type · ②A) - ③B - ④H - (HNC)
YSBP200 - B150 - H200 - HNC

Alteration	Code	Spec.
HNC		取消上面安装孔加工(M6或N6)。(留有底面安装孔。) 指定方法 HNC ④无需指定F、G尺寸与孔型。