

サポートユニット 固定側・丸型タイプ ー標準タイプー

丝杠支座组件 固定側・圓型

ー标准型ー



CAD数据文件夾名: 09_Ball_Screws

●标准型使用经过预压调整的JIS5级角接触球轴承, 适用于高精度、高速旋转用丝杠。

**Order**
订货范例

型式 (Type・No.)
BRW12

业界标准




CAD 2D 3D 库存 制 RoHS 10

■构成零件


编号	零件名称	数量
①	轴承固定座	1
②	角接触球轴承5级	1套
③	轴承盖	1
④	油封	2
⑤	内六角螺栓*	4
⑥	轴环	2
⑦	紧固螺帽(带锁紧螺丝)	1

●No.6不带④油封。
●No.6L・8S・8带一个④油封。
●①②③④⑤为一体结构, 请勿拆卸。
●BSWR的轴承内已封入低尘润滑脂。
*BRWR的⑤螺栓为不锈钢型。
●和米思米丝杠配套使用时会剩余一个轴环。

d=6~8



d=10~25



型式		d	L	H	F	E	D	A	P.C.D.	B	L1	T1	d1	d2	ℓ	M (细牙螺纹)	T	油封 适用轴径
Type	No.																	
BRW BRWR	6L	6	20	7	13	22.5	22	36	28	28	6	3.5	3.4	6.5	4	M6×0.75	12	10
	6	6	20	7	13	22.5	22	35	28	28	6	3.5	2.9	5.5	3.5	M6×0.75	12	—
	8S	8	23	9	14	26	28	43	35	35	7	4	3.4	6.5	4	M8×1.0	14	10
	8	8	23	9	14	26	28	43	35	35	7	4	3.4	6.5	4	M8×1.0	14	11.5
	10S	10	29	13	16	29.5	34	52	42	42	5.5	5	4.5	8	6	M10×1.0	17	12
	10	10	29	13	16	29.5	34	52	42	42	5.5	5	4.5	8	6	M10×1.0	17	14
	12	12	32	15	17	38	40	63	50	52	12	6	5.5	9.5	10	M12×1.0	19	15
	15	15	32	15	17	38	40	63	50	52	12	6	5.5	9.5	10	M15×1.0	22	20
	20	20	52	22	30	52	57	85	70	68	10	10	6.6	11	10	M20×1.0	30	25
	25	25	57	27	30	59	63	98	80	79	12	10	9	15	13	M25×1.5	35	31

●丝杠支座组件的安装部精度以及轴承、附属轴环、附属紧固螺帽详情☞P.529
●低温镀黑铬处理产品已封入低尘润滑脂, 适合在洁净环境中使用。
●组装时需要附件, 因此请妥善保管。

**Delivery**
交货期

**库存品**
●隔日上海・广州发货 ☞P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
●根据No.不同, 部分产品于第5天发货。
●遇特殊期间交期有变更, 详情请见☞P.9。



数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数 量	1~30	31~
交货期	通常	另行报价

●超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。☞P.9

サポートユニット 支持側・丸型タイプ<標準><利便性> ー標準タイプ・止め輪付きタイプー

丝杠支座组件 支持側・圓型<标准型><便利性>

ー标准型・带扣环型ー



CAD数据文件夾名: 09_Ball_Screws

**Order**
订货范例

型式 (Type・No.)
BUR20

业界标准



CAD 2D 3D 库存 制 RoHS 10

■构成零件

编号	零件名称	数量
①	固定座	1
②	径向轴承	1
③	扣环(STWN・S)	1

●BURR的轴承是已封入低尘润滑脂的不锈钢轴承。
* BURR・BURM・BTRM的③④扣环为不锈钢型。

型式

Type	No.	d	L	H	F	D	A	P.C.D.	B	V	d1	d2	ℓ	轴承型号	使用扣环
BUR BURM BURR	6	6	10	6	4	22	36	28	28	17	3.4	6.5	4	B606ZZ	STWN・S6
	10	8	12	7	5	28	43	35	35	22	3.4	6.5		B608ZZ	STWN・S8
	12	10	15	7	8	34	52	42	42	26	4.5	8		B6000ZZ	STWN・S10
	15	15	17	9	8	40	63	50	52	32	5.5	9.5	5.5	B6002ZZ	STWN・S15
	20	20	20	11	9	57	85	70	68	47	6.6	11	6.5	B6204ZZ	STWN・S20
	25	25	24	14	10	63	98	80	79	52	9	14	8.5	B6205ZZ	STWN・S25

●丝杠支座组件的安装部精度以及轴承、附属轴环、附属紧固螺帽详情☞P.529
●低温镀黑铬处理产品已封入低尘润滑脂, 适合在洁净环境中使用。
●组装时需要附件, 因此请妥善保管。

型式		d	L	H	F	D	A	P.C.D.	B	V	d1	d2	ℓ	轴承型号	使用扣环
Type	No.														
BUR BURM BURR	6	6	10	6	4	22	36	28	28	17	3.4	6.5	4	B606ZZ	STWN・S6
	10	8	12	7	5	28	43	35	35	22	3.4	6.5		B608ZZ	STWN・S8
	12	10	15	7	8	34	52	42	42	26	4.5	8		B6000ZZ	STWN・S10
	15	15	17	9	8	40	63	50	52	32	5.5	9.5	5.5	B6002ZZ	STWN・S15
	20	20	20	11	9	57	85	70	68	47	6.6	11	6.5	B6204ZZ	STWN・S20
	25	25	24	14	10	63	98	80	79	52	9	14	8.5	B6205ZZ	STWN・S25

支持側标准型 (带扣环)



CAD 2D 3D 库存 制 RoHS 10

■构成零件

编号	零件名称	数量
①	固定座	1
②	径向轴承	1
③	扣环(STWN・S)	1
④	扣环(RTWN・S)	1

* BTRM的③④扣环为不锈钢型。

型式

Type	No.	d	L	H	F	D	A	P.C.D.	B	V	d1	d2	ℓ	带扣环型 C 固定扣环	轴承 型号	使用扣环
BTR BTRM	6	6	10	6	4	22	36	28	28	17	3.4	6.5	4	3 RTWN・S17	B606ZZ	STWN・S6
	10	8	12	7	5	28	43	35	35	22	3.4	6.5		3 RTWN・S22	B608ZZ	STWN・S8
	12	10	15	7	8	34	52	42	42	26	4.5	8		3 RTWN・S26	B6000ZZ	STWN・S10
	15	15	17	9	8	40	63	50	52	32	5.5	9.5	5.5	4 RTWN・S32	B6002ZZ	STWN・S15
	20	20	20	11	9	57	85	70	68	47	6.6	11	6.5	4.5 RTWN・S47	B6204ZZ	STWN・S20


型式		d	L	H	F	D	A	P.C.D.	B	V	d1	d2	ℓ	带扣环型		轴承 型号	使用扣环
Type	No.													C	固定扣环		
BTR BTRM	6	6	10	6	4	22	36	28	28	17	3.4	6.5	4	3	RTWN・S17	B606ZZ	STWN・S6
	10	8	12	7	5	28	43	35	35	22	3.4	6.5		3	RTWN・S22	B608ZZ	STWN・S8
	12	10	15	7	8	34	52	42	42	26	4.5	8		3	RTWN・S26	B6000ZZ	STWN・S10
	15	15	17	9	8	40	63	50	52	32	5.5	9.5	5.5	4	RTWN・S32	B6002ZZ	STWN・S15
	20	20	20	11	9	57	85	70	68	47	6.6	11	6.5	4.5	RTWN・S47	B6204ZZ	STWN・S20

**Delivery**
交货期

**库存品**
●隔日上海・广州发货 ☞P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
●根据No.不同, 部分产品于第5天发货。

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数 量	1~30	31~
交货期	通常	另行报价

●超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。☞P.9



带有扣环时, 轴承不会从丝杠支座组件上脱落。

●丝杠支座组件的安装部精度以及轴承、附属轴环、附属紧固螺帽详情☞P.529
●组装时需要附件, 因此请妥善保管。