

直线导轨夹具

—微型直线导轨用—

保持力(参考): 70N~105N



CAD数据文件夹名: 07_Linear_Guides


直线导轨夹具

—中载・重载直线导轨用—




CAD数据文件夹名: 07_Linear_Guides

Order 型式
订货范例 SECK13



Type	零件名称	材质
SECK (滑轨标准型用)	① 主体	SUS304
SECWK (滑轨加宽型用)	② 把手部	SUS304
	③ 夹紧块	C2801P

■紧固扭矩(参考)
40N以上(把手前端)



- 将直线导轨夹具固定到与微型直线导轨连接的板上, 然后安装到滑轨上。
- 连接板请客户自备。
- 安装部会旋转。所以紧固螺栓时夹住内侧。
- 请根据微型直线导轨的H尺寸选择SECK规格。
- 请根据微型直线导轨・滑轨加宽型的H尺寸选择SECWK规格。
- 把手②为螺纹拧入式, 可以拆卸。

型式		A	B	C	D	E	F	M	H ₁	H ₂	ℓ	L	G	保持力(参考)
Type	H													
滑轨标准型 SECK	13	38	34	22	12	20.5	17.5	M4	10	5	10	64	46.5	70N
	16	41	34	22	12	22	19		12	6	12	67	48	95N
滑轨加宽型 SECWK	14	50	34	22	12	26.5	23.5	M5	11	5	11	76	52.5	75N
	16	68	34	20.5	13.5	35.5	32.5		13	6	13	94	61.5	105N


Delivery 交货期
隔日上海・广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~30	31~
交货期	通常	另行报价

超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9



Example 使用范例



■直线导轨夹具的特长

只需转动把手, 就可将直线导轨滑块固定在任意位置。手动进行简易的位置保持时有效。

* 将直线滑轨垂直或倾斜安装使用时, 请在外部设置用于防止滑块脱落的机构。


Order 型式
订货范例 SVCN24




Type	零件名称	材质	表面处理
SVCN	① 主体	S45C	无电解镀锌
	② 左右螺丝	SCM435	四氧化三铁保护膜
	③ 夹紧块	S45C	—

※防锈处理注意 P.339


■组装尺寸




* 请勿用于垂直方向上的位置保持。



旋钮型 SVCN



夹紧把手型 SVCK




- 将直线导轨夹具固定到与直线导轨连接的板上, 然后安装到滑轨上。
- 连接板请客户自备。
- 请根据中・重载直线导轨的H尺寸使用。
- KNB6和LNF6-8参考总目录。

型式		A	B	F	G	C	D	E	T	H ₁	H ₂	ℓ ₁	ℓ ₂	ℓ ₃	M
Type	H					SVCN	SVCK								(粗牙螺纹)
SVCN SVCK	24	32	44	24	24	21.7	43	10	10.5	16.3	17.2	9.5	6.8	5.2	M4
	28	35	50	25	25	21.7	43	10	11.5	17.3	20.2	9.5	7.8	4.2	M5
	30	38	54	28	28	21.7	43	11	11.0	18.3	22.7	11.0	7.3	4.7	M5
	33	38	62	26	26	21.7	43	10	14.0	19.8	22.7	9.5	10.3	1.7	M6
	36	42	60	30	30	21.7	43	11	13.0	20.3	26.7	11.0	9.3	2.7	M6
	42	46	80	32	32	21.7	43	11	18.0	25.3	27.7	11.0	14.3	—	M8


Delivery 交货期
隔日上海・广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

Example 使用范例

■输送机间距的变更



■机器人等的移动



数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~50	51~
交货期	通常	另行报价

超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9

