


ヒンジピン・支点用段付ねじ概要

铰链销・支点用台阶螺丝概要

铰链销



可用作各种连接部分的支点。
备有价格便宜的L尺寸固定型与L尺寸指定型。




●形状选择表

	形状	直柱式	带肩型
		主要Type 页码	主要Type 页码
开口销	形状	CMG · CLGN P.659	HCMG · HCLGN P.661
	主要Type 页码	CDG · CCG P.660	HCDG · HCCG P.662
扣环	形状	CLBN P.670	CLBDG (固定尺寸) · CLBGN · CLBGNU (U型螺帽) [内六角孔] CLBR · CLBRU (U型螺帽) P.663 · P.664
	主要Type 页码	CLSG P.667	HCLSG P.668
外螺纹	形状	CLBK · CLKG P.658	—
	主要Type 页码	CLBM P.670	HCLBM P.669
止动螺丝型	形状	CLSW P.669	—
	主要Type 页码	FCL□□ P.671	KCL□□ P.673
键槽型	形状	—	—
	主要Type 页码	—	—
内螺纹	形状	—	—
	主要Type 页码	—	—
双止转面型	形状	—	—
	主要Type 页码	—	—
轴端形状组合型	形状	—	—
	主要Type 页码	—	—
轴径公差选择	形状	—	—
	主要Type 页码	—	—

支点用台阶螺丝



可用于钣金零件等作旋转运动时的支点零件。
备有头部形状为一字槽、内六角孔等4种类型的螺丝。



ヒンジピン/ヒンジピンキー止めタイプ用キー —キー止めタイプ— 铰链销/铰链销键固定型用键 —键固定型—



CAD数据文件夹名: 12_Hinge_Pins

请按照选型步骤①～③选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例 键固定型

型式 (①Type · ②D) — ③L

CLKG15 — 90.3

标准加工品

Type	L尺寸固定型	L尺寸指定型	M 相当材质	H 硬度	S 表面处理	D公差 (g6)
CLKK	CLKG	—	S45C	—	四氧化三铁保护膜	3 —0.002 —0.008
CLKKH	CLKGHH	—		40~45HRC		无电解镀镍
—	PCLKG	—		40~45HRC	8 · 10 —0.005 —0.014	
—	GCLKG	—		—	—	12~16 —0.006 —0.017
SCLKK	SCLKG	—	SUS304	—	—	20 · 25 —0.007 —0.020
—	SCLKGH	—	SUS440C或同等高硬度耐锈钢	45~50HRC	—	—

●如防锈有要求, 请优先选择无电解镀镍表面处理或SUS304材质产品、镀硬铬产品。
表面处理和防锈方法请参考 P.2906~2908。

①CLKK · CLKG · PCLKG的键槽侧面带有与淬火型相区别的识别槽。
②有些尺寸可能带中心孔。
③L尺寸公差为切削加工尺寸的普通公差(中級)。

■L尺寸固定型

型式	①Type	②D	③L选择	ℓ	M	N
CLKK	CLKKH	SCLKK	3 12 20 4 10 18 20 5 10 12 20 6 24 25 30 8 24 25 30 35 40 45 50 10 20 24 30 35 40 45 50 12 30 35 40 45 50	8	2.5	1 1.5 2

■L尺寸指定型

型式	①Type	②D	③L指定单位0.1mm	ℓ	M	N
CLKG	CLKGHH	PCLKG	CLKG PCLKGH PCLKGH GCLKG SCLKG SCLKGH	3 4 5 6 8 10 12 15 16 20 25	10.0~ 50.0 10.0~ 60.0 10.0~100.0 15.0~100.0 25.0~150.0 30.0~150.0	1 1.5 2 3

●SCLKGH可能会因淬火而发生变色。 ●CLKGH已变更为CLKGHH。



Delivery 交货期

●CLKKH (部分尺寸5天发货)

●库存品

●隔日上海 · 广州发货 P.9 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购	特殊订购
小单	1~200	201~
大单	通常	另行报价

●超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9

●CLKK · SCLKK

●5天发货

●上海 · 广州发货
●遇特殊期间交期有变更, 详情请见 P.9。

●L尺寸指定型

●3天发货

●次日出货

●P.11

数量分类	标准订购	特殊订购
小单	1~50	51~
大单	通常	另行报价

●超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9



Order 订货范例

型式

HPK2

■铰链销键固定型用键

库存品

Type	单孔型	双孔型	M 相当材质	S 表面处理
HPK	WHPK	—	SPCC	四氧化三铁保护膜
SHPK	WSHPK	—	SUS304—CP	—

●如防锈有要求, 请优先选择SUS304—CP材质产品。
防锈方法请参考 P.2907~2908。

Type	T
HPK	2 3.2
SHPK	2 3

●超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。



Delivery 交货期

●WHPK

●库存品

●隔日上海 · 广州发货 P.9 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

Type	No.	A	B	C	D	E	T
WHPK	WSHPK	4 5 6 7 8	10 14 16 20 25	18 24 30 40 45	10 15 15 15 15	4.5 5.5 6 7 12	2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

●()内的尺寸表示WSHPK的板厚T。

●左述以外

●5天发货

●上海 · 广州发货
●遇特殊期间交期有变更, 详情请见 P.9。