

请按照选型步骤①～④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式 (①Type · ②No.) — ③弯曲半径 — ④链数

SE14F-3 — 048 — 20

外形尺寸图

截面图

外周开放

内周开放

使用注意事项

■材 质 特殊塑料

使用温度 -40℃～80℃

阻燃标准 UL94-V2

■法兰尺寸图

SE045F · SZ045F SE08F · SZ08F SE08F · SZ08F SE14F · SZ14F SE16F · SZ16F

SE06F · SZ06F SE200F · SZ200F

平头螺栓孔形状

SE16、SZ16用


电缆的收藏方法

电缆的拆卸方法

型式	①Type	②No.	③弯曲半径选择	④链数	H (安装高度)	H1	HF (所需空间高度)	K (圆弧长度+预留量)	P	B	ℓ
SE06F SZ06F	16	20	018	1~100	51	36	61	100	20	15	—
			028	1~100	71	56	81	130			
			038	1~100	91	76	101	160			
SE045F SZ045F	16		018	1~27	50	37.5	60	95	13	12.5	22.3
			028	1~29	70	57.5	80	120			
			038	1~31	90	77.5	100	145			
SE08F SZ08F	10 16 20 30 40 50		028	1~37	76	56.7	91	130	20	19.3	28
			038	1~38	96	76.7	111	160			
			048	1~40	116	96.7	131	190			
SE200F SZ200F	57		055	1~100	145	110	185	265	46	35	—
			075	1~100	185	150	225	330			
			028	1~30	82	57	92	150			
SE14F SZ14F	1 2 3 4		038	1~30	102	77	112	185	30.5	25	38
			048	1~30	122	97	132	215			
			075	1~30	177	152	187	300			
			100	1~33	227	202	237	375			
			060	1~30	159	120	174	270			
SE16F SZ16F	2 3 4		075	1~30	189	150	204	305	39		
			100	1~33	239	200	254	395			


型式	①Type	②No.	③弯曲半径选择	A	B	C	W	F	G	梳齿数	每1链节的重量(g)
SE06F SZ06F	16	20	018	10.7	15	16	22.5	—	22.5	2	3.2
			028	10.5		20	26.5				3.6
			038								
SE045F SZ045F	16		018	9.4	12.5	16	23	—	22	—	1.4
			028								
			038								
SE08F SZ08F	16 20 30 40 50		028	14.6	19.3	16	24.2	—	24.2	2	3.1
			038			20	28.2	—	28.2	3	3.2
			048			30	38.2	22	38.2	4	3.6
			075			40	48.2	32	48.2	5	4.8
			100			50	58.2	42	58.2	6	31.8
SE200F SZ200F	57		055	24.3	35	57	74.4	44	74.4	6	31.8
			075								
			028			15	27	—	26.3	2	9.3
SE14F SZ14F	1 2 3 4		038	19	25	25	37	10	36.3	3	9.6
			048			38	50	23	49.3	4	12
			075			50	62	35	61.3	5	13
			100			23	37.5	12	35.5	3	15.5
			060			36	50.5	25	48.5	4	17.3
SE16F SZ16F	2 3 4		075	32	39	48	62.5	37	60.5	5	18.8
			100								

■法兰与电缆的固定方法



电缆通过电缆保护链的外周或内周收藏，并用束紧带固定在末端梳齿上。

■安装方向 ④外周、内周可通用。但只有SE045F、SZ045F的移动端不可进行外周安装。



④如果是全新设计，则电缆保护链的链节可能不够。建议多选1、2链节为备用，安装装置时进行调整(拆卸)。



Delivery 交货期

SE06F、SE200F、SZ06F、SZ200F

库存品

④隔日上海、广州发货 P.9 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

●左述以外

7 天 发 货

④上海、广州发货
④遇特殊期间交期有变更，详情请见 P.9。

SE06F、SE200F、SZ06F、SZ200F

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	小单	大单
数量	1~50	51~
交货期	通常	另行报价

●上述以外

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	小单	大单
数量	1~20	21~
交货期	通常	另行报价

④超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 P.9

