

サポートユニット 固定側・角型タイプ<コストダウン> –ベアリング等級0級タイプ/ラジアルベアリングタイプ–

丝杠支座组件 固定側・方型<降低成本>

—固定轴承等级0级型/径向轴承型—

CAD数据文件夾名: 09_Ball_Screws



❖MISUMI固定轴承等级0级型使用0级角接触球轴承，比标准型更便宜。

Order 订货范例

型式 (Type · No.)

BSWE15

■固定側固定轴承等级0级型


(低成本、中・低速旋转用)



■构成零件

编号	零件名称	数量
①	轴承固定座	1
②	角接触球轴承0级	1套
③	轴承盖	1
④	油封	2
⑤	轴环	2
⑥	紧固螺帽(带锁紧螺丝)	1

Type	M材质	S表面处理
BSWE	①③ S45C ⑤⑥ SS400	①③⑤⑥ 四氧化三铁保护膜



❖①②③④为一体结构，请勿拆卸。❖No.10S的油封内径小于以往产品。❖和MISUMI丝杠配套使用时会剩余一个轴环。

型式		d	L	L ₁	L ₂	B	H	h	B ₁	H ₁	P	d ₁	d ₂	ℓ	M (细牙螺纹)	T	油封 适用轴径
BSWE	1022	10	27	29.5	6	70	40	22	36	35	52	9	14	11	M10×1.0	17	14
	10S						43	25		33							12
	10						41	23		33							14
	1223	12					43	25		35					M12×1.0	19	15
	12						*48	26		36							
	1526	15	29	38	5	80	*50	28	41	38	60	11	17	15	M15×1.0	22	20
	1528						*52			40							
	15	20	48	52	10	95	*58	*30	56	45	75				M20×1.0	30	25
	20																
	25	25	58	59	14	105	68	35	66	25	85	11	—	—	M25×1.5	35	31

❖*No.=15□□时，H尺寸比标准型(P.537)大2mm。
❖*No.20与滚珠丝杠BSSZ(K)2510、BSSR(K)2510、BSST2510组合使用时，滚珠丝杠的螺帽可能会接触底面，设计时请充分注意。

❖MISUMI固定轴承等级0级型使用0级角接触球轴承，比标准型更便宜。
❖丝杠支座组件的安装部精度以及轴承、附属轴环、紧固螺帽详情请见P.529
❖滚珠丝杠适用表见P.526 ❖低温镀黑铬处理产品已封入低尘润滑脂，适合在洁净环境中使用。

Delivery 交货期

库存品

❖隔日上海・广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购	特殊订购
小单	1~29	30~
数量	通常	另行报价
交货期	通常	另行报价

❖超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 P.9

Order 订货范例

型式 (Type · No.)

BSWZ15

■固定側径向轴承型


(低成本、低速旋转用)



■构成零件

编号	零件名称	数量
①	轴承固定座	1
②	径向轴承	1套
③	轴承盖	1
④	油封	1
⑤	轴环	2
⑥	紧固螺帽(带锁紧螺丝)	1

Type	M材质	S表面处理
BSWZ	①③ S45C ⑤⑥ SS400	①③⑤⑥ 四氧化三铁保护膜



型式		d	L	L ₁	L ₂	B	H	h	B ₁	H ₁	P	d ₁	d ₂	ℓ	M (细牙螺纹)	T	油封 适用轴径
BSWZ	6	6	20	22.5	3.5	42	25	13	18	20	30	5.5	9.5		M6×0.75	12	—
	8S	8	23	26	4	52	32	17	25	26	38	6.6	11		M8×1.0	14	10
	8																11.5
	1022	10	27	29.5	6	70	40	22	36	35	52	9	14	11	M10×1.0	17	14
	10S						41	23		33							12
	10						43	25		35					M12×1.0	19	15
	1223	12					43	25		33							
	12						*48	26		36							
	1526	15	29	38	5	80	*50	28	41	38	60	11	17	15	M15×1.0	22	20
	1528						*52			40							
	15	20	48	52	10	95	*58	*30	56	45	75				M20×1.0	30	25
	20																

Delivery 交货期

库存品

❖隔日上海・广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
❖根据No.不同，部分产品于第5天发货。
❖遇特殊期间交期有变更，详情请见P.9。

数量分类	标准订购	特殊订购
小单	1~30	31~
数量	通常	另行报价
交货期	通常	另行报价

❖超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 P.9

サポートユニット 固定側・丸型タイプ<コストダウン> –ベアリング等級0級タイプ/ラジアルベアリングタイプ–

丝杠支座组件 固定側・圓型<降低成本>

—固定轴承等级0级型/径向轴承型—

CAD数据文件夾名: 09_Ball_Screws



❖MISUMI固定轴承等级0级型使用0级角接触球轴承，比标准型更便宜。

Order 订货范例

型式 (Type · No.)

BRWE20

■固定側固定轴承等级0级型


(低成本、低速旋转用)



■构成零件

编号	零件名称	数量
①	轴承固定座	1
②	角接触球轴承0级	1套
③	轴承盖	1
④	油封	2
⑤	轴环	2
⑥	紧固螺帽(带锁紧螺丝)	1

Type	M材质	S表面处理
BRWE	①③ S45C ⑤⑥ SS400	①③⑤⑥ 四氧化三铁保护膜



❖①②③④为一体结构，请勿拆卸。
❖BRWE的轴承内已封入低尘润滑脂。

❖No.10S的油封内径小于以往产品。

型式		d	L	H	F	E	D	A	P.C.D.	B	L ₁	T ₁	d ₁	d ₂	ℓ	M (细牙螺纹)	T	油封 适用轴径
BRWE	10S	10														M10×1.0	17	12
	10		26	10	16	29.5	34	52	42	42	8.5	5	4.5	8	4.5	M12×1.0	19	14
	12	12					36	54	44	44						M12×1.0	19	15
	15	15	30	13	17	38	40	63	50	52		6	5.5	9.5	5.5	M15×1.0	22	20
	20	20	48	18	30	52	57	85	70	68	14	10	6.6	11	6.5	M20×1.0	30	25
	25	25	54	24	30	59	63	98	80	79	15	10	9	15	8.5	M25×1.5	35	31

Delivery 交货期

库存品

❖隔日上海・广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购	特殊订购
小单	1~30	31~
数量	通常	另行报价
交货期	通常	另行报价

❖超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 P.9



Order 订货范例

型式 (Type · No.)

BRWZ20

■固定側径向轴承型


(低成本、低速旋转用)



■构成零件

编号	零件名称	数量
①	轴承固定座	1
②	径向轴承	1套
③	轴承盖	1
④	油封	1
⑤	轴环	2
⑥	紧固螺帽(带锁紧螺丝)	1

Type	M材质	S表面处理
BRWZ	①③ S45C ⑤⑥ SS400	①③⑤⑥ 四氧化三铁保护膜



❖①②③④为一体结构，请勿拆卸。

❖d=6不带④油封。
❖No.8S、10S的油封内径小于以往产品。
❖施加预压，使之能够承受轴向负载。请在低于Max.3000rpm的转速下使用。

型式		d	L	H	F	E	D	A	P.C.D.	B	L ₁	T ₁	d ₁	d ₂	ℓ	M (细牙螺纹)	T	油封 适用轴径
BRWZ	6	6	20	7	13	22.5	22	35	28	28	6	3.5	2.9	5.5	3.5	M6×0.75	12	—
	8S	8	23	9	14	26	28	43	35	35	7	4	3.4	6.5	4	M8×1.0	14	10
	8																	11.5
	1022	10	26	10	16	29.5	34	52	42	42	8.5	5	4.5	8	4.5	M10×1.0	17	14
	10S						36	54	44	44						M12×1.0	19	15
	10															M15×1.0	22	20
	12	12					36	54	44	44		6	5.5	9.5	5.5	M12×1.0	19	15
	15	15	30	13	17	38	40	63	50	52		10	6.6	11	6.5	M20×1.0	30	25
	20	20	48	18	30	52	57	85	70	68								

Delivery 交货期

库存品

❖隔日上海・广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
❖根据No.不同，部分产品于第5天发货。

数量分类	标准订购	特殊订购
小单	1~30	31~
数量	通常	另行报价
交货期	通常	另行报价

❖超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 P.9