

ベアリングホルダセット -ダブル 止め輪なし L寸指定タイプ-

轴承座组件

—无扣环双轴承L尺寸指定型—

新刊载

橙色文字表示

明日
出货

CAD数据文件名: 13_Bearings_with_Holder

■特长: 可以1mm为单位指定固定座长度(L尺寸)。

请按照选型步骤①~④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例
型式 (①Type · ②轴承型号 · ③密封圈) — ④L
BGFCC628ZZ — 38

标准加工品

CAD 2D 3D 制 RoHS 10

Type				M材质		S表面处理		A附件	
圆型	方型	简易型	轴承	固定座	固定座	固定座	扣环		
BGFRCB	BGFSCB	BGFCCB	钢	相当于 S45C	四氧化三铁保护膜	弹簧钢	扣环	※如对防锈有要求, 请优先选择无电解镀镍表面处理和 SUS304 材质产品。	
BGFR	BGF	BGFCC		2000 系列 铝合金	无电解镀镍	※SUS304		※表面处理和防锈方法请参考 P.2906~2908。	
SBAFRC	—	BAFCC		2000 系列 铝合金	本色阳极氧化处理	—		※橡胶密封轴承(VV、DD)均为钢制。	
SBGFR	SBGFS	SBGFC	※ 不锈钢	SUS304	—	SUS304		※D68~D90 时, 扣环为弹簧钢+无电解镀镍品。	

轴承精度 JIS B 1514 0级

6.3 (1.5/)

■圆型 ■方型 ■简易型

d3~17 d20~30

* 轴承轴向固定方式可参考 P.684。
* 无扣环型轴承有脱落可能, 重新安装后可正常使用。

型式			①L 指定 单位 1mm	d	DH7	容差	B	H	W	T	dh	D197	容差	P.C.D.	K	A	F	d1	d2	H1	BGFRCB BGFR BGFCCB BGFCC	BGFSCB BGFSC	BAFRC BAFCC	SBAFRC SBGFR SBGFSC SBGFCC		
●Type	② 轴承 型号	③密封圈																								
(圆型)	623		20~40	3	10	+0.015 0	4	33	16	7	7	14	-0.006 -0.024	24	27	24	—	6.5	3.5	3.1	●	●	●	—		
	624			4	13		5	35	18		9	17		26	28	26		●	●	●	—					
	605			5	14	+0.018 0	5	36	20		10	18		26	30	26		●	●	●	—					
	625				16		5	38	22		12	20		28	31	28		●	●	●	—					
	606		25~50	6	19	+0.021 0	6	39	23	13	21	-0.007 -0.028	29	32	29	—	8	4.5	4.1	●	●	●	●			
	626			17		6	41	25	15	24		31	34	31	●					●	●	●				
	678		20~40	12	+0.018 0	3.5	34	18	10	16	-0.006 -0.024	25	27	25	—					6.5	3.5	3.1	●	●	●	●
	698			19		6	41	25	15	24		31	34	31									●	●	●	●
	608			25~50	22	+0.021 0	7	45	29	18	27		35	36		35	●	●	●				●			
	628				24		8	47	32	20	30	-0.007 -0.028	37	37		37	●	●	●				●			
6700		20~40	15	+0.018 0	4	37	22	12	19	-0.006 -0.024	27	30	27	—	8	4.5	4.1	●	●	●	●					
6800			19		5	41	25	15	24		31	34	31					●	●	●	●					
6900			25~60	22	+0.021 0	6	45	29	19	27		35	36					35	●	●	●	●				
6000				26		8	50	34	22	32	-0.009 -0.034	40	39					40	●	●	●	●				
6200		20~40	30		9	54	38	24	36	-0.034	44	42	44	—	8	4.5	4.1	●	●	●	●					
6701			18	+0.018 0	4	40	25	15	23	-0.007 -0.028	30	31	30					●	●	●	●					
6801			25~50	21	+0.021 0	5	44	29	17	26		34	35					34	●	●	●	●				
6901				24		6	48	31	21	30		38	38					38	●	●	●	●				
6001	ZZ (双盖式)	30~70	28		8	52	36	24	34	-0.009	42	40	42	—	8	4.5	4.1	●	●	●	●					
6201			32	+0.025 0	10	56	40	26	38	-0.034	46	43	46					●	●	●	●					
6702			25~60	21	+0.021 0	4	44	29	18	26	-0.007 -0.028	34	35					34	●	●	●	●				
6802				24		5	47	32	20	30	-0.028	37	37					37	●	●	●	●				
(方型)	6902	*VV 非接触式 橡胶密封圈	30~70	28		7	57	37	25	35		45	45	45	—	8	5.5	5.1	●	●	●	●				
	6002			32	+0.025 0	9	60	40	28	38		48	46	48					●	●	●	●				
	6202			35		11	64	44	29	42		52	50	52					●	●	●	●				
	6803			26	+0.021 0	5	50	34	22	32		40	39	40					●	●	●	●				
	6903	DD 接触式 橡胶密封圈	35~70	30		7	60	38	27	36		48	46	48	—	8	5.5	5.1	●	●	●	●				
	6003			35	+0.025 0	10	66	44	31	42	-0.009 -0.034	54	50	54					●	●	●	●				
	6203			40		12	72	50	34	48		60	54	60					●	●	●	●				
	6704			27	+0.021 0	4	51	35	23	33		41	39	41					●	●	●	●				
	(筒易型)	6804		35~70	32		7	60	40	28	38		48	46	38	29	9.5	5.5	5.1	●	●	●	●			
		6904			37		9	69	47	34	45		56	54	51	24	—	8	4.5	4.1	●	●	●	●		
6004			42			12	77	54	36	50		64	59	56	32	●					●	●	●			
6204			47		+0.025 0	14	81	58	38	54	-0.010 -0.040	68	62	59	34	●					●	●	●			
6805			37		7	69	47	34	45	-0.009	56	54	51	24	—	11					6.6	6.1	●	●	●	●
6905			42		9	77	54	36	50	-0.034	64	59	56	32			●	●	●	●						
6005			47		12	88	58	41	54	-0.010	72	67	63	36			●	●	●	●						
6205			52	+0.030 0	15	94	64	45	60	-0.040	78	72	68	39			●	●	●	●						
6806			35~70	42	+0.025 0	7	77	54	36	50	-0.009 -0.034	64	59	56	32	—	11	6.6	6.1	●	●	●	●			
6906				47		9	88	58	41	54		72	67	63	36					●	●	●	●			
6006		55			13	96	66	48	62	-0.010	80	73	70	40	●					●	●	●				
6206		62			16	104	74	55	70	-0.040	88	79	77	44	●					●	●	●				
6007		50~120	62		14	104	74	55	70		88	79	75	44	—	14	9	8.1	●	●	●	●				
6207			72	+0.030 0	17	126	88	20	64	-0.012 -0.047	105	95	92	51					17.5	11	11	●	●	●	●	
6008			68		15	114	82	13	60	78	-0.010 -0.040	96	86	80					54	14	9	8.1	●	●	●	●
6208			80		18	134	96	24	74	92	-0.012 -0.047	113	-	98					56	17.5	11	11	●	●	●	●
6010	ZZ (双盖式)	60~120	90		16	134	96	20	74	92	-0.012 -0.047	113	-	98	56	17.5	11	11	●	●	●	●				
6210			80	+0.035 0	20	147	110	83	106		126	-	104	72				●	●	●	●					