

# 悬臂销

- 外螺纹安装・带扣环沟槽型 -

CAD数据文件夹名: 12\_Hinge\_Pins

请按照选型步骤①~⑤选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式 (1Type · 2D) - (3Y) - (4F) - (5N)

FXBA10 - 25 - F18 - N12


FXNAA10 - 25 - F18 - N12

## ■标准型 标准加工品


Type		M 相当材质	S 表面处理
螺纹长度固定型	螺纹长度指定型		
FXAA	FXNAA	S45C	四氧化三铁保护膜
PFXAA	PFXNAA		无电解镀锌
SFXAA	SFXNAA	SUS304	-
HFXAA	-	相当于SCM435 硬度35~40HRC	四氧化三铁保护膜

※如对防锈有要求, 请优先选择无电解镀锌表面处理或SUS304材质产品。表面处理和防锈方法请参考P.2906~2908。

螺纹长度固定型



螺纹长度指定型



※有关外螺纹的退刀槽尺寸请参阅列表(右页)。※有些尺寸可能带中心孔。


型式	①Type	②Dg6	③Y	指定单位1mm		H	W	M (粗牙螺纹)	基准尺寸	d 容差	m	n
				④F	⑤N							
螺纹长度固定型 FXAA PFXAA SFXAA HFXAA*	3	-0.002 -0.008	2~30	3~50	3~6	7	5	M3	2	+0.060 0	0.5	2
	4	-0.004 -0.012			4~8	8	6	M4	3	+0.075 0	0.7	
	5	-0.004 -0.012			5~10	9	7	M5	4			
	6	-0.005 -0.014			6~12	10	8	M6	5	+0.090 0 -0.090	0.9	
	8	-0.005 -0.014			8~16	12	10	M8	7			
	10	-0.006 -0.017			10~20	15	13	M10	9.6	0 -0.110	1.15	
12	-0.006 -0.017	12~24	17	14	M12	11.5						
15	-0.006 -0.017	10~100	20	17	M12	14.3						

※仅螺纹长度指定型可指定N。\*HFXAA仅限D6·8·10。

## ■台阶型 标准加工品

Type	M 相当材质	S 表面处理
FXBA	S45C	四氧化三铁保护膜
PFXBA	S45C	无电解镀锌
SFXBA	SUS304	-
PHFXBA	相当于SCM435 硬度35~40HRC	四氧化三铁保护膜

※如对防锈有要求, 请优先选择无电解镀锌表面处理或SUS304材质产品。表面处理和防锈方法请参考P.2906~2908。



※有关外螺纹的退刀槽尺寸请参阅列表(右页)。※有些尺寸可能带中心孔。

型式	①Type	②Dg6	③Y	指定单位1mm		V	H	W	M (粗牙螺纹)	基准尺寸	d 容差	m	n
				④F	⑤N								
FXBA PFXBA SFXBA PHFXBA*	3	-0.002 -0.008	7~30	3~50	5	7	5	M3	2	+0.060 0	0.5	2	
	4	-0.004 -0.012			6	8	6	M4	3	+0.075 0	0.7		
	5	-0.004 -0.012			7	9	7	M5	4				
	6	-0.005 -0.014			8	10	8	M6	5	+0.090 0 -0.090	0.9		
	8	-0.005 -0.014			10	12	10	M8	7				
	10	-0.006 -0.017			13	15	13	M10	9.6	11.5 -0.110	1.15		
12	-0.006 -0.017	15	17	14	M12	11.5							
15	-0.006 -0.017	10~100	18	20	M12	14.3							

※W < V时, 两平面宽度W将扩展到直径V的部位。\*PHFXBA仅限D6·8·10。


## ■六角型 标准加工品




Type		M 相当材质	S 表面处理
螺纹长度固定型	螺纹长度指定型		
LXAA	LXNAA	S45C	四氧化三铁保护膜
PLXAA	PLXNAA		无电解镀锌
SLXAA	SLXNAA	SUS304	-

※如对防锈有要求, 请优先选择无电解镀锌表面处理或SUS304材质产品。表面处理和防锈方法请参考P.2906~2908。

螺纹长度固定型



螺纹长度指定型



※有关外螺纹的退刀槽尺寸请参阅列表(右页)。※有些尺寸可能带中心孔。

型式	①Type	②Dg6	③Y	④F	⑤N	B	(C)	M (粗牙螺纹)	基准尺寸	d 容差	m	n
LXAA PLXAA SLXAA	4	-0.004 -0.012	4~8	8	8.1	M4	3	+0.075 0	0.7			
	5	-0.004 -0.012	5~10	9	9.2	M5	4					
螺纹长度指定型	6	-0.005 -0.014	6~12	10	10.5	M6	5	+0.090 0 -0.090	0.9			
LXNAA PLXNAA SLXNAA	8	-0.005 -0.014	8~16	12	12.5	M8	7					
	10	-0.005 -0.014	10~20	15	15.5	M10	9.6	0 -0.110	1.15			
	12	-0.005 -0.014	12~24	17	17.5	M12	11.5					

※仅螺纹长度指定型可指定N。


Delivery 交货期 3 天发货 次日出货 P.11

※上海·广州发货

数量分类	标准订购		特殊订购
	小单	大单	大单
数量	1~50	51~100	101~
交货期	通常	+5天	另行报价

※超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。P.9

EX Example 使用范例



## ※外螺纹退刀槽加工尺寸

螺纹直径 (M)	粗牙螺纹		
	g	r	f
3			2.1~2.4
4	1.2~1.5	0.2~0.3	2.9~3.2
5			3.9~4.1
6			4.3~4.9
8	1.5~2.5	0.2~0.6	6.3~6.6
10			8.1~8.3
12	1.5~3.0	0.2~1.0	9.8~10.1



Alterations 追加加工

型式 (1Type · 2D) - (3Y) - (4F) - (5N) - (SET)

FXAA10 - 20 - F20 - N12 - SET

Alterations	扣环组件	
Code	SET	
Spec.	附带符合直径的扣环。	
	指定方法SET	
	※所有型号适用	
	扣环形状 No.3~8(D=3~8): E型扣环 No.10~15(D=10~15): C型扣环 *JIS公称规格详情请参阅P.1825	
扣环材质		
	悬臂销	扣环
相当材质	表面处理	材质
S45C	四氧化三铁保护膜	弹簧钢
	无电解镀锌	SUS304 - CSP
SUS304	-	
SCM435	四氧化三铁保护膜	弹簧钢