

【中精度】轴承座组件 ーT型ー

ー概要ー

【中精度】轴承座组件 ーT型ー



CAD数据文件夹名: 13_Bearings_with_Holder

■特长: 采用铝合金挤压成型工艺, 与米思米品质产品相比, 实现了最大降幅18%。

请按照选型步骤①〜④选择类型和尺寸后进行订购。




Order 订货范例
Type ① 轴承编号 ② h ③
C-BGHKA6000ZZ 20



Type	材质		S表面处理		A附件扣环
	轴承	固定座	固定座	固定座	
C-BGHKA	钢	铝合金	本色阳极氧化处理	弹簧钢	

④在轴承和扣环之间会产生间隙, 选型时请注意。



型式		③h选择	d	H	L ₁	d ₁	L	L ₂	T	S	d _H	D _{H7}	B	R	使用轴承		
①Type	②轴承型号														基本额定负载		容许转速 rpm (参考)
															Cr (动) kN	Cor (静) kN	
C—BGHKA	608ZZ	20	8	35	41	5.5	53	29	12	10	18	22	7	11	3.35	1.4	32000
		25		40						10							
		30		45						15							
	6900ZZ	20	10	35	41	5.5	53	29	12	10	19	22	6	11	2.7	1.27	30000
		30		45						15							
		40		55						10							
	6000ZZ	20	10	37	46	5.5	58	34	15	10	22	26	8	13	4.55	1.96	29000
		30		47						15							
		40		57						10							
	6200ZZ	20	10	40	54	5.5	68	40	15	10	24	30	9	16	5.1	2.39	25000
		30		50		6.5				15							
		40		60		6.5				15							
	6901ZZ	20	12	37	46	5.5	58	34	12	10	21	24	6	13	2.89	1.46	27000
		30		47						10							
		40		57						10							
	6001ZZ	20	12	40	54	5.5	68	40	15	10	24	28	8	16	5.1	2.39	26000
		30		50		6.5				15							
		40		60		6.5				15							
	6201ZZ	20	12	40	54	5.5	68	40	16	10	26	32	10	16	6.1	2.75	22000
		30		50		6.5				15							
		40		60		6.5				15							
	6902ZZ	30	15	50	54	6.5	68	40	12	15	25	28	7	16	3.65	2	24000
		40		60						15							
		50		70						15							
	6002ZZ	30	15	50	54	6.5	68	40	15	15	28	32	9	16	5.6	2.83	22000
		40		60						15							
		50		70						15							

米思米不承诺轴承的品牌。



Delivery 交货期



库存品


④ 隔日上海・广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	小单	大单
数量	1~50	51~
交货期	通常	另行报价

④ 超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9



Example 使用范例



13 轴承座组件

轴承座组件
圆型

轴承座组件
方型

轴承

滚珠轴承组件

轴承用
小零件

凸轮轴承
随动器