

フランジ付玉軸受(小径・深溝) 一両シールド形ー
带法兰滚珠轴承(小径・深沟)
ー双盖式ー

大订单
对应
BIG ORDER

库存品
最快当天发货

CAD数据文件夹名: 13_Bearings_with_Holder

为米思米品质产品。也可用于需要高负载、高转速、高旋转精度的场合。同一产品的中精度零件请参阅右页





Order
订货范例

型式

FL698ZZ



FL6□□ZZ
FL6□□AZZ
FL6□□□ZZ
MFL1□□ZZ



(安装图)

CAD 2D 3D

库存

RoHS10

材质 SUJ2
轴承精度 GB 307 PO
JIS B 1514 0级

型式	d	D	B	D ₁	C	r (min.)	基本额定负载		容许转速 rpm (参考)	安装尺寸		重量 (g) (参考)
							Cr (动) N	Cor (静) N		Ds (min.)	R (max.)	
FL682ZZ	2	5	2.3	6.1	0.6	0.08	169	50	85000	2.7	0.08	0.22
FL692ZZ	2.5	6	3.0	7.5	0.8	0.15	330	98	75000	3.0	0.15	0.48
FL682AZZ		6	2.6	7.1			208	74	71000	3.7	0.08	0.36
FL673ZZ		6	2.5	7.2	0.6		208	74	71000	3.6	0.08	0.33
FL683ZZ		7	3	8.1	0.8	0.1	390	130	63000	3.9	0.1	0.53
FL693ZZ	3	8	4	9.5	0.9		560	179	60000			0.97
FL603ZZ		9	5	10.5	1	0.15	570	187	56000	4.2	0.15	1.63
FL623ZZ		10	4	11.5	0.6		630	218	50000			1.86
FL674ZZ		7	2.5	8.2	0.6	0.1	222	88	60000	4.6	0.08	0.35
FL684ZZ		9		10.3	1		640	224	53000	5.0	0.1	1.14
FL694ZZ	4	11	4	12.5		0.15	715	276		5.2	0.15	1.96
FL604ZZ		12		13.5	1	0.2	957	345	48000		0.2	2.53
FL624ZZ		13	5	15			1300	485	40000	5.6		3.53
FL675ZZ		8	2.5	9.2	0.6	0.1	217	91	53000		0.08	0.41
FL685ZZ		11	5	12.5		0.15	715	281	45000	6.2	0.15	2.18
FL695ZZ	5	13	4	15			1080	430	43000			2.84
FL605ZZ		14	5	16		0.2	1330	505	40000	6.6	0.2	3.85
FL625ZZ		16		18		0.3	1729	670	36000	7.7	0.3	5.3
FL676ZZ		10	3	11.2	0.6	0.1	465	196	45000	6.6	0.1	0.77
FL686ZZ		13	5	15	1.1	0.15	1080	440		7.0	0.15	3.04
FL696ZZ	6	15	5	17		0.2	1350	530	40000	7.6	0.2	4.26
FL606ZZ		17		19	1.2		2190	835	38000			6.61
FL626ZZ		19	6	22	1.5	0.3	2336	885	32000	8	0.3	9.09
FL678ZZ		12	3.5	13.6	0.8	0.1	515	252	40000	8.8	0.1	1.15
FL688ZZ		16	5	18	1.1	0.2	1610	710		9.6	0.2	4.47
FL698ZZ	8	19	6	22			1990	865	36000	10	0.3	8.3
FL608ZZ		22	7	25	1.5	0.3	3350	1400	34000		0.3	13
FL6700ZZ		15	4	16.5	0.8	0.15	855	435	15000	10.3	0.15	2.1
FL6800ZZ		19	5	21	1	0.3	1716	840	37000	12		6.1
FL6900ZZ	10	22	6	25	1.5		2695	1273	34000	13.2	0.3	11.1
FL6701ZZ		18	4	19.5	0.8	0.2	926	530	13000	12.4	0.2	3.4
FL6801ZZ		21	5	23	1.1		1915	1041	33000			7.1
FL6901ZZ	12	24	6	26.5	1.5	0.3	2886	1466	31000	14	0.3	13.2
FL6702ZZ		21	4	22.5	0.8	0.2	937	582	11000	15.4	0.2	3.9
FL6802ZZ		24	5	26	1.1		2073	1253	28000			8.3
FL6902ZZ	15	28	7	30.5	1.5	0.3	4321	2259	26000	17	0.3	19.9
FL6703ZZ		23	4	24.5	0.8	0.2	1000	658	9500	17.4	0.2	4.4
FL6803ZZ		26	5	28	1.1		2233	1456	26000			8.9
FL6903ZZ	17	30	7	32.5	1.5	0.3	4588	2565	23000	19	0.3	21.4
FL6704ZZ		27	4	28.5	0.8	0.2	1041	729	8500	20.4	0.2	6.3
FL6804ZZ		32	7	35	1.5	0.3	4015	2462	21000			19.8
FL6904ZZ	20		9		2		6381	3682	19000	22		42.8
FL6805ZZ		37	7	40	1.5		4303	2932	18000		0.3	26.1
FL6905ZZ	25	42	9	45	2	0.3	7001	4540	16000	27		50.2

型式	d	D	B	D ₁	C	r (min.)	基本额定负载		容许转速 rpm (参考)	安装尺寸		重量 (g) (参考)
							Cr (动) N	Cor (静) N		Ds (min.)	R (max.)	
MFL104ZZ	4	10		11.6			710	270	48000	5.9		1.5
MFL105ZZ	5		4		0.8	0.15	430	168	50000	6		1.38
MFL126ZZ	6	12		13.6			715	292	43000	7.2		1.86
MFL148ZZ	8	14		15.6			817	385	38000	9.26		2.42

米思米不承诺此产品品牌。



Delivery
交货期



库存品

隔日上海・广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购	特殊订购
	小单	大单
数量	1~100	101~
交货期	通常	另行报价
超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9		
MFL1□□ZZ为101个以上另行询价		



フランジ付玉軸受(小径・深溝) 一両シールド形ー
带法兰滚珠轴承(小径・深沟)
ー双盖式ー

大订单
对应
BIG ORDER

库存品
最快当天发货

CAD数据文件夹名: 13_Bearings_with_Holder

为用于轻负载、中・低转速、中精度旋转用途的产品。中精度零件的说明请参阅P.721





Order
订货范例

型式

C-FL6900ZZ



C-FL6□□ZZ
C-FL6□□□ZZ



(安装图)

CAD 2D 3D

库存

RoHS10

材质 SUJ2
轴承精度 GB 307 PO
JIS B 1514 0级

中精度零件确认的要点①

内径 d (mm)		米思米品质产品间隙 (μm)		中精度零件间隙 (μm)	
以上	以下	最小	最大	最小	最大
仅 10		2	13	4	18
10	18	3	18	6	23
18	24	5	20	8	25
24	30	5	20	8	25

型式	d	D	B	D ₁	C	r (min.)	中精度零件确认的要点② 基本额定负载		容许转速 rpm (参考)	安装尺寸		重量 (g) (参考)
							Cr (动) N	Cor (静) N		Ds (min.)	R (max.)	
C-FL673ZZ		6	2.5	7.2	0.6	0.1	146	52	71000	3.6	0.08	0.33
C-FL683ZZ		7	3	8.1	0.8	0.1	273	91	63000	3.9	0.1	0.53
C-FL693ZZ	3	8	4	9.5	0.9		392	125	60000			0.97
C-FL603ZZ		9	5	10.5	1	0.15	399	131	56000	4.2	0.15	1.63
C-FL623ZZ		10	4	11.5	1	0.15	441	153	50000			1.86
C-FL674ZZ		7	2.5	8.2	0.6	0.1	155	62	60000	4.6	0.08	0.35
C-FL684ZZ		9		10.3	1	0.1	448	157	53000	5	0.1	1.14
C-FL694ZZ	4	11	4	12.5		0.15	501	193	48000	5.2	0.15	1.96
C-FL604ZZ		12		13.5	1		670	242	48000		0.2	2.53
C-FL624ZZ		13	5	15		0.2	910	340	40000	5.6		3.53
C-FL675ZZ		8	2.5	9.2	0.6	0.1	152	64	53000		0.08	0.41
C-FL685ZZ		11	5	12.5		0.15	501	197	45000	6.2	0.15	2.18
C-FL695ZZ	5	13	4	15			756	301	43000			2.84
C-FL605ZZ		14	5	16		0.2	931	354	40000	6.6	0.2	3.85
C-FL625ZZ		16	5	18		0.3	1,210	469	36000	7.7	0.3	5.3
C-FL676ZZ		10	3	11.2	0.6	0.1	326	137	45000	6.6	0.1	0.77
C-FL686ZZ		13	5	15	1.1	0.15	756	308	40000	7	0.15	3.04
C-FL696ZZ	6	15	5	17	1.2		945	371	40000	7.6	0.2	4.26
C-FL606ZZ		17	6	19		0.3	1,533	585	38000	8		6.61
C-FL626ZZ		19	6	22	1.5		1,635	620	32000	8	0.3	9.09
C-FL678ZZ		12	3.5	13.6	0.8	0.1	361	176	40000	8.8	0.1	1.15
C-FL688ZZ		16	5	18	1.1	0.2	1,127	497	36000	9.6	0.2	4.47
C-FL698ZZ	8	19	6	22			1,393	606	36000			8.3
C-FL608ZZ		22	7	25		0.3	2,345	980	34000	10	0.3	13
C-FL6700ZZ		15	4	16.5	0.8	0.15	599	305	15000	10.3	0.15	2.1
C-FL6800ZZ		19	5	21	1		1,201	588	37000	12		6.1
C-FL6900ZZ	10	22	6	25	1.5	0.3	1,887	891	34000	13.2	0.3	11.1
C-FL6701ZZ		18	4	19.5	0.8	0.2	648	371	13000	12.4	0.2	3.4
C-FL6801ZZ		21	5	23	1.1		1,341	729	33000	14		7.1
C-FL6901ZZ	12	24	6	26.5	1.5	0.3	2,020	1,026	31000	14	0.3	13.2
C-FL6802ZZ		24	5	26	1.1		1,451	877	28000	17		8.3
C-FL6902ZZ	15	28	7	30.5	1.5	0.3	3,025	1,581	26000	17	0.3	19.9
C-FL6703ZZ		23	4	24.5	0.8	0.2	700	461	9500	17.4	0.2	4.4
C-FL6803ZZ		26	5	28	1.1		1,563	1,019	26000	19		8.9
C-FL6903ZZ	17	30	7	32.5	1.5	0.3	3,212	1,796	23000	19	0.3	21.4
C-FL6804ZZ		32	7	35	1.5		2,811	1,723	21000	22		19.8
C-FL6904ZZ	20	37	9	40	2		4,467	2,577	19000	22	0.3	42.8
C-FL6805ZZ		37	7	40	1.5	0.3	3,012	2,052	18000	27		26.1
C-FL6905ZZ	25	42	9	45	2		4,901	3,178	16000	27	0.3	50.2

kgf=N×0.101972

使用中精度零件时的注意事项

- 该产品为中精度零件。中精度零件的详细说明请参阅P.721 同一产品的米思米品质产品请参阅左页
- 为专用于轻负载、中・低速旋转、中精度旋转用途的产品。
 - 请在仔细确认中精度零件确认要点①、②的基础上使用。
 - 内部间隙量及额定负载与普通的米思米品质产品不同。
 - 请勿用于高负载、高速旋转、高旋转精度的部位。