


ストップボルト
止动螺栓

RoHS

<MISUMI独创规格>

STBG



M 材质 SCM435
H 硬度 33~38HRC

C	K	H	B	M	ℓ	型号		L	E	单价（元）
						Type	D			
4	8	16	6	6	17	STBG	10	10	19 24	
								15	19 24 29	
								20	19 24 29 34	
4	8	18	8	8	20		13	10	22 27	
								15	22 27 32 37	
								20	22 27 32 37 42	
								25	27 32 37 42	
								30	27 32 37 42 47	
7	13	24	10	10	23		16	35	37 42 47	
								10	30 35	
								15	30 35 40	
								20	30 35 40 45	请询价 2种方法 P.51
								25	30 35 40 45 50	
30	35 40 45 50 55									
9	13	27	14	12	26		20	35	45 50 55	
								15	38 43	
								20	38 43 48	
								25	38 43 48 53	
								30	48 53 58	
10	18	33	17	16	32		25	35	48 53 58	
								45	53 58	
								15	44 49	
								20	49 54 59	
								25	49 54 59	
								30	49 54 59 64	
								40	54 59 64 69	

请询价
2种方法
P.51



Order
订货范例

型号

L

E

STBG 16 - 20 - 30



Delivery
交货期




库存品

隔日上海・广州发货 P.37
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
数量>101时, 请另询交货期。




Example
使用范例



• 轴径D为配套规格, 可方便客户配套选用止动螺栓STBG和螺栓拉杆PBTN
(P.935)。
例如, 使用D20的止动螺栓时, 建议使用D20的螺栓拉杆。

• 止动螺栓用于下列选定表中所示的座板厚度时, 螺栓头部设计为埋入座板2mm。
因此, 沉头孔深度(W)和行程量(S)之间的关系为:
[W=S+止动螺栓肩部厚度K+2]。

L=座板厚-(止动螺栓肩部厚度K+2)



• 使用下列选定表中流道推板厚度时, 埋入螺栓拉杆中的止动螺栓的螺纹长度ℓ设定为螺纹直径的1.5倍。
该状态下, 止动螺栓的螺纹部有8mm余量, 可如左图所示, 在流道推板上加工安装弹簧的沉头孔。

E=(止动螺栓直径M×1.5)+流道推板厚度

止动螺栓
选定表

• 请根据座板和流道推板的厚度来确定止动螺栓的尺寸。可参考下表进行选择。

止动螺栓 D	座板厚度		流道推板厚度							
			10	15	20	25	30	35	40	50
	L		E							
10	20	10	19	24	—	—	—	—	—	—
	25	15	19	24	29	—	—	—	—	—
	30	20	19	24	29	34	—	—	—	—
13	20	10	22	27	—	—	—	—	—	—
	25	15	22	27	32	37	—	—	—	—
	30	20	22	27	32	37	42	—	—	—
	35	25	—	27	32	37	42	—	—	—
	40	30	—	27	32	37	42	47	—	—
16	45	35	—	—	—	37	42	47	—	—
	25	10	—	30	35	—	—	—	—	—
	30	15	—	30	35	40	—	—	—	—
	35	20	—	30	35	40	45	—	—	—
	40	25	—	30	35	40	45	50	—	—
20	45	30	—	—	35	40	45	50	55	—
	50	35	—	—	—	—	45	50	55	—
	30	15	—	—	38	43	—	—	—	—
	35	20	—	—	38	43	48	—	—	—
	40	25	—	—	38	43	48	53	—	—
25	45	30	—	—	—	—	48	53	58	—
	50	35	—	—	—	—	48	53	58	—
	60	45	—	—	—	—	—	53	58	—
	35	15	—	—	44	49	—	—	—	—
	40	20	—	—	—	49	54	59	—	—
	45	25	—	—	—	49	54	59	—	—
	50	30	—	—	—	49	54	59	64	—
	60	40	—	—	—	—	54	59	64	69