

油压部品
薄型油缸

一扁形・通孔・立式・前油路板一



部分规格
可特注对应

油压部品
薄型油缸


一扁形・通孔・立式・前油路板・感应一



部分规格
可特注对应



C-MCXVBLMS8



本体 : S45C+发黑
活塞杆 : S45C+高频淬火+镀硬铬
活塞 : 球墨金属
盖 : 球墨金属
使用流体 : 液压油 : VG46
使用压力 : 5~140kgf/cm²
使用速度 : 8~100mm/sec
使用温度 : N : -5℃~80℃
F : -5℃~150℃

缸径	D	A	B	L	W	T	P1	TB	V	E	F	J	O	Q	R1	X	M1	M2	EH	H	H1	NB	NC	ND	NE	R	N	O型圈 外径×线径
25	14	65	45	44	12	50	4	30	29	14	8.5	8.5	10	3×6	1.1	8	M8	M12×1.25	6	20	15	14	8	8	8	1	2	10.5×1.5
32	20	75	55	50	17	55	4	35	33	17	10.5	10.5	10	3×6	1.1	9	M10	M16×1.5	9	25	15	20	10	8	8	1	2	10.5×1.5
40	25	85	63	54	22	63	4	40	37	17	10.5	10.5	10	5×10	1.1	10	M12	M20×1.5	9	30	20	25	13	10	10	1	3	10.5×1.5
50	30	100	75	65	27	76	5	45	44	20	13	13	12.6	6×10	1.4	11	M16	M26×1.5	9	35	25	30	16	13	13	1	3	13 ×1.9
63	35	125	95	72	32	95	6	65	55	23	15	15	12.6	8×10	1.4	15	M20	M30×1.5	12	40	35	35	22	16	16	2	3	13 ×1.9
80	40	160	120	85	36	120	6	80	70	23	15	15	12.6	10×10	1.4	18	M24	M36×1.5	12	45	35	40	30	20	20	2	4	13 ×1.9

使用压力	型号	缸径	行程*	C	活塞杆前端形状	耐热	单价 (元)
	Type	DD	ST(指定单位1mm)	指定单位1mm	M		
140kgf/cm ²	C—MCXVBLMS8	25	5~150	7~150	IN(内牙) IS(外牙) IT(T型安装)	N(—5℃~80℃) F(—5℃~150℃)	请询价 2种方法 P.51
		32	5~150	10~150			
		40	10~150				
		50	10~150				
		63	10~150	14~150			
		80	10~150				


Order 订货范例 型号 DD ST C M 耐热 C-MCXVBLMS8 32 ST100 C50 IN N

Delivery 交货期 6 天发货 上海・广州发货 数量>8时,请另询交货期。

Alterations 追加加工

■使用注意事项 关于杆弯曲, 请用户自行判断。 安装时, 请注意杆中心与驱动物体的中心轴位置是否有偏差, 中心轴位置的偏差会导致漏油及填料破损。


■安装范例



旧款感应线库存消耗完毕采用新的感应线。



C-MCXVBMS8



本体 : 航空铝+阳极
活塞杆 : S45C+高频淬火+镀硬铬
活塞 : 球墨金属
盖 : 球墨金属
使用流体 : 液压油 : VG46
使用压力 : 5~140kgf/cm²
使用速度 : 8~100mm/sec
使用温度 : N : -5℃~80℃
F : -5℃~150℃
附件 : 感应线×2

缸径	D	A	B	L	W	T	P1	TB	V	E	F	J	O	Q	R1	X	M1	M2	EH	H	H1	NB	NC	ND	NE	R	N	O型圈 外径×线径
25	14	65	45	52	12	50	4	30	29	14	8.5	8.5	10	3×6	1.1	8	M8	M12×1.25	6	20	15	14	8	8	8	1	2	10.5×1.5
32	20	75	55	65	17	55	4	35	33	17	10.5	10.5	10	3×6	1.1	9	M10	M16×1.5	9	25	15	20	10	8	8	1	2	10.5×1.5
40	25	85	63	71	22	63	4	40	37	17	10.5	10.5	10	5×10	1.1	10	M12	M20×1.5	9	30	20	25	13	10	10	1	3	10.5×1.5
50	30	100	75	82	27	76	5	45	44	20	13	13	12.6	6×10	1.4	11	M16	M26×1.5	9	35	25	30	16	13	13	1	3	13 ×1.9
63	35	125	95	91	32	95	6	65	55	23	15	15	12.6	8×10	1.4	15	M20	M30×1.5	12	40	35	35	22	16	16	2	3	13 ×1.9
80	40	160	120	104	36	120	6	80	70	23	15	15	12.6	10×10	1.4	18	M24	M36×1.5	12	45	35	40	30	20	20	2	4	13 ×1.9

使用压力	型号	缸径	行程 *	C	活塞杆前端形状	耐热	感应线	单价 (元)
	Type	DD	ST(指定单位1mm)	指定单位1mm	M			
140kgf/cm ²	C—MCXVBMS8	25	15~150	7~150	IN(内牙) IS(外牙) IT(T型安装)	N(-5℃~80℃) F(-5℃~150℃)	5≤ST≤20 电子感应线 (PNP)	请询价 2种方法 P.51
		32	15~150	10~150				
		40	15~150					
		50	15~150					
		63	15~150	14~150				
		80	15~150					

Order 订货范例 型号 DD ST C M 耐热 追加加工 C-MCXVBMS8 32 ST100 C50 IN N C-MCXVBMS8 32 ST100 C50 IN N 3PNP

Delivery 交货期 6 天发货 上海・广州发货 数量>8时,请另询交货期。

Code	Spec.	元/1Code
RXH1	耐温-20℃~150℃, 线长1m	请询价 P.51
RXH2	耐温-20℃~150℃, 线长2m	
3PNP	3线, PNP接线	
3NPN	3线, NPN接线	

* 选择RXH1、RXH2时, ST应大于20mm

■使用注意事项 关于杆弯曲, 请用户自行判断。 安装时, 请注意杆中心与驱动物体的中心轴位置是否有偏差, 中心轴位置的偏差会导致漏油及填料破损。

■安装范例

