


DEHUMIDIFYING HOT AIR DRYER
除湿热风干燥机 (蜂巢转子式)



型号	H(mm)	W(mm)	D(mm)	容量L	A(mm)	B(mm)	C(mm)	G(mm)	E(mm)	I(mm)
DMS2-240A-HD350D	1410	704	500	590	860	1250	2536	2148	1345	φ800
DMS2-350A-HD400D	1817	885	786	660	1200	1200	2619	2127	1569	φ950
DMS2-500A-HD500D				830			2849	2357		

■特点


●干燥要素控制点



特点	范例
●实现稳定的干燥 树脂的干燥状态直接影响制品的好坏。为此，本机采用了旋转式蜂巢干燥装置，能够稳定地提供低水分率的空气。作为除湿干燥装置的心脏，蜂巢转子缓慢的连续运转实现再生加热——冷却——除湿，源源不断的提供除湿空气。蜂巢转子具有很大的空间，不会粉状化，寿命长，而且不会产生“气沟”。	· 蜂巢转子内部结构 · 蜂巢转子
●性能稳定，拥有高的干燥效率 · 以蜂巢转子作为除湿源，提供露点稳定的干燥热风； · 采用了具有20多年工作实践技术含量和信赖性极高的蜂巢转子； · 与1塔式相比，避免了非干燥时间的发生、提供持续高效的干燥空气； · 无需外界提供压缩空气，更不需要其他特殊设备；	
●简便的维护·保养 由于从根本上改变了以往的设计理念，故而提高了维护的方便性。在机器的正面即可对过滤器进行维护保养。	

特点	范例
●节约能源 实现了能源的节省，带动了除湿干燥机的潮流(与通气干燥机相比耗电量节省了30%左右)。	通风干燥机 DMS2 耗电量最多节省30%
●简单的维修保养 可从正面打开，方便维修和过滤器的清扫。	
●安全性 对于安全的考虑，过温防止器和警报灯为烘干干燥设备的标准配置，当探测温度高于过温防止器设定温度时，主电源就会被切断。	

■流程图




DEHUMIDIFYING HOT AIR DRYER
除湿热风干燥机 (蜂巢转子式)

■标准规格

型号	干燥空气平均露点 (℃)	干燥风量 (m³/h)	干燥温度 (℃)	吸着塔	循环冷却器		控制				电源		产品重量 (kg)	干燥桶容量 L	
					冷却水量 (L/min)	连接口径B	自启动定时器	报警・保护回路			电源电压 (V)	电源空气开关容量 380V			
DMS2-240A-HD350D	-20 ※1	240	80~130	沸石蜂巢转子	20	3/8B	设定 时间范围 10min~ 99h50min	过温 (干燥再生)	马达 过负荷	马达 逆转防止	停止 时冷却延迟	AC 380V 50Hz 3P	32A	470	590
DMS2-350A-HD400D		350			30	3/4B							50A	958	660
DMS2-500A-HD500D		500			40								60A	998	830

① 本设备适用于塑料粒子的干燥，光学产品场合下请与米思米商谈。
② 对于软质等流动性差的材料 (如TPO)，请与米思米营业商谈。
(※1) 外气条件：温度30℃，相对湿度75%(Dp+25℃)，外气混入：10%
③ 由于材料的堆积密度不同，实际料斗的装载量 (kg) 会有差异。
④ 请勿在有易燃易爆气体或蒸汽的环境中使用。
* 产品规格若有变更，恕不另行通知。



Order 订货范例

型号
DMS2-240A-HD350D

Delivery 交货期

另 询交货期

Price 价格元

请询价 下述2种方法

Web 报价 米思米报价 <https://www.misumi.com.cn/>

Fax 报价 021-6710-8687

不明之处，请致电：021-6710-8701


■选购品清单

Options	Code	Spec.	DMS2			元/Code
			240A-HD350D	350A-HD400D	500A-HD500D	
异电压200V	200V	设备电压可改造成200V, 50Hz, 3P	●	●	●	请询价 2种方法 P.433
异电压220V	220V	设备电压可改造成220V, 50Hz, 3P	●	●	●	
露点仪	DPI	能直接测出露点温度	●	●	●	
警报灯	PR	异常发生时的报警装置	●	●	●	
瓦斯处理	GAS	去除材料在干燥时产生的异味	●	●	●	
前置冷却器	COO	当干燥温度低于80℃时，需追加该装置	●	●	●	
高温装置	H	提高干燥温度至180℃	●	●	●	
漏电开关 (带TBL)	ELTB	标准规格为带TBL的断路器	●	●	●	
两方向供料装置A	JL4-6VC2-JC09-MVH09	提供一次侧 (干燥侧) 和二次侧 (注塑侧) 的自动供料装置	●	—	—	
两方向供料装置B	JL4-6VC2-JC18-MVH18	提供一次侧 (干燥侧) 和二次侧 (注塑侧) 的自动供料装置	—	●	●	
现场安装	SA	提供现场安装服务, 如果需要设备现场安装时, 客户请提前和本公司联络确认具体注意事项	●	●	●	

① 装置可能会受树脂中产生气体的影响而不能正常运转，对此可以通过安装选购品“瓦斯处理”进行改善。
② 不同电压下的空气开关容量见下表 (单位：A)

异电压	DMS2-240A-HD350D		DMS2-350A-HD400D		DMS2-500A-HD500D	
	标准规格容量	追加高温规格容量	标准规格容量	追加高温规格容量	标准规格容量	追加高温规格容量
200V	50	60	100	125	125	150
220V	50	60	100	125	125	150
380V	32	40	50	75	60	100


■JL4-6VC2-JC09/JC18-MVH09/MVH18示意图及尺寸



型号	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
JL4-6VC2	1235	576	434	63

型号	电源	最大静压 (Kpa)	最大风量 (m³/min)	最大功率 (Kw)	空气开关容量 (A)	压缩空气用量 (NL/H)	重量 (kg)
JL4-6VC2-JC09-MVH09 JL4-6VC2-JC18-MVH18	380V 50Hz 3P	22	3.5	2.2	10	<40	83


• JC09/JC18尺寸示意图



型号	容量 L	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)
JC09	9	329	433.5	190	φ 120	φ 63.5	φ 50
JC18	18	387	503.5				

型号	G(mm)	H(mm)	I(mm)	J(mm)	K(mm)	M(mm)	N(mm)
JC09	200	230	138	168	180	210	6—φ 10
JC18							

• MVH09/MVH18尺寸示意图



型号	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)
MVH09	φ 63.5	φ 50	406	431.5	φ 200	φ 110
MVH18			464	501.5		