


■平行夹



材质	表面处理
铝制品	阳极氧化

MGMHZ



- ①单作用:夹取产品时需通气, 松开产品时无需通气。
- ②双作用:夹取和松开产品时都需通气。
- ③此商品为产品夹具取放功能组件, 配套固定件的安装使用, 与其他商品有不能组装的情况, 请注意。
- ④紧固时, 缝隙控制在1mm以下。
- ⑤表面处理为阳极氧化, 图片与实物可能会有颜色差异。

气压范围 (MPa)	缸径
10	16/20
双作用	0.2~0.7 0.1~0.7
单作用	0.35~0.7 0.25~0.7

Type	缸径	作用方式	A	AA	AB	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	K1	K3	M	N
MGMHZ	10	S (单作用)	6	18	12	23	12	37.8	57	29	15.2	11.2	4	16	M3×0.5	6	6	27	φ11H9 深2
	16	D (双作用)	7.5	22	15	24.5	15	42.5	67.3	38	20.9	14.9	5	24	M4×0.7	4.5	8	30	φ17H9 深2
	20		9.5	32	18	29	20	52.8	84.8	50	26.3	16.3	8	30	M5×0.8	8	10	35	φ21H9 深3

缸径	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Y1	Y2	Z
10	11.4	M2.5×0.45	3	5.7	M3×0.5	23	9	19	5	11	φ2H9 深3	5.2—0.02	7.6—0.02	16.4—0.05
16	16	M3×0.5	4	7	M5×0.8	30.6	7.5	19	8	13	φ3H9 深3	6.5—0.02	11—0.02	23.6—0.05
20	18.6	M4×0.7	5	9	M5×0.8	42	10	23	10	15	φ4H9 深4	7.5—0.02	16.8—0.02	27.6—0.05

Order 订货范例

型号 MGMHZ10S

Delivery 交货期

5 天发货

上海·广州发货

Price 价格元


请询价 下述2种方法

■三爪夹



材质	表面处理
铝制品	阳极氧化

MHS



- ①双作用:夹取和松开产品时都需通气。
- ②此商品为产品夹具取放功能组件, 配套固定件的安装使用, 与其他商品有不能组装的情况, 请注意。
- ③紧固时, 缝隙控制在1mm以下。
- ④表面处理为阳极氧化, 图片与实物可能会有颜色差异。

三爪夹:
气压范围 (MPa): 0.2~0.6

Type	缸径	作用方式	AA	AB	B	CB	EC	EO	FX	FY	G	I	J	K	NA	NB	O	P	Q	SC	TB	UB	WA
MHS	16	D (双作用)	35	32	30	11	5	7	12.5	11	25	4	10	4	8	5h9	2	M3×0.5	6	8	5	4.5	17H9
	20		38	35	36	13	6	8	14.5	13	27	5	12	5	10	6h9	2.5	M5×0.8	7	9.5	6	6	21H9

Order 订货范例

型号 MHS16D

Delivery 交货期

5 天发货

上海·广州发货

Price 价格元


请询价 下述2种方法

■Y行夹



材质	表面处理
铝制品	阳极氧化

MGMHC



- ①单作用:夹取产品时需通气, 松开产品时无需通气。
- ②双作用:夹取和松开产品时都需通气。
- ③此商品为产品夹具取放功能组件, 配套固定件的安装使用, 与其他商品有不能组装的情况, 请注意。
- ④紧固时, 缝隙控制在1mm以下。
- ⑤表面处理为阳极氧化, 图片与实物可能会有颜色差异。

气压范围 (MPa)	缸径
16	20
双作用	0.25~0.6
单作用	0.1~0.6

Type	缸径	作用方式	A	AA	B	BB	C	CC	D	DD	E	F	G	H	I	J
MGMHC	16	S (单作用)	3.9	23.6	16.2	15	44.6	30.6	62.5	22	22.6	16	4	7	7	24
	20	D (双作用)	4.5	27.6	21.7	18	55.2	42	78.7	32	28	20	5.2	9	8	30

缸径	K	L	M	N	O	P	S	T	U	V	W	X
16	M4×0.7	3.4	10.7	M4×0.7	16	M3×0.5	M5×0.8	M5×0.8	7	18.3	8	13
20	M5×0.8	4.3	15.7	M5×0.8	8.6	M4×0.7	M5×0.8	M5×0.8	7.5	22.2	10	15

Order 订货范例

型号 MGMHC16S

Delivery 交货期

5 天发货

上海·广州发货

Price 价格元

请询价 下述2种方法