


ex. Example
使用范例



❶ 此商品为产品夹具取放功能组件，配套固定件的安装使用，与其他商品有不能组装的情况，请注意。
 ❷ 紧固时，缝隙控制在1mm以下。
 ❸ 表面处理为阳极氧化，图片与实物可能会有颜色差异。

请询价 下述 **2** 种方法  **P.433**

Web 报价 	米思米报价 立即一下
https://www.misumi.com.cn/	
Fax 报价	021-6710-8687

不明之处, 请致电: **021-6710-8701**

- 利用中央过孔提供压缩空气。
- 此商品为产品夹具取放功能组件，配套固定件的安装使用，与其他商品有不能组装的情况，请注意。
- 紧固时，缝隙控制在1mm以下。
- 表面处理为阳极氧化，图片与实物可能会有颜色差异。

请询价 下述 **2** 种方法

Web 报价 | 米思米报价

 <https://www.misumi.com.cn/>

Fax 报价 | 021-6710-8687

不明之处, 请致电: **021-6710-8701**



Technical drawing of the 100 series ball valve, showing side, front, and top views with dimensions:

- Side View (Left):** Shows the valve handle and body. Dimensions include:
 - 2.5 : Width of the handle top.
 - E : Height from base to handle top.
 - G : Height from base to handle bottom.
 - H : Total height from base to top of handle.
 - I : Height of the base flange.
- Front View (Right):** Shows the valve body with four ports. Dimensions include:
 - A : Total width.
 - B : Width of the top port section.
 - C : Width of the middle port section.
 - D : Total height.
 - E : Height of the base flange.
- Top View (Bottom):** Shows the valve body from above. Dimensions include:
 - R : Radius of the top flange.
 - $M5$: Thread specification for the central screw.
 - Q : Outer diameter of the top flange.
 - P : Width of the central screw hole.
 - J : Width of the central screw hole.

❶ 此商品为产品夹具取放功能组件，配套固定件的安装使用，与其他商品有不能组装的情况，请注意。
 ❷ 紧固时，缝隙控制在1mm以下。
 ❸ 表面处理为阳极氧化，图片与实物可能会有颜色差异。 ❹ 有本体款，垫片为硅胶材质。

请询价 下述**2**种方法  **P.433**

Web报价 | 米思米报价 <https://www.misumi.com.cn/>

Fax报价 | **021-6710-8687**

不明之处, 请致电: **021-6710-8701**

