




Catalog No.		L	P	B	H
Type	D				
STAZ	3	(42) 52 62 72	1.5 2.0 2.5	15	5
	4		2.0 2.5 3.0 3.5		7
	5		3.0 3.5 4.0 4.5		8
	6		4.0 4.5 5.0 5.5		9
	8	52 62 72 82	6.0 7.0	21	11
	10		8.0 9.0		13

① L(42) ② B=10 全长L(42)时，前端长度B为10mm。


Order 订货范例 Catalog No. — L — P — (RT=0)
STAZ 6 — 62 — P4.5 — RT0
STAZ 10 — 72 — P8.0
① 仅可指定RT=0。(P<8时适用)

Delivery 交货期 3 天 发货 瞬达T 瞬达A P.42
① 上海・广州发货 ② 同规格10支以内适用。
③ 数量≥201时，请另询交货期。

Price 价格 询价联系方式：
WOS: <https://www.misumi-ec.com/cn/> P.57
TEL: 021-6710-8701 / FAX: 021-6710-8984 P.1663

Alterations 追加加工 Catalog No. — L — P — (HC・TC…etc.)
STAZ 6 — 62 — P4.5 — TC4.0

Alterations	Code	Spec.
前端追加加工	RLC	将前端R切削为平面。 2≤RLC<Y<8 Y=√P(10-P/4) 指定单位 0.1mm
凸缘部追加加工	HC	变更凸缘直径 D≤HC<H 指定单位0.1mm
	TC	变更凸缘厚度 2≤TC<5 指定单位0.1mm ① 全长L缩短(5-TC)。
	KC	凸缘部单面止回加工
	WKC	止回平行加工(双面)
杆部	NDC	无导入部 ℓ≥3 ⇨ ℓ=0



Catalog No.		L	指定单位0.01mm		B	d	H
Type	D		min.	P max.			
MEG	4	10	1.00	~ 2.00	2	2.4	5
	5		1.00	~ 3.00	4	3.2	6
	6		2.50	~ 4.00	10	—	9
	8		3.00	~ 6.00			11
	10		5.00	~ 8.00			13


Order 订货范例 Catalog No. — L — P
MEG 5 — 10 — P2.00

Delivery 交货期 3 天 发货 瞬达T 瞬达A P.42
① 上海・广州发货 ② 同规格10支以内适用。
③ 数量≥201时，请另询交货期。

Price 价格 询价联系方式：
WOS: <https://www.misumi-ec.com/cn/> P.57
TEL: 021-6710-8701 / FAX: 021-6710-8984 P.1663

Alterations 追加加工 Catalog No. — L — P — (HC・PKC・PC)
MEG 5 — 10 — P2.00 — PKC

Alterations	Code	Spec.
导向部追加加工	PKC	变更前端尺寸公差 $\begin{matrix} +0.01 \\ P \end{matrix} \Rightarrow \begin{matrix} +0.005 \\ 0 \end{matrix}$
	PC	变更导向部直径 2.5≤PC<P 指定单位0.01mm ① D4~6不适用
凸缘部追加加工	HC	变更凸缘直径 D≤HC<H 指定单位0.01mm



- 用连续模加工薄板材料时，有卸料功能可防止导正销陷入材料中。
- 圆线弹簧 P.1397