






W型 スチール/アルミ 横型 回転器具ユニット -小型-  
**W型 钢制/铝制 卧式翻转机构**  
 -小型-

W型插销翻转机构




型号	主体材质	左件/右件	表面处理
WSCWLC	S45C	L(如图)	化学镀镍磷
WSCWR		R	
WAWLC	6063	L(如图)	阳极氧化
WAWR		R	

右件(R)的图纸与左件(L)镜像对称





上图是左件(L)的图纸, 右件(R)与上图左右镜像对称

W型压紧翻转机构



型号	主体材质	左件/右件	表面处理
WSCWLY	S45C	L(如图)	化学镀镍磷
WSCWRY		R	
WAWLY	6063	L(如图)	阳极氧化
WAWRY		R	

右件(R)的图纸与左件(L)镜像对称



上图是左件(L)的图纸, 右件(R)与上图左右镜像对称

主体材质	左件 / 右件 L/R	Catalog No.			长度L	表面处理
		Type	锁紧方式	宽度W		
钢制	L	WSCWL	C Y	60	120	化学镀镍磷
	R	WSCWR				
铝制	L	WAWL	C Y	60	120	阳极氧化
	R	WAWR				

Order 订货范例 Catalog No. WSCWLY 60 - L 120

Price 价格

Delivery 交货期 9 天发货  
 数量 ≥ 31时, 请另询交货期

数量折扣

数量	1~19	20~99	100~
折扣率	价格表	10%	另外报价

询价联系方式:  
 WOS: <https://www.misumi-ec.com/cn/>  
 TEL: 021-6710-8701 / FAX: 021-6710-8984

Alterations 追加加工

Alterations	Code	Spec.
连接板长度变更	LC	加工范围 120 < L < 270 指定单位1mm
T型调节块不打孔	NBB	T型调节块 安装孔不加工 (T型调节块 不做热处理)

钢制T型翻转机构配套型材


铝制T型翻转机构配套型材



工型支座 GZSC60  
P.43



型材底座 XCDZA60  
P.46



铝型材 XCA60  
P.45