

材料ガイド
リフタ関連部品

RoHS



中的厌氧性粘合剂，因此请使用螺

小时内，可取得

位置较短时间会使

应遵照使用范例，

柱塞用扳手(PJG)



<MiSUMi独创规格>

④ l 尺寸()适用于超重载型。 {kgf}=N \times 0.101972



RoHS




❗ 装卸时,不使用后面的内六角孔,应遵照使用范例,根据尺寸选择一字型螺丝刀或弹簧柱塞用扳手(PJG)使用。

<MiSUMi独创规格>

⚠ 未进行防松动处理。⚠ 负载min.表示初始负载，负载max.表示最大压入限度时的负载。 kgf=N×0.101972

RoHS



④ 安装、拆卸时请勿使用后部的六角孔，按照弹簧柱塞扳手(PJG)的范例使用。 负载{kgf}=负载N×0.101972

💡 数量 ≥ 201 时, 请另询交货期。

