

RoHS




杆径  
D公差

材质  
硬度

Dm5

相当于SKD11  
60~63HRC

RTP



○部详图

| A   | f     | Cmin. |
|-----|-------|-------|
| 20° | 2.624 | 5     |
| 30° | 3.950 | 6     |
| 45° | 5.967 | 8     |

① S为R30加工前的尺寸 ② f为计算值。  
B尺寸在加工上应为B≥S+Cmin. ③ 附件 MS6-25


RoHS



Dm5

相当于SKD11  
60~63HRC

RTPE(经济型)



③ 附件 MS6-25

<MISUMI 独创规格>

| H  | Catalog No. |    | 指定単位1mm     | 指定単位0.01mm  | 指定単位1mm | 指定単位1mm            | A              |
|----|-------------|----|-------------|-------------|---------|--------------------|----------------|
|    | Type        | D  | L           | min. P max. | B       | S                  |                |
| 13 | RTP         | 10 | 70~150      | 6.00~ 9.99  | 20~ 50  | 10~50<br>S≤B-Cmin. | 20<br>30<br>45 |
| 16 |             | 13 |             | 6.00~12.99  |         |                    |                |
| 19 |             | 16 |             | 8.00~15.99  |         |                    |                |
| 23 |             | 20 | 11.00~19.99 | 20~100      |         |                    |                |
| 28 |             | 25 | 16.00~24.99 |             |         |                    |                |
| 35 |             | 32 | 18.00~31.99 |             |         |                    |                |

① 前端部留有中心孔。② 因为必须要有中心孔，所以先端部平面必须2mm以上。P-2Stan(A/2)≥2 ③ (L-35)≥B≥(S+Cmin.)

| H  | Catalog No.<br>Type | D  | 指定单位1mm<br>L | 指定单位0.01mm<br>min. P max. | 指定单位1mm<br>B | 指定单位1mm<br>S  |
|----|---------------------|----|--------------|---------------------------|--------------|---------------|
| 13 | RTPE                | 10 | 70~150       | 6.00~9.99                 | 10~50        | 8~45<br>S≤B-2 |
| 16 |                     | 13 |              | 6.00~12.99                |              |               |
| 19 |                     | 16 |              | 8.00~15.99                |              |               |
| 23 |                     | 20 |              | 11.00~19.99               |              |               |
| 28 |                     | 25 |              | 16.00~24.99               |              |               |
| 35 |                     | 32 |              | 18.00~31.99               |              |               |

③ (L-35)≥B≥(S+2)

Order  
订货范例

Catalog No. - L - P - B - S - A  
RTP 20 - 140 - P15.20 - B43 - S20 - A30  
RTPE 20 - 150 - P15.20 - B43 - S20

Delivery  
交货期

3 天 发货  
① 上海・广州发货  
② 数量≥101时，请另询交货期。

Price  
价格

询价联系方式：  
WOS: <https://www.misumi-ec.com/cn/> ☎ P.57  
TEL: 021-6710-8701 / FAX: 021-6710-8984 ☎ P.1663

Alterations  
追加加工


Catalog No. - L - P - B - S - A - (HC・TC・LKC...etc)  
RTP 20 - 140 - P15.20 - B43 - S20 - A30 - HC22.0  
RTPE 20 - 150 - P15.20 - B43 - S20 - TC22.0

| Alterations | Code | Spec.                         | Alterations | Code | Spec.                                                         |
|-------------|------|-------------------------------|-------------|------|---------------------------------------------------------------|
| 凸缘部追加加工     | HC   | 变更凸缘直径<br>D≤HC<H<br>指定单位0.1mm | 全长          | LKC  | 变更全长公差 L±0.5⇒L±0.05<br>① 使用LKC时，L尺寸指定单位可为0.1mm<br>② 无法保证前端R形。 |
|             | TC   | 变更凸缘厚度<br>2≤TC<5<br>指定单位0.1mm | 杆部          | NDC  | 无导入部 ℓ≥3⇒ℓ=0                                                  |
|             | KC   | 凸缘部单面止回加工                     | 其他          | TPC  | 变更定位销<br>将附件MS6-25变更为MSTP6-25<br>(带拉拔螺纹型)。                    |

RoHS



DIKPA




③ 材质 S45C

RoHS




DIKPB




③ 材质 S45C

RoHS



IKPDA




③ 材质 S45C

RoHS



IKPDB




③ 材质 S45C

RoHS



IKPDC




③ 材质 S45C

RoHS



IKPE



③ 材质 S45C

| De9 | H                | F  | L   | Catalog No. |          |
|-----|------------------|----|-----|-------------|----------|
|     |                  |    |     | Type        | D        |
| 60  | -0.060<br>-0.134 | 70 | 170 | 180         | DIKPA 60 |

| De9 | H                | F  | L   | Catalog No. |          |
|-----|------------------|----|-----|-------------|----------|
|     |                  |    |     | Type        | D        |
| 50  | -0.050<br>-0.112 | 60 | 145 | 155         | DIKPB 50 |
| 60  | -0.060<br>-0.134 | 70 | 170 | 180         |          |

| D公差 |              | Catalog No. |    | L       |  |
|-----|--------------|-------------|----|---------|--|
|     |              | Type        | D  | 指定单位5mm |  |
| 30  | -0.1<br>-0.2 | IKPDA       | 30 | 110~150 |  |
|     |              |             |    | 155~200 |  |

| D公差 |              | Catalog No. |    | L       |  |
|-----|--------------|-------------|----|---------|--|
|     |              | Type        | D  | 指定单位5mm |  |
| 30  | -0.1<br>-0.2 | IKPDB       | 30 | 110~150 |  |
|     |              |             |    | 155~200 |  |

| D公差 |              | Catalog No. |    | L       |  |
|-----|--------------|-------------|----|---------|--|
|     |              | Type        | D  | 指定单位5mm |  |
| 30  | -0.1<br>-0.2 | IKPDC       | 30 | 110~150 |  |
|     |              |             |    | 155~200 |  |

| D公差 |              | Catalog No. |    | L       |  |
|-----|--------------|-------------|----|---------|--|
|     |              | Type        | D  | 指定单位5mm |  |
| 45  | -0.1<br>-0.2 | IKPE        | 45 | 110~150 |  |
|     |              |             |    | 155~200 |  |

Order  
订货范例

Catalog No. - L  
DIKPA 60  
IKPDA 30 - 120

Delivery  
交货期


10 天 发货  
① 上海・广州发货  
② 数量≥51时，请另询交货期。

Price  
价格

询价联系方式：  
WOS: <https://www.misumi-ec.com/cn/> ☎ P.57  
TEL: 021-6710-8701 / FAX: 021-6710-8984 ☎ P.1663

Alterations  
追加加工

Catalog No. - L - (SDC)  
DIKPA 60 - SDC

| Alteration                                                                            | Code | Spec.                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|
|  | SDC  | 对D尺寸部分进行台阶加工(D-1)<br>① 变更D尺寸公差。<br>② 适用于DIKPA・DIKPB |
|                                                                                       |      | Type D L1 L2                                        |
|                                                                                       |      | DIKPA 60 100 80                                     |
|                                                                                       |      | DIKPB 50 70 50                                      |