






HAMMD40



■构成零件表

No.	名称	数量	材质、备注
①	顶料板	1	SS400 相当
②	安装底板	1	SS400 相当
③	导套	2	FC250 自润滑加工
④	导向杆	2	S45C 50~60HRC
⑤	连接块	1	SS400 相当
⑥	垫块	1	SS400 相当
⑦	缓冲块	2	聚氨酯
⑧	气缸	1	AIRTAC制

No.	名称	数量	材质、备注
⑨	螺母	1	M20
⑩	螺母	2	M24
⑪	内六角螺栓	4	M6
⑫	内六角螺栓	4	M12×35
⑬	平垫圈	1	M20用
⑭	弹簧垫片	2	M24用
⑮	内六角螺栓	2	M8×30

顶料行程ST	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
固定块高度H	40	30	20	10	-	40	30	20	10	-	40	30	20	10	-
气缸行程	50			100			150								

顶料行程ST	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250
固定块高度H	40	30	20	10	-	40	30	20	10	-
气缸行程	200					250				

Catalog No.	气缸直径 (D)	顶料行程ST 指定单位10mm
HAMMD	40	10~50
		60~100
		110~150
		160~200
		210~250

●气缸的实际输出
气压500kPa
约600×0.7=420N


Order 订货范围 Catalog No. (D) - ST
HAMMD 40 - 110

Delivery 交货期 请通过 **MISUMI** 询价。
(<https://cn.misumi-ec.com>)

Alterations 追加加工

Alteration	Code	Spec.
变更气缸	S	变更为SMC气缸

■固定块 (6) HAMMD40用
HAMMG



材质 SS400相当

Catalog No.	(D)	T
HAMMG	40	10
		20
		30
		40

Order 订货范围 Catalog No. (D) - T
HAMMG 40 - 30

Delivery 交货期 **18** 天发货
●上海·广州发货
●数量≥11时, 请另询交货期。

ex Example 使用范例

安装时铸件预留空间参考图示。

