




RoHS

**MGUG
MGUGN**
(无开关型)

检测组件主体由复合增强型尼龙构成，分量轻、刚性好。(是MGUE的2倍左右)可翻转或旋转180°进行安装。




①检测杆 **M**材质 SWP-A
②保护罩 **M**材质 尼龙、复合增强型尼龙(MGUG・MGUGN)
③拉杆 **M**材质 聚缩醛

●微动开关(欧姆龙制)
MGUC Z-15GW2255-B
MGUL・MGUG D2SW-3L2H



RoHS

**MGUC
MGUCN**
(无开关型)




①检测杆 **M**材质 SS400
②保护罩 **M**材质 铝合金
③拉杆 **M**材质 聚缩醛

●微动开关(欧姆龙制)
MGUC Z-15GW2255-B
MGUL・MGUG D2SW-3L2H



RoHS

**MGUL
MGULN**
(无开关型)



①检测杆 **M**材质 SWP-A
②保护罩 **M**材质 尼龙、复合增强型尼龙(MGUG・MGUGN)
③拉杆 **M**材质 聚缩醛

●微动开关(欧姆龙制)
MGUC Z-15GW2255-B
MGUL・MGUG D2SW-3L2H

Order 订货范例

Catalog No. **MGUG
MGUCN**

Delivery 交货期

5 天发货

上海・广州发货
数量≥201时，请另询交货期。

Catalog No.	Catalog No.	Catalog No.
MGUG MGUGN	MGUC MGUCN	MGUL MGULN

●米思米不承诺此产品品牌。

Alterations 追加加工

Catalog No. (A93・DP)

MGUA 20 - **A93**


9 天发货

上海・广州发货

●使用方法

随着安装在夹紧检测组件上拉杆的被押入，内置微动开关开始动作。夹具在未抓工件(未夹紧)状态下，输出信号，使冲压机停止运转，在此状态下开始配线。

配线连接	信号
COM 和 N.C.	动作时OFF
COM 和 N.O.	动作时ON




●动作

检测杆的动作	拉杆的动作	状态	行程量	
			MGUC・MGUG	MGUL
		前进端	0mm	0mm
		开关ON	5±1mm	5±1mm
		稳定检测	8mm	8mm
		后退端	15mm	50mm



RoHS

**MGUA
MGUAN**
(无开关型)



①检测杆 **M**材质 SS400
②定位轴环-φ16
③外壳
④拉杆
⑤弹簧
⑥自动开关

●微动开关(欧姆龙制)
MGUC Z-15GW2255-B
MGUL・MGUG D2SW-3L2H

Alterations 追加加工

Catalog No. (A93・DP)

MGUA 20 - **A93**

9 天发货

上海・广州发货

L	A	B	C	⑤ 弹簧	Catalog No. Type	行程
55	20	35	0.3	WY13-45	MGUA MGU (无开关型) MGUAN MGUN	20

Order 订货范例

Catalog No. **MGUA 20**

Delivery 交货期


库存品

隔日上海・广州发货 P.41
(17:00前订购的库存品可当日发货。)


数量≥201时，请另询交货期。

Alterations	变更自动开关	主体下部安装保护罩
Code	A93	DP
Spec.	用于确认动作的自动开关变更为带有指示灯的自动开关。 自动开关零件号码 D-A93 (SMC制) 适用负载 继电器 - PLC 负载电压 DC24V AC100V 负载电流范围及最大负载电流 5~40mA 5~20mA 指示灯 ON时红色发光二极管点亮	行程S P 20 43

●配线方法



●无开关型为拆下开关・导线的类型，为保持平衡，请设置在相反侧使用。



1105

目录使用方法 P.37 交易指南 P.1704 请通过MISUMI官方网站询价 https://cn.misumi-ec.com 有关产品订购、技术咨询，请联系 TEL: 021-6710-8701 FAX: 021-6710-8687

1106