

ロケーションピン
定位销

マグネットリフトピン
磁铁型浮料销

RoHS

TLPA

M 材质 S45C
H 硬度 40~50HRC

RoHS

TLPB

M 材质 S45C
H 硬度 40~50HRC

RoHS

TLPC

M 材质 S45C
H 硬度 40~50HRC

RoHS

LPU

M 材质 S45C(无淬火)

RoHS

LPL

M 材质 S45C H 硬度 40~50HRC

RoHS

DLPA

M 材质 S45C H 硬度 40~50HRC

Dh7		L	R	d	Catalog No.	
					Type	D
20	0 -0.021	46	3	10.5	TLPA	20

Dh7		L	R	d	d1	H	ℓ	Catalog No.	
								Type	D
25	0 -0.021	56	3	10.5	17.5	12	6	TLPB	25
32	0 -0.025	65	5			24	10		32

Dh7		D1h7		L	R	d	b	Catalog No.	
								Type	D
20	0 -0.021	25	0 -0.021	44	3	10.5	21	TLPC	20

Dh7		ℓ	d	d1	H	Catalog No.		L
						Type	D	
25	0 -0.021	12	9	14	11	LPU	25	25
32	0 -0.025	15	11	17.5	13		32	30
								35
40		18	14	20	15		40	35
								40

Dh7		D1h7		L	B	d	d1	H	Catalog No.	
									Type	D
20	0 -0.021	25	0 -0.021	40	20	9	14	11	LPL	20
25	0 -0.021	32	0	50	25	11	17.5	12		25
32	0 -0.025	40	0 -0.025	70	35	11	17.5	24		32

Dh7		L	R	d	d1	H	Catalog No.	
							Type	D
20	0 -0.021	46	3	11	—	—	DLPA	20
25	0 -0.021	56			12	12		25
32	0 -0.025	70	5	17.5	24			32

※D20时为φ11的通孔。

Order 订货范例

Catalog No.

LPL 25

Delivery 交货期

9 天 发货

①上海・广州发货
②TLPA・TLPB・TLPC数量≥51时，请另询交货期。
③LPU・LPL・DLPA数量≥201时，请另询交货期。

Price 价格

询价联系方式：
WOS: <https://www.misumi-ec.com/cn/> P.57
TEL: 021-6710-8701 / FAX: 021-6710-8984 P.1663

Alterations 追加加工

Catalog No.

— (LC)
LPU 25 — LC22

11 天 发货

①上海・广州发货
②数量≥51时，请另询交货期。

Alteration	Code	Spec.
	LC	变更全长 指定单位1mm LPU = ℓ + 1 ≤ LC < L LPL = B + 2 ≤ LC < Lmax. ※仅LPU・LPL适用

RoHS

MLP

M 材质 S45C
H 硬度 50~58HRC
(高频淬火)

请在80℃以下使用。 磁铁部(MLG)详细 P.846

磁铁部固定用 附属螺栓	H	P	使用磁铁型号	B 磁铁部长度	d	Catalog No.		L 指定单位5mm
						Type	D	
CB6	23	16	MG16	20	11	MLP	20	35~ 90
CB8	28	20	MG20	25	14		25	40~100
	35	28	MG28	30			32	45~100

Order 订货范例

Catalog No.

— L
MLP 20 — 70

Delivery 交货期

11 天 发货

①上海・广州发货
②数量≥31时，请另询交货期。

Price 价格

询价联系方式：
WOS: <https://www.misumi-ec.com/cn/> P.57
TEL: 021-6710-8701 / FAX: 021-6710-8984 P.1663

Alterations 追加加工

Catalog No.

— L — (KC・WKC)
MLP 20 — 70 — WKC

Alterations	Code	Spec.
	KC	凸缘部单面止回加工
	WKC	凸缘部止回平行加工(双面) ※KC不可并用

