


スプリングガイドピン 弹簧导销

コイルスプリング



①② 材 质 S45C
 H 硬 度 20~25HRC
 S 表面处理 四氧化三铁保护膜(FesO4)

MXP	l	b	H	B	F	R	T	d	适用矩形螺旋弹簧 SW□				Catalog No.		L 指定单位5mm
									C	F	L-M-H B-G-Z-V	X	Type	D	
4×0.7	7	3	3	4	8	1	3	6	φ14	φ14	φ14	—	7	8	20~50
									φ16	φ16	φ16	—			
5×0.8	8	4	3	6	8	1.5	4	8	—	φ18	φ18	φ20	9	10	20~75
									φ20	—	φ25	φ27			
6×1.0	10	5	4	8	8	2	5	10	φ20	—	φ25	φ27	11	12.5	20~85
									φ22	φ25	φ27	φ30			
8×1.25	17 (12)	6	4	11	10	2.5	5 (10)	13	φ22	φ25	φ27	φ30	13.5	15	20~125
									φ27	φ30	—	—			
10×1.5	20 (15)	8	5	14	12	3	5 (10)	16	—	φ35	—	—	16	17.5	30~185
									—	φ35	—	—			
12×1.75	23 (18)	10	6	17	14	3	5 (10)	20	—	φ40	—	—	19	20	30~215
									—	φ40	—	—			
16×2.0	27 (22)	14	8	22	16	3	5 (10)	25	—	φ50	—	—	22	25	50~215
									—	φ50	—	—			


SGA7~12.5的L尺寸20、SGA13.5~16的L尺寸20~25、SGA17.5~27.5的L尺寸30~35未进行扳手槽加工。
 SGA13.5~33的L尺寸为5mm(L=25、35、45...)时，T及l的尺寸为()内的尺寸。
 适用的矩形螺旋弹簧为外径尺寸。

Order 订货范围 Catalog No. — L
 SGA 20 — 125

Delivery 交货期 9 天发货
 上海·广州发货
 数量≥201时，请另询交货期。


Price 价格 询价联系方式：
 WOS: <https://www.misumi-ec.com/cn/> P.57
 TEL: 021-6710-8701 / FAX: 021-6710-8984 P.1663

Example 使用范例



スプリングガイドリテーナ 弹簧导向保持器

螺旋弹簧



D	d	D1	B	M X P	H	S	l1	适用矩形螺旋弹簧 SW□				Catalog No.	
								C	F	L-M-H B-G-Z-V	X	Type	D-L
6	—	4.5	2	M2.5 × P0.45	2.5	2	9.5	φ12	φ12	φ14	—	SGC 6-18	23
								φ14	φ14	—			
8	—	5.5	2.5	M3 × P0.5	3	3	8	φ14	φ16	φ16	φ20	SGC 8-20	30
								φ18	φ18	φ22			
10	—	7	3	M4 × P0.7	4	4	9	φ18	φ20	φ20	φ25	SGC 10-20	30
								φ22	φ22	—			
12	—	8.5	4	M5 × P0.8	5	4	10	φ22	φ25	φ27	—	SGC 12-20	30
								φ27	—	—			
14	—	10	5	M6 × P1.0	6	4	11	—	φ30	φ30	—	SGC 14-12	20
								—	φ30	—			
16	—	13	6	M8 × P1.25	8	5	13	φ27	φ35	φ35	φ35	SGC 16-18	30
								—	—	—			

Order 订货范围 Catalog No.
 SGC 12-20

Delivery 交货期 9 天发货
 上海·广州发货
 数量≥201时，请另询交货期。

Price 价格 询价联系方式：
 WOS: <https://www.misumi-ec.com/cn/> P.57
 TEL: 021-6710-8701 / FAX: 021-6710-8984 P.1663

D	d	D1	B	M X P	H	S	l1	适用矩形螺旋弹簧 SW□				Catalog No.	
								C	F	L-M-H B-G-Z-V	X	Type	D-L
19	—	16	8	M10 × P1.5	10	5	17	φ30	—	φ40	φ40	SGC 19-28	40
								—	—	—			
20	—	17	8	M10 × P1.5	10	5	17	—	φ40	—	—	SGC 20-23	40
								—	—	—			
23	—	20	10	M12 × P1.75	12	8	22	—	—	φ50	—	SGC 23-30	40
								—	—	—			
26	—	21	10	M12 × P1.75	12	8	24	—	φ50	—	—	SGC 26-28	60
								—	—	—			
28	—	23	10	M12 × P1.75	12	12	22	—	—	φ60	—	SGC 28-30	40
								—	—	—			
31	—	25	10	M12 × P1.75	12	12	22	—	φ60	—	—	SGC 31-28	40
								—	—	—			
36	—	25	10	M12 × P1.75	12	15	22	—	φ70	φ70	—	SGC 36-40	60
								—	—	—			

适用的矩形螺旋弹簧为外径尺寸。