

計量記号・単位記号・化学記号及び元素記号(JIS Z 8202より抜粋)

计量符号、单位符号、化学符号及元素符号 (节选自JIS Z 8202)

■希腊字母

大写字母	小写字母	读法	通常用途	大写字母	小写字母	读法	通常用途
A	α	阿尔法	角度、系数	O	o	欧麦克轮	圆周率(3.14159……)、 角度、 (大写字母)积的符号
B	β	背他	角度、系数	Π	π	派	
Γ	γ	伽玛	角度、单位面积的重量、 (大写字母)关系				
Δ	δ	德尔塔	微小变化、密度、变位	P	ρ	柔	
E	ε	爱普西龙	微小量、变形	Σ	σ	西格玛	半径、密度
Z	ζ		变数				应力、标准偏差、 (大写字母)数的和
H	η	依他	变数	T	τ	套	时间参数、时间、扭矩
Θ	θ	戏他	角度、温度、时间	Υ	υ	油泼西冷	
I	ι	爱欧他		Φ	ϕ, φ	法依	角度、函数、直径
K	κ	科他	旋转半径	X	χ	凯依	
Λ	λ	拦姆达	波长、固定值	Ψ	ψ	普赛	角度、关系
M	μ	缪	摩擦系数	Ω	ω	欧米伽	角速度= $2\pi f$ (大写字母)欧姆
			10^{-6} (微)				电阻单位
N	ν	拗	震动数				
Ξ	ξ	克塞	变数				

备 注 特别标有(大写字母)以外的为小写字母

■元素名称和符号

原子 编号	元素名称	元素 符号	原子 编号	元素名称	元素 符号	原子 编号	元素名称	元素 符号
1	氢	H	36	氪	Kr	71	镧	Lu
2	氦	He	37	铷	Rb	72	铪	Hf
3	锂	Li	38	锶	Sr	73	钽	Ta
4	铍	Be	39	钇	Y	74	钨	W
5	硼	B	40	锆	Zr	75	铼	Re
6	碳	C	41	铌	Nb	76	锇	Os
7	氮	N	42	钼	Mo	77	铱	Ir
8	氧	O	43	镉	Tc	78	铂	Pt
9	氟	F	44	铊	R	79	金	Au
10	氖	Ne	45	铈	Rh	80	汞	Hg
11	钠	Na	46	钡	Pd	81	铊	Tl
12	镁	Mg	47	银	Ag	82	铅	Pb
13	铝	Al	48	镉	Cd	83	铋	Bi
14	硅	Si	49	铟	In	84	钋	Po
15	磷	P	50	锡	Sn	85	砷	At
16	硫	S	51	锑	Sb	86	氡	Rn
17	氯	Cl	52	碲	T	87	钫	Fr
18	氩	Ar	53	碘	I	88	镭	Ra
19	钾	K	54	氙	Xe	89	锕	Ac
20	钙	Ca	55	铯	Cs	90	钍	Th
21	钪	Sc	56	钡	Ba	91	镤	Pa
22	钛	Ti	57	镧	La	92	铀	U
23	钒	V	58	铈	Ce	93	镎	Np
24	铬	Cr	59	镨	Pr	94	钚	Pu
25	锰	Mn	60	钆	Nd	95	镅	Am
26	铁	Fe	61	铽	Pm	96	锔	Cm
27	钴	Co	62	钐	Sm	97	锇	Bk
28	镍	Ni	63	铕	Eu	98	镅	Cf
29	铜	Cu	64	钆	Gd	99	镱	Es
30	锌	Zn	65	铽	Tb	100	镥	Fm
31	镓	Ga	66	镱	Dy	101	铊	Md
32	锗	Ge	67	铈	Ho	102	镥	No
33	砷	As	68	铈	Er	103	铈	Lr
34	硒	Se	69	铈	Tm			
35	溴	Br	70	铈	Yb			

备 注 该表摘自 ISO 31/8—1980(物理化学及分子物理学的量和单位)的附录A(元素的名称和符号)及ISO 31/9—1980(原子物理学及核物理学的量和单位)的附录C(放射性核种的名称和符号)。

