

ガイドポスト・ガイドホルダ・ガイドブシュ  
导柱・导柱座・滑动导座

导柱

RoHS

MGP  
MGO

自行装配时，请用油压机压入。

材质 S45C  
硬度 55HRC~(高频淬火)

| Dn5 | h                                   | Catalog No. |    | L                                                   |
|-----|-------------------------------------|-------------|----|-----------------------------------------------------|
|     |                                     | Type        | D  |                                                     |
| 20  | ± <sub>0.015</sub> <sup>0.024</sup> | MGP<br>MGO  | 20 | 80 90 100 110 120 130 140 150 160                   |
| 25  |                                     |             | 25 | 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 200       |
| 32  | ± <sub>0.017</sub> <sup>0.028</sup> |             | 32 | 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 200 220 250  |
| 38  |                                     |             | 38 | 110 120 130 140 150 160 170 180 200 220 250 280 300 |
| 50  | 32.5                                |             | 50 | 160 170 180 200 220 250 280 300 350                 |
| 60  | ± <sub>0.020</sub> <sup>0.033</sup> |             | 60 | 180 200 220 250 280 300 350 400                     |
| 80  |                                     |             | 80 | 250 280 300 350 400 450                             |

Order 订货范例

Catalog No. — L

MGP 32 — 160

MGH 32

Delivery 交货期

3 天发货

上海・广州发货

数量≥51时，请另询交货期。

Alterations 追加加工

Catalog No. — L(LC)

MGP 50 — LC290

3 天发货

追加加工不适用于MGBZ・MGBZP

上海・广州发货

数量≥51时，请另询交货期。

| Alterations | Code      | Spec.                      |
|-------------|-----------|----------------------------|
|             | LC        | 变更导柱长度<br>LC<L<br>指定单位1mm  |
|             | 滑动导座<br>W | 行程限位块安装加工<br>加工行程限位块安装用螺纹。 |
|             | 导柱座<br>M  | ⊗D20不适用<br>追加加工详细 P.964    |

| Alterations | Code      | Spec.                                     |
|-------------|-----------|-------------------------------------------|
|             | 滑动导座<br>B | 滑动导座・导柱座逆型加工加工<br>凸缘面。如果逆型使用，可降低<br>模具高度。 |
|             | 导柱座<br>H  | ⊗B・H可并用。<br>导柱长度自导柱座底面开始<br>计算。           |
|             | BKC       | 变更滑动导座侧H1尺寸公差<br>H1±0.2 ⇄ ±0.1<br>⊗D20不适用 |
|             | HKC       | 变更导柱座侧H1尺寸公差<br>H±0.2 ⇄ ±0.1<br>⊗D20不适用   |

导柱座

RoHS

MGH  
MGHP (定位孔型)

自行装配时，请用油压机压入。

材质 FC250

| Catalog No. |     |                  | A   | B   | a   | b   | d   | H   | T  | Q参考值 | M  | eH7 |             | ℓ   | a1   | b1 |
|-------------|-----|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|----|-----|-------------|-----|------|----|
| Type        | Dk6 |                  |     |     |     |     |     |     |    |      |    |     |             |     |      |    |
| MGH<br>MGHP | 20  | +0.002<br>−0.011 | 74  | 44  | 56  | 30  | 6.6 | 30  | 15 | 42   | 8  | 6   | +0.012<br>0 | 56  | 28   | 15 |
|             | 25  |                  | 84  | 48  | 66  | 30  | 9   | 30  | 20 | 46   |    | 8   | 66          | 33  | 15   |    |
|             | 32  | +0.003<br>−0.013 | 100 | 58  | 76  | 36  | 11  | 40  | 20 | 56   |    | 10  | +0.015<br>0 | 76  | 38   | 18 |
|             | 38  |                  | 130 | 75  | 100 | 44  | 11  | 50  | 25 | 73   |    |     |             | 100 | 50   | 22 |
|             | 50  | +0.004<br>−0.014 | 155 | 90  | 125 | 60  | 14  | 65  | 25 | 87   | 12 | 13  | +0.018<br>0 | 125 | 62.5 | 30 |
|             | 60  |                  | 190 | 120 | 150 | 80  | 18  | 75  | 30 | 117  |    |     |             | 150 | 75   | 40 |
|             | 80  |                  | 230 | 150 | 180 | 110 | 22  | 100 | 35 | 145  |    |     |             | 190 | 90   | 55 |
|             |     |                  |     |     |     |     |     |     |    |      |    |     |             |     |      |    |

滑动导座

RoHS

MGB  
MGBP (定位孔型)

材质 FC250

自润滑滑动导座

RoHS

MGBZ  
MGBZP (定位孔型)

材质 FC250  
特殊固体润滑剂  
(镶嵌)

| Catalog No.                  |    | A                                   | B   | a   | b   | d   | H <sub>1</sub> | T   | Q参考值 | eH <sub>7</sub> | ℓ                              | a <sub>1</sub>                 | b <sub>1</sub> |      |    |
|------------------------------|----|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|------|----|
| Type                         | D  |                                     |     |     |     |     |                |     |      |                 |                                |                                |                |      |    |
| MGB<br>MGBP<br>MGBZ<br>MGBZP | 20 | 74                                  | 44  | 56  | 30  | 6.6 | 40             | 15  | 42   | 6               | <sup>+0.012</sup> <sub>0</sub> | 56                             | 28             | 15   |    |
|                              | 25 | <sup>+0.041</sup> <sub>+0.031</sub> | 84  | 48  | 66  | 30  | 9              | 45  | 20   | 46              | 8                              | <sup>+0.015</sup> <sub>0</sub> | 66             | 33   | 15 |
|                              | 32 | <sup>+0.047</sup> <sub>+0.037</sub> | 100 | 58  | 76  | 36  | 11             | 50  | 20   | 56              |                                | <sup>+0.015</sup> <sub>0</sub> | 76             | 38   | 18 |
|                              | 38 | <sup>+0.049</sup> <sub>+0.037</sub> | 130 | 75  | 100 | 44  | 11             | 60  | 25   | 73              | 10                             | <sup>+0.018</sup> <sub>0</sub> | 100            | 50   | 22 |
|                              | 50 | <sup>+0.052</sup> <sub>+0.037</sub> | 155 | 90  | 125 | 60  | 14             | 85  | 25   | 87              |                                | <sup>+0.018</sup> <sub>0</sub> | 125            | 62.5 | 30 |
|                              | 60 | <sup>+0.061</sup> <sub>+0.043</sub> | 190 | 120 | 150 | 80  | 18             | 100 | 30   | 117             | <sup>+0.018</sup> <sub>0</sub> | 150                            | 75             | 40   |    |
|                              | 80 | <sup>+0.063</sup> <sub>+0.043</sub> | 230 | 150 | 180 | 110 | 22             | 130 | 35   | 145             | 16                             | <sup>+0.018</sup> <sub>0</sub> | 190            | 90   | 55 |