



经济型

【欧标经济型】槽宽6mm 20系列 铝合金型材

— 槽宽6mm

■ 特长：槽宽6mm-20系列欧标工业铝型材适用于小型结构的框架组合，如机罩、展示栏等。



Order
订货范例


①型式-②型式

LCF6-2020

③L


- 1000

■ 铝合金型材




| Type | 材质 | 表面处理 |
|------------|---------|----------|
| LCF6-20□□ | 6063-T5 | 本色阳极氧化处理 |
| LCFR6-2020 | | |


LCF6-2020




LCFR6-2020




LCF6-2040



LCF6-2060



LCF6-2080



■ 长度指定型材

| ①型式 | ②型式 | ③L 指定单位0.5mm | 壁厚t (mm) | 重量 kg/m | 集合惯性矩 | | 截面惯性矩 | |
|-------|------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | I_x (cm ⁴) | I_y (cm ⁴) | Z_x (cm ³) | Z_y (cm ³) |
| LCF6 | 2020 | 50~4000 | 1.8 | 0.43 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| | 2040 | | | 0.79 | 4.64 | 1.42 | 2.32 | 1.32 |
| | 2060 | | | 1.09 | 14.64 | 1.92 | 5.36 | 1.77 |
| | 2080 | | | 1.41 | 32.29 | 2.39 | 8.07 | 2.39 |
| LCFR6 | 2020 | | | 0.42 | 0.6 | 0.6 | 0.56 | 0.56 |

⚠ 由于是廉价经济型产品，表面上有可能有细微伤痕和瑕疵，如对表面及端面有较高要求请慎重选定该产品。



重要提醒信息

欧标铝合金型材和MISUMI既存日标铝型材配件不通用，推荐使用L开头欧标经济型型材配件：

| 配件种类 | 型式1 | 型式2 | 型式3 |
|------|--------------|---------------|--------------|
| 连接件 | LBJ6-20 | LJB6-6-10 | LBSB6-2020 |
| 螺母 | LNTN6-20-5 | LNHRN6-20-5 | - |
| 端盖 | LCEC6-2020-B | LCECR6-2020-B | LCEC6-2040-B |
| 密封条 | LMCSB6(黑) | LMCSG6(灰) | - |



Delivery
交货期

3 天发货

⚠ 上海发货

| 数量分类 | 标准订购 | | |
|------|------|--------|-------|
| | 小单 | 中单 | 大单 |
| 数量 | 1~50 | 51~500 | 501~ |
| 交货期 | 通常 | 7天 | 另外询交期 |

⚠ 超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。



Alterations
追加加工

①②型式 - ③L - (LTP · RTP · TPW)

LCF6-2020 - 1000 - LTP

⚠ 螺纹孔、45°切割、扳手孔、沉孔的追加加工请参阅 P.39~44

请询价 下述2种方法



24小时在线

Web报价



FAX报价

请致电：021-6710-8701