




RoHS

LTHCS
(SMC制)



■气缸规格

Type	LTHCS
缸体内径	φ40 φ63
型号	MB
工作方式	双动单杆式
保证耐压力	1.5MPa(15.3kgf/cm ²)
最高使用压力	1.0MPa(10.2kgf/cm ²)
最低使用压力	0.05MPa(0.5kgf/cm ²)
环境温度及使用空气温度	-10~70℃
活塞速度	50~1000mm/s
行程长度容差	$+1.0$ -0
缓冲	两侧(气垫)
连接口径	φ40: Rc(PT)1/4 φ63: Rc(PT)3/8
安装支持形式	基本形

气缸的理论输出力(N) (工作方向: ☐ IN ☒ OUT)

气缸内径	使用空气压力 (MPa)				
	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
φ40	251	377	503	629	754
φ63	623	935	1247	1559	1870

负载(kgf) = 负载N × 0.101972

B	C	E	F	G	MA	MB	J	N	P	V	A	Catalog No.		行程
												Type	气缸内径	
52	38	35	13	14	16	4	M6	27	Rc1/4	4	138	LTHCS (SMC制)	40	50
											188		63	100
75	56.5	45	14	16.5	16	5	M8	31.5	Rc3/8	9	148		63	50
											198			100



Order
订货范例

Catalog No.	行程
Type	气缸内径
LTHCS	40 - 100




Delivery
交货期

7 天发货
●上海・广州发货
●数量≥11时, 请另询交货期。



RoHS

VCH (肖氏硬度: A70)
VCHT (肖氏硬度: A85)



M	P(螺距)
10	1.25
12	1.5
14	1.5

■材质 ①丁腈橡胶(NBR)
②铝合金(A5052)

①H硬度 (肖氏)	Catalog No.		M
	Type	D	
A70	VCH	50	10 12 14
		70	
A85	VCHT	70	12 14

●请在确认气缸活塞杆部螺纹直径的基础上订货。
●不适用于左页LTHCS的活塞杆。



Order
订货范例

Catalog No.	M
VCH 50 - 10	





Delivery
交货期

库存品
●隔日上海・广州发货 (17:00前订购的库存品可当日发货。)
●数量≥101时, 请另询交货期。



Example
使用范例

■可直接安装在市售气缸上, 用于工件提升。



铸件
搬运用
模具
零件