


VMD 3-IN-1 DEHUMIDIFYING DRYER

VMD三机一体式除湿干燥机

-VMD-



型号	产品尺寸 (mm)		
	L	W	H
VMD-90L-80A	1000	870	1800
VMD-120L-80A			
VMD-160L-130A			
VMD-230L-160A	1290	960	2040
VMD-300L-220A	1430	1030	2150
VMD-450L-300A	1500	1300	2800
VMD-750L-400A	1780		2860
VMD-900L-500A	2140	1380	3160
VMD-1200L-800A	2250		3490

特点	范例
●干燥除湿控制采用微电脑控制，PID控制；可进行中英文切换，并配有故障问题文字说明栏，操作界面简洁易懂。	
●配有双冷却结构，确保更低的回风温度，蜂巢可达到-40℃以下露点；标配的冷却水接口，可使除湿露点达到-50℃甚至更低。	
●稳定的露点，确保除湿干燥的高效稳定。	
●标配的截料阀装置，确保每次送料完成后料管中无残留原料。 ●密闭回路的送料系统，避免干燥后的二次吸湿。	

特点	范例
●欧化式干燥桶设计，保温性能强，有效防止热能散失，提高干燥效率；（采用2个保温层加不锈钢内壁，保温效果更佳），优良的保温效果使整个环境更加节能。	

■标准规格

型号	干燥料斗		干燥空气平均露点(℃)	干燥温度(℃)	干燥风量(m³/h)	干燥风机功率(kw)	再生风机功率(kw)	干燥电热功率(kw)	再生电热功率(kw)	管径			送料风机功率(kw)	输送距离		送料配管(inch)	电眼料斗(L)	真空料斗(L)	净重(kg)			
	容量(L)	保温材料								干燥(mm)	冷却(inch)	再生(mm)		一次送料(m)	二次送料(m)							
VMD-90L-80A	90	玻璃纤维保温材料+外装板	-40	80~160	80	0.75	0.25	3.9	3.9	51	3/4"	38	1.1	10	10	1.5	6	6	310			
VMD-120L-80A	120					5.4													340			
VMD-160L-130A	160				130	1.1	0.55	7.2	5.4	63		51	1.5						2.2	3.7	360	
VMD-230L-160A	230				160	1.5																
VMD-300L-220A	300				220	2.2	0.75	12	7.2	76		63	51						1.5	2.2	3.7	550
VMD-450L-300A	450				300	3																
VMD-750L-400A	750				400	5.5	2.2	15	11	100		63	3.7						2	10	10	750
VMD-900L-500A	900				500																	
VMD-1200L-800A	1200				800	7.5														900		

- (1) 冷却水请保持洁净，无杂质，使用压力0.2Mpa即可。
- (2) 对含粉尘较多的原料进行除湿干燥时，需要定期清洗滤清器，防止堵塞。
- (3) 该商品适用于塑料粒子的干燥，光学产品场合下请与米思米营业商谈。
- (4) 对于软质等流动性差的材料(如TPO)，请与米思米营业商谈。
- (5) 由于材料的堆积密度不同，实际料斗的装载量(kg)会有差异。
- ❗请勿在有易燃易爆气体或蒸汽的环境中使用。
- *产品规格若有变更，恕不另行通知。

Order 订货范例

型号

VMD-90L-80A

Price 价格 元

Delivery 交货期

另 询交货期

Alterations 追加加工

型号

VMD-90L-80A

- (SA...etc)

- SA

请询价 下述2种方法

Web 报价 米思米报价 百度一下

https://www.misumi.com.cn/

Fax 报价 021-6710-8687

不明之处，请致电：021-6710-8701

■选品清单

Options	Code	Spec.	元/Code
露点仪	W-LDY	能够直接测出露点温度的仪器	请询价 2种方法 P.163
现场安装	SA	提供现场安装服务，如果需要设备现场安装时，客户请提前和本公司联络确认具体事项	